

VT SF 00/12 MC SDR V0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Come da figura

SlimFix è un marcatore per conduttori e cavi dal design poco ingombrante. I marcatori possono essere applicati anche dopo il cablaggio del conduttore. Sono composti in materiale esente da alogeni con classificazione d'infiammabilità V0/V2. SlimFix è un tipo di marcatore collaudato ed apprezzato per le applicazioni nel settore del traffico. Lo strumento SF consente un montaggio facile, anche in presenza di marcatori di piccole dimensioni.

Vantaggi:

- Materiale esente da alogeni
- Classe d'infiammabilità V0/V2
- Marcatori collaudati ed apprezzati per le applicazioni nel settore del traffico.
- Necessità di fissaggio con fascette serracavo se la sezione del conduttore è maggiore di 16,0 mm²
- Marcatori nel collaudato formato MultiCard

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	SlimFix, Segnafili e segnacavi, 1 - 1.3 mm, 12 x 3.2 mm, su richiesta cliente
Nr.Cat.	1906350000
Tipo	VT SF 00/12 MC SDR V0
GTIN (EAN)	4032248528745
CPZ	80 Pezzo
stampante compatibile	2715590000 2438520000 2438510000
Prodotto alternativo	1919300000

VT SF 00/12 MC SDR V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	3,2 mm	Profondità (pollici)	0,126 inch
Posizione verticale	12 mm	Altezza (pollici)	0,472 inch
Larghezza	3,2 mm	Larghezza (pollici)	0,126 inch
Peso netto	0,175 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego -50...120 °C

Dati generali

Alogeni	No	Campo delle temperature di impiego	-50...120 °C
Campo delle temperature di impiego, max.	120 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-50 °C
Caratteri stampati	Secondo le necessità del cliente (inviare file M-Print PRO)	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Colore stampa	nero	Colori	su richiesta cliente
Dimensioni del campo di siglatura	12 x 3.2 mm	Etichetta di avvertenza	Colore a seconda delle necessità del cliente (inviare file M-Print PRO)
Larghezza	3,2 mm	Materiale	poliammide 66
Numero di marcatori per combinazione	1 MultiCard = Segnafili e segnacavi	Orientamento della stampa	orizzontale
Processo di stampa	Laser MC	Tipo di stampa	custom

Segnafili e segnacavi

Alogeni	No	Diametro esterno conduttore	1 - 1.3 mm
Diametro esterno del conduttore, max.	1,3 mm	Diametro esterno del conduttore, min.	1 mm
Sezione di collegamento cavo, max.	0,25 mm ²	Sezione di collegamento cavo, min.	0,25 mm ²
Sezione di collegamento dei conduttori	0.25 - 0.25 mm ²		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02

Omologazioni

ROHS Conforme

Download

Dati ingegneristici	WSCAD
Cataloghi	Catalogues in PDF-format