

**VG M16-K67 5-10****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Simile alla figura**

In aggiunta alla vasta gamma di custodie, Weidmüller offre una serie di pressacavi supplementari per diversi campi applicativi.

I pressacavi in ottone, plastica e acciaio inossidabile soddisfano i più diversi gradi di protezione IP per qualsiasi tipo di custodia industriale.

In base alla serie di pressacavi e alla rispettiva applicazione, i pressacavi sono approvati e testati conformemente alle indicazioni VDE, UL, UR, cULus, DNV GL o EN 45545.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	VG K (pressacavo standard in plastica), Pressacavo, diritto, M 16, 10 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, poliammide 6
Nr.Cat.	<a href="#">1909680000</a>
Tipo	VG M16-K67 5-10
GTIN (EAN)	4032248536603
CPZ	50 Pezzo

Data di creazione 13 marzo 2023 9.55.35 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

## VG M16-K67 5-10

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

Lunghezza	40 mm	Lunghezza (pollici)	1,575 inch
Peso netto	9,08 g		

## Temperature

Temperatura d'esercizio	-20 °C...80 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-20 °C
Temperatura d'esercizio , max.	80 °C		

## Dati Generali

Alogeni	No, Si	Apertura della chiave 1	22 mm
Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-20 °C
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2	Coppia di serraggio	2,5 Nm
Coppia di serraggio controdado, max.	3 N/m	Coppia di serraggio controdado, min.	2 N/m
Coppia di serraggio dado esagonale cieco, max.	3 Nm	Coppia di serraggio dado esagonale cieco, min.	2 Nm
Coppia di serraggio supporto, max.	3 Nm	Coppia di serraggio supporto, min.	2 Nm
Diametro cavo, esterno, max.	10 mm	Diametro cavo, esterno, min.	5 mm
Filettatura (esterna)	M 16	Grado di protezione	IP67
Inserto di tenuta stagna	NBR	Lunghezza filettatura	10 mm
Materiale	poliammide 6	Norme	EN/IEC 62444
Passo del filetto	1,5 mm	Pressacavi	metrico
Silicone	No		

## Classificazioni

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ECLASS 9.0	27-14-44-32
ECLASS 9.1	27-14-44-32	ECLASS 10.0	27-14-44-32
ECLASS 11.0	27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-14-08-01

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

## Download

Dati ingegneristici	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">WSCAD</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochure	