

**SF 1/21 MC NE WS V2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Come da figura



SlimFix è un marcatore per conduttori e cavi dal design poco ingombrante. I marcatori possono essere applicati anche dopo il cablaggio del conduttore. Sono composti in materiale esente da alogeni con classificazione d'infiammabilità V0/V2. SlimFix è un tipo di marcatore collaudato ed apprezzato per le applicazioni nel settore del traffico. Lo strumento SF consente un montaggio facile, anche in presenza di marcatori di piccole dimensioni.

**Vantaggi:**

- Materiale esente da alogeni
- Classe d'infiammabilità V0/V2
- Marcatori collaudati ed apprezzati per le applicazioni nel settore del traffico.
- Necessità di fissaggio con fascette serracavo se la sezione del conduttore è maggiore di 16,0 mm<sup>2</sup>
- Marcatori nel collaudato formato MultiCard

**Dati generali per l'ordinazione**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Versione              | SlimFix, Segnafili e segnacavi, 1.7 - 2.1 mm, 21 x 3.2 mm, bianco                |
| Nr.Cat.               | <a href="#">1918630000</a>   |
| Tipo                  | SF 1/21 MC NE WS V2  |
| GTIN (EAN)            | 4032248554485  |
| CPZ                   | 400 Pezzo  |
| stampante compatibile | <a href="#">2715590000</a> <a href="#">2438520000</a> <a href="#">2438510000</a> |

## SF 1/21 MC NE WS V2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

|                     |        |                      |            |
|---------------------|--------|----------------------|------------|
| Profondità          | 3,2 mm | Profondità (pollici) | 0,126 inch |
| Posizione verticale | 21 mm  | Altezza (pollici)    | 0,827 inch |
| Larghezza           | 3,2 mm | Larghezza (pollici)  | 0,126 inch |
| Peso netto          | 0,29 g |                      |            |

## Temperature

Campo delle temperature di impiego -40...100 °C

## Dati generali

|  |                                     |  |                     |
|--|-------------------------------------|--|---------------------|
| Alogeni                                  | No                                  | Campo delle temperature di impiego       | -40...100 °C        |
| Campo delle temperature di impiego, max. | 100 °C                              | Campo delle temperature di impiego, min. | -40 °C              |
| Classe d'infiammabilità UL 94            | V-2                                 | Colori                                   | bianco              |
| Dimensioni del campo di siglatura        | 21 x 3.2 mm                         | Industrie consigliate                    | Trasporti, Macchine |
| Larghezza                                | 3,2 mm                              | Materiale                                | poliammide 66       |
| Numero di marcatori per combinazione     | 1 MultiCard = Segnafili e segnacavi | Tipo di stampa                           | Neutro              |

## Segnafili e segnacavi

|  |                            |                                       |                     |
|--|----------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| Alogeni                                | No                         | Diametro esterno conduttore           | 1.7 - 2.1 mm        |
| Diametro esterno del conduttore, max.  | 2,1 mm                     | Diametro esterno del conduttore, min. | 1,7 mm              |
| Sezione di collegamento cavo, max.     | 0,75 mm <sup>2</sup>       | Sezione di collegamento cavo, min.    | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Sezione di collegamento dei conduttori | 0.5 - 0.75 mm <sup>2</sup> |                                       |                     |

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ETIM 8.0    | EC001530    | ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 | ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |

## Omologazioni

ROHS Conforme

## Download

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Dati ingegneristici        | <a href="#">CAD data – STEP</a>  |
| Dati ingegneristici        | <a href="#">WSCAD, Zuken E3.S</a>  |
| Notifica modifica prodotto | <a href="#">Technical change to MultiCard material - DE</a><br><a href="#">Technical change to MultiCard material - EN</a> |
| Cataloghi                  | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>   |

**Foglio dati**

**SF 1/21 MC NE WS V2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

