

SF 4.5/21 MC NE WS V2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Come da figura



SlimFix è un marcatore per conduttori e cavi dal design poco ingombrante. I marcatori possono essere applicati anche dopo il cablaggio del conduttore. Sono composti in materiale esente da alogeni con classificazione d'infiammabilità V0/V2. SlimFix è un tipo di marcatore collaudato ed apprezzato per le applicazioni nel settore del traffico. Lo strumento SF consente un montaggio facile, anche in presenza di marcatori di piccole dimensioni.

Vantaggi:

- Materiale esente da alogeni
- Classe d'infiammabilità V0/V2
- Marcatori collaudati ed apprezzati per le applicazioni nel settore del traffico.
- Necessità di fissaggio con fascette serracavo se la sezione del conduttore è maggiore di 16,0 mm²
- Marcatori nel collaudato formato MultiCard

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-----------------------|--|
| Versione | SlimFix, Segnafili e segnacavi, 4.1 - 4.9 mm, 21 x 7.4 mm, bianco |
| Nr.Cat. | 1919020000 |
| Tipo | SF 4.5/21 MC NE WS V2 |
| GTIN (EAN) | 4032248554942 |
| CPZ | 96 Pezzo |
| stampante compatibile | 2715590000 2438520000 2438510000 |

SF 4.5/21 MC NE WS V2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

| | | | |
|---------------------|--------|----------------------|------------|
| Profondità | 6,5 mm | Profondità (pollici) | 0,256 inch |
| Posizione verticale | 21 mm | Altezza (pollici) | 0,827 inch |
| Larghezza | 7,4 mm | Larghezza (pollici) | 0,291 inch |
| Peso netto | 0,55 g | | |

Temperature

Campo delle temperature di impiego -40...100 °C

Dati generali

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|---------------------|
| Alogeni | No | Campo delle temperature di impiego | -40...100 °C |
| Campo delle temperature di impiego, max. | 100 °C | Campo delle temperature di impiego, min. | -40 °C |
| Classe d'infiammabilità UL 94 | V-2 | Colori | bianco |
| Dimensioni del campo di siglatura | 21 x 7,4 mm | Industrie consigliate | Trasporti, Macchine |
| Larghezza | 7,4 mm | Materiale | poliammide 66 |
| Numero di marcatori per combinazione | 1 MultiCard = Segnafile e segnacavi | Tipo di stampa | Neutro |

Segnafile e segnacavi

| | | | |
|--|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Alogeni | No | Diametro esterno conduttore | 4,1 - 4,9 mm |
| Diametro esterno del conduttore, max. | 4,9 mm | Diametro esterno del conduttore, min. | 4,1 mm |
| Sezione di collegamento cavo, max. | 6 mm ² | Sezione di collegamento cavo, min. | 4 mm ² |
| Sezione di collegamento dei conduttori | 4 - 6 mm ² | | |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001530 | ETIM 7.0 | EC001530 |
| ETIM 8.0 | EC001530 | ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 | ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |

Omologazioni

ROHS Conforme

Download

| | |
|----------------------------|--|
| Dati ingegneristici | CAD data – STEP |
| Dati ingegneristici | WSCAD, Zuken E3.S |
| Notifica modifica prodotto | Technical change to MultiCard material - DE Technical change to MultiCard material - EN |
| Cataloghi | Catalogues in PDF-format |

Foglio dati

SF 4.5/21 MC NE WS V2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

