

VP M25 EX SI 7J**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura

Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	VPK EX 7J (tappo filettato Ex, plastica, 7J), Tappi di chiusura, in stato chiuso, M 25, 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliammide 6
Nr.Cat.	2066740000
Tipo	VP M25 EX SI 7J
GTIN (EAN)	4050118415360
CPZ	100 Pezzo

Data di creazione 16 marzo 2023 13.02.35 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

VP M25 EX SI 7J

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Posizione verticale	15,8 mm	Altezza (pollici)	0,622 inch
Lunghezza	15,8 mm	Lunghezza (pollici)	0,622 inch
Diametro	25 mm	Spessore della parete, max.	9 mm
Peso netto	5 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio	-60 °C...70 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-60 °C
Temperatura d'esercizio , max.	70 °C		

Dati Generali

Alogeni	No	Apertura della chiave 1	28 mm
Apertura della chiave 2	28 mm	Campo delle temperature di impiego, max.	70 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-60 °C	Coppia di serraggio controdado, max.	2,5 Nm
Coppia di serraggio controdado, min.	2,3 Nm	Coppia di serraggio supporto, max.	2,5 Nm
Coppia di serraggio supporto, min.	2,5 Nm	Diametro della guarnizione ad anello	25 mm
Filettatura (esterna)	M 25	Grado di protezione	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Grado di protezione con guarnizione filettata ad anello	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)	Guarnizione	Silicone
Indicazioni per l'installazione	Vedere le istruzioni per il montaggio	Lunghezza filettatura	10 mm
Materiale	poliammide 6	Norme	IEC 60079-0, EN 60079-0, IEC 60079-7, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-31
O-ring	Silicone	Passo del filetto	1,5 mm
Protezione d'accensione	Sicurezza aumentata Ex e	Resistenza agli urti	7 joule secondo IEC60079-0
Silicone	Sì		

Numeri certificati pressacavo

DEF Condizioni di omologazione	ATEX, IECEX, EAC	Marcatura:	Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db IP66/68
Numero del certificato pressacavo (ATEX)	IMQ 13 ATEX 010 X	Numero del certificato pressacavo (EAC)	RU C-TR.ГБ05.B.00840
Numero del certificato pressacavo (IECEX)	IECEX IMQ 13.0003X	Numero del certificato pressacavo (INMETRO)	TAE00003WV

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451
ETIM 8.0	EC000451	ECLASS 9.0	27-14-44-25
ECLASS 9.1	27-14-44-35	ECLASS 10.0	27-14-44-25
ECLASS 11.0	27-14-44-25	ECLASS 12.0	27-14-08-05

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

VP M25 EX SI 7J

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Download**

Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	