

**THSW 3K 0°+60°C CO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Simile alla figura**

Termostati e igrostatii sono il complemento perfetto per le ventole dei filtri e i riscaldatori per gli armadi elettrici. Le ventole dei filtri e i riscaldatori lavorano unicamente quando è veramente necessario raffreddare o riscaldare. L'uso di termostati e igrostatii basati sulla domanda assicura una maggiore efficienza energetica e costi sicuri.

Termostato: la nostra soluzione standard compatta per il controllo del riscaldamento e della ventola del filtro. Garantisce protezione ai sistemi di riscaldamento e aiuta a risparmiare energia.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Interruttore di temperatura, bianco grigio
Nr.Cat.	<a href="#">2558200000</a>
Tipo	THSW 3K 0°+60°C CO
GTIN (EAN)	4050118568851
CPZ	1 Pezzo

## THSW 3K 0°+60°C CO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

Profondità	47,5 mm	Profondità (pollici)	1,87 inch
Posizione verticale	59,5 mm	Altezza (pollici)	2,343 inch
Larghezza	37 mm	Larghezza (pollici)	1,457 inch
Peso netto	67 g		

## Temperature

Campo delle temperature di impiego -20...80 °C

## Dati generali

Campo delle temperature di impiego	-20...80 °C	Corrente di commutazione, contatto NA	5 A
Corrente di commutazione, contatto NA, carico induttivo $\cos \varphi = 0,6$	2 A	Corrente di commutazione, contatto NC	10 A
Corrente di commutazione, contatto NC, carico induttivo, $\cos \varphi = 0,6$	2 A	Differenza di commutazione	3 K
Esecuzione contatto	Contatto di scambio	Intervallo di regolazione della temperatura, max.	60 °C
Intervallo di regolazione della temperatura, min.	0,01 °C	Tensione di commutazione	250 V AC / 30 V DC
Tipo di collegamento	Collegamento a vite	Tipo di montaggio	Guida di supporto
Tolleranza di commutazione	±3 K		

## Classificazioni

ETIM 6.0	EC002014	ETIM 7.0	EC002014
ETIM 8.0	EC004587	ECLASS 9.1	27-21-07-07
ECLASS 10.0	27-21-07-07	ECLASS 11.0	27-21-07-07
ECLASS 12.0	27-21-07-07		

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° certificato (cURus)	E497840

## Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	<a href="#">EU Declaration of Conformity</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Documentazione utente	<a href="#">Operating instructions</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>