

CABTITE SE 1.5-2 SML GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura

Sia che usiate cavi di diametro grande o piccolo, Cabtite vi offre sempre la guarnizione adatta.

La forma conica della guarnizione permette agli inserti griglia a incastro precedentemente posizionati di essere spondi con facilità dall'interno all'esterno. L'elemento sigilla con affidabilità gli spazi intermedi e fornisce funzione di fermacavo secondo DIN EN 62444. Gli inserti guarnizione combinati ai telai raggiungono un grado di protezione IP66. Grazie alla forma fessurata con taglio ondulado, è particolarmente indicata per cavi confezionati.

- Gli inserti guarnizione neri sono progettati per temperature di funzionamento particolarmente elevate e garantiscono una classe di infiammabilità UL 94 HB
- Le guarnizioni grigie rispettano la classe di infiammabilità UL 94 V0, pertanto sono adatte alle esigenze dell'industria ferroviaria
- Utilizzando degli inserti multipli, possono essere fatti passare attraverso una guarnizione due o più cavi, così come dei cavi speciali

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Guarnizione, Cabtite (sistema di inserimento cavi), TPE, Grigio chiaro, Posizione verticale: 20.3 mm, Larghezza: 20.3 mm, Profondità: 17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66
Nr.Cat.	2583360000
Tipo	CABTITE SE 1.5-2 SML GY
GTIN (EAN)	4050118616163
CPZ	10 Pezzo

CABTITE SE 1.5-2 SML GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Profondità	17,7 mm	Profondità (pollici)	0,697 inch
Posizione verticale	20,3 mm	Altezza (pollici)	0,799 inch
Larghezza	20,3 mm	Larghezza (pollici)	0,799 inch
Peso netto	7,375 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio	-40 °C...90 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Temperatura d'esercizio , max.	90 °C		

Informazioni generali

Alogeni	No	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Diametro cavo, esterno, max.	2 mm	Diametro cavo, esterno, min.	1,5 mm
Grado di protezione	IP66	Guarnizione	1 guarnizione piccola
Materiale	TPE	Silicone	No

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000879	ETIM 7.0	EC000879
ETIM 8.0	EC000879	ECLASS 9.0	27-14-44-21
ECLASS 9.1	27-14-44-21	ECLASS 10.0	27-14-44-21
ECLASS 11.0	27-14-44-21	ECLASS 12.0	27-14-08-07

Omologazioni

Omologazioni

ROHS Conforme**Download**

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	EU Declaration of Conformity - Cable entry system
Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Documentazione utente	Cabtite Installation Instructions
Cataloghi	Catalogues in PDF-format