

**SAIB-M-5S-IDC-M12-L-COD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



I dispositivi periferici dovrebbero essere alimentati con maggiore potenza. Con il nuovo connettore ad innesto M12 di Weidmüller, è possibile fornire oltre 250 V e 2 A senza problemi. I connettori a innesto M12 compatti codificati A-, K-, L-, S e T sono progettati per la trasmissione di massimo 630 V DC o 60 V DC e 12 A.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Connettore collegabile al campo, Femmina M12
Nr.Cat.	<a href="#">2530760000</a>
Tipo	SAIB-M-5S-IDC-M12-L-COD
GTIN (EAN)	4050118540581
CPZ	1 Pezzo

**SAIB-M-5S-IDC-M12-L-COD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Peso netto 49 g

**Dati tecnici connettori ad innesto liberamente confezionabili**

Campo di temperatura custodia	-40 ... +85 ° C	Cicli di inserimento	500
Codifica	L	Collegamento schermato	Sì
Corrente nominale	12 A	Corrente nominale	12 A
Diametro del cavo	5.8...13.5 mm	Diametro del cavo, max.	13,5 mm
Diametro del cavo, min.	5,8 mm	Grado di lordura	3
Grado di protezione	IP67, se avvitato	Materiale base della custodia	Pressofusione di zinco
Numero di poli	5	Sezione di collegamento cavo, max.	1,5 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento cavo, min.	0,75 mm <sup>2</sup>	Superficie dei contatti	Au (oro)
Tensione nominale	63 V	Tipo di collegamento	Collegamento a perforazione d'isolante (IDC)

**Dati generali**

Numero di poli	5	Collegamento 1	M12
Collegamento 2	IDC	Materiale base della custodia	Pressofusione di zinco
Filettatura del collegamento	Femmina M12	Materiale dei contatti	Cu
Superficie dei contatti	Au (oro)	Grado di protezione	IP67, se avvitato
Cicli di inserimento	500		

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635	ECLASS 9.0	27-44-01-02
ECLASS 9.1	27-44-01-03	ECLASS 10.0	27-44-01-02
ECLASS 11.0	27-44-01-02	ECLASS 12.0	27-44-01-16

**Conformità ambientale del prodotto**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

**Omologazioni**

Omologazioni



ROHS Conforme

**Download**

Dati ingegneristici	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**SAIB-M-5S-IDC-M12-L-COD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

**Disegno quotato**

