

VCG 24V EX 2 NPT1/2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Come da figura

Il pressacavo VARITECTOR (VCG) protegge i circuiti elettrici a sicurezza intrinseca in applicazioni IP67

- Certificato secondo IEC/EN 61643-2 1
- Adatto all'uso in aree EX
- Elevata classe di protezione con IP67
- Custodia da avvitare con diverse filettature
- Compatibile con HART

Dati generali per l'ordinazione

Nr.Cat.	2593120000
Tipo	VCG 24V EX 2 NPT1/2
GTIN (EAN)	4050118605105
CPZ	1 Pezzo

VCG 24V EX 2 NPT1/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Altezza minima	54 mm	Larghezza	24 mm
Larghezza (pollici)	0,945 inch	Lunghezza	78 mm
Lunghezza (pollici)	3,071 inch	Diametro	28 mm
Peso netto	180 g		

Temperature

Temperatura di magazzino	-30 °C...60 °C	Temperatura d'esercizio	-30 °C...60 °C
Temperatura d'esercizio, min.	-30 °C	Temperatura d'esercizio, max.	60 °C

Protezione Ex - Dati

ATEX - Marcatura polvere	IEC Ex BAS 18.0085X, Ex ia IIIC T85 °C Da, (-30 °C ≤ Ta ≤ 50 °C)	ATEX - Marcatura gas	18ATEX0141X, II 1GD, Ex ia II T6 Ga, (-30 °C ≤ Ta ≤ 50 °C)
Potenza in ingresso, max. P _i	2 W	Tensione d'ingresso, max. U _i	50 V
Corrente d'ingresso, max. I _i	0,8 A	Capacità interna, max. C _i	0 nF
Induttività interna, max. L _i	60 µH		

Dati nominali IEC / EN

Campo di frequenze, max.	30 MHz	Campo di frequenze, min.	0 Hz
Classe a norma IEC 61643-21	D1, C1, C2, C3	Corrente di prova da fulmine I _{imp} (10/350 µs) conduttore-PE	1 kA
Corrente di prova da fulmine I _{imp} (10/350 µs) conduttore-conduttore	1 kA	Corrente di scarica I _{max} (8/20 µs) conduttore-PE	10 kA
Corrente di scarica I _{max} (8/20 µs) conduttore-conduttore	10 kA	Corrente di scarica I _n (8/20 µs) filo-PE	5 kA
Corrente di scarica I _n (8/20 µs) filo-filo	5 kA	Livello di protezione U _P (tip.)	< 1300 V
Livello di protezione U _P conduttore - PE	864 V	Livello di protezione U _P conduttore - conduttore	44 V
Norme	IEC 61643-21, IEC 60079-0, IEC 60079-11	Perdita d'inserzione	30 MHz
Rigidità dielettrica con FG a PE	≥ 500 V	Tempo di reazione	< 1 ns
Tensione d'ingresso, max. U _i	50 V	Tensione nominale (DC)	24 V
Tensione nominale (DC) max	33 V		

Dati generali

Colori	argento	Compatibilità con il BUS H1 della FIELD BUS FOUNDATION	Secondo IEC 61158-2
Forma	diritto, 1/2" NPT	Grado di protezione	IP67
Segmento	Misurazione - Controllo - Regolazione	Versione	Custodia di montaggio con vite in acciaio inox

Dati di collegamento

Divisione	1 mm ²	Tecnica di collegamento cavi	Lunghezza cavo 250 mm (minimo)
-----------	-------------------	------------------------------	--------------------------------

Quote dimensionamento IECEx/ATEX/cUL

ATEX - Marcatura polvere	IEC Ex BAS 18.0085X, Ex ia IIIC T85 °C Da, (-30 °C ≤ Ta ≤ 50 °C)	ATEX - Marcatura gas	18ATEX0141X, II 1GD, Ex ia II T6 Ga, (-30 °C ≤ Ta ≤ 50 °C)
--------------------------	--	----------------------	--

Data di creazione 16 marzo 2023 19.14.42 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

2

VCG 24V EX 2 NPT1/2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Garanzia**

Periodo 5 anni

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000943	ETIM 7.0	EC000943
ETIM 8.0	EC000943	ECLASS 9.0	27-13-08-07
ECLASS 9.1	27-13-08-07	ECLASS 10.0	27-13-08-07
ECLASS 11.0	27-13-08-07	ECLASS 12.0	27-17-90-90

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Download



Omologazione/Certificato/Documento di conformità	IECEX ATEX EU_Konformitätserklärung / EU_Declaration_of_Conformity
Documentazione utente	Manual
Cataloghi	Catalogues in PDF-format

VCG 24V EX 2 NPT1/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni



Come da figura