

**FF 67 55/230V BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Simile alla figura**

Le ventole per filtro uniscono un sicuro e vantaggioso raffreddamento dell'armadio, grazie al basso consumo energetico e a un flusso d'aria massimo. Il tappetino scanalato per filtro della versione IP 55 allunga la durata fino al 300% se paragonato ai tappetini per filtro convenzionali.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Ventola del filtro, IP55, nero
Nr.Cat.	<a href="#">2556980000</a>
Tipo	FF 67 55/230V BK
GTIN (EAN)	4050118567601
CPZ	1 Pezzo

**FF 67 55/230V BK**
**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici**
**Dimensioni e pesi**

Profondità	157 mm	Profondità (pollici)	6,181 inch
Posizione verticale	320 mm	Altezza (pollici)	12,598 inch
Larghezza	320 mm	Larghezza (pollici)	12,598 inch
Peso netto	3.700 g		

**Temperature**

Campo delle temperature di impiego -40...55 °C

**Dati generali**

Alimentazione	Frequenza di rete	50 Hz
	nominale	140 W
	Frequenza di rete	60 Hz
	nominale	197 W
Altezza delle sezioni di montaggio	291 mm	
Altezza di fissaggio	7 mm	
Assorbimento di corrente	Frequenza di rete	50 Hz
	Corrente	0,62 A
	Frequenza di rete	60 Hz
	Corrente	0,86 A
Campo delle temperature di impiego	-40...55 °C	
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	
Classe del filtro	G 4	
Colori	nero	
Con copertura di protezione	Sì	
Con filtro	Sì	
Emissione di rumore	66 dB (A)	
Esecuzione EMC	Nessuno	
Flusso del volume, uscita libera	Frequenza di rete	50 Hz
	Flusso volume	925 m <sup>3</sup> /h
	Frequenza di rete	60 Hz
	Flusso volume	950 m <sup>3</sup> /h
Flusso del volume, uscita libera a 50 Hz	925 m <sup>3</sup> /h	
Flusso del volume, uscita libera a 60 Hz	950 m <sup>3</sup> /h	
Flusso volume con filtro di scarico	Frequenza di rete	50 Hz
	Flusso volume	570 m <sup>3</sup> /h
	Filtro di scarico	IP55
	Frequenza di rete	60 Hz
	Flusso volume	625 m <sup>3</sup> /h
Filtro di scarico	IP55	
Fusibile	6 A	
Grado di protezione (UL)	Type 12	
Grandezza	6	
Larghezza delle sezioni di montaggio	291 mm	
MTBF	40.000 h	
Profondità di montaggio	150 mm	
Resistente ai raggi UV	Sì	
Tensione AC nominale	230 V	
Tensione nominale	230 V AC ± 10%	
Tipo di collegamento	Contatto a molla	
Tipo di montaggio	innestabile	
Tipo di ventola	Ventola tetto	

Data di creazione 16 marzo 2023 15.06.33 CET

**FF 67 55/230V BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Classificazioni**

ETIM 6.0	EC000320	ETIM 7.0	EC000320
ETIM 8.0	EC000320	ECLASS 9.1	27-18-07-16
ECLASS 10.0	27-18-07-16	ECLASS 11.0	27-18-07-16
ECLASS 12.0	27-18-07-16		

**Omologazioni**

Omologazioni




ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° certificato (cURus)	E252704

**Download**

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	<a href="#">EU Declaration of Conformity</a>
Documentazione utente	<a href="#">Installation- and operating instructions</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**Disegni**

**Graph**



**Graph**

