

CH-HOAB-XXXX-06-0500-AI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Product similar to illustration

Il mondo industriale sempre più interconnesso va di pari passo con la modularizzazione delle macchine e dei sistemi. Le funzioni proprie dei quadri di comando sono sempre più spostate a livello di campo, con il conseguente aumento del cablaggio necessario. I nostri gruppi cavi pronti per essere connessi possono essere impiegati nel cablaggio a livello di campo e per la trasmissione di dati o potenza in numerose applicazioni diverse. Le soluzioni Plug & Produce di Weidmüller sono completamente testate e semplificano il montaggio del macchinario. Questo permette di focalizzare l'attenzione sulle competenze principali e aumentare ulteriormente l'efficienza.

Grazie al nostro portafoglio prodotti di componenti certificati, offriamo un'ampia diversificazione per offrirvi la soluzione perfetta per la vostra applicazione.

E se nella nostra sempre crescente gamma di prodotti ancora non riuscite a trovare il gruppo cavi che state cercando, possiamo proporvi anche diverse varianti di lunghezza e soluzioni su misura.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Connettori di potenza preconfezionati, Femmina, Lapp ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK 7G2.5 or similar, Schermato: No, Numero di poli: 6
Nr.Cat.	2712410500
Tipo	CH-HOAB-XXXX-06-0500-AI
GTIN (EAN)	4050118779646
CPZ	1 Pezzo

CH-HOAB-XXXX-06-0500-AI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Peso netto	1.658,12 g
------------	------------

Temperature

Valori limite di temperatura	-40 °C ... 80 °C
------------------------------	------------------

Dati tecnici del cavo

Alogeni	Sì	Campo delle temperature, posa fissa	-40...80 °C
Campo delle temperature, posa mobile	-15...70 °C	Colore della guaina	nero
Diametro esterno	11.1 mm	Isolamento	PVC
Lunghezza del cavo	5 m	Materiale della guaina	PVC
Numero di poli	6	Raggio di curvatura min., fisso	4 x diametro cavo
Raggio di curvatura min., mobile	10 x diametro cavo	Schermato	No
Sezione del conduttore	2,5 mm ²	quantità di fili	7

Dati tecnici generali

Disposizione codoli	1:1, nuclei numerati	Grado di protezione	IP65
Numero di poli	6	Tensione nominale	500 V

Dati tecnici del cavo

Alogeni	Sì	Campo delle temperature, posa fissa	-40...80 °C
Campo delle temperature, posa fissa, max.	80 °C	Campo delle temperature, posa fissa, min.	-40 °C
Campo delle temperature, posa mobile	-15...70 °C	Campo delle temperature, posa mobile, max.	70 °C
Campo delle temperature, posa mobile, min.	-15 °C	Colore della guaina	nero
Diametro esterno	11.1 mm	Isolamento	PVC
Lunghezza del cavo	5 m	Materiale della guaina	PVC
Raggio di curvatura min., fisso	4 x diametro cavo	Raggio di curvatura min., mobile	10 x diametro cavo
Schermato	No	Sezione del conduttore	2,5 mm ²
Tipo di cavi	Lapp ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK 7G2.5 or similar	quantità di fili	7

Dati tecnici del connettore

Connettore	Descrizione del connettore	Connettore 1
	Entrata cavo	straight
	Materiale base della custodia	Plastica
	Numero di poli	6
	Serie	HQ
	Quota	HQ
	Tipo	Femmina
	Connettore con componenti singoli	HDC HQP TOLU 1PG16 HDC HQ 4/2 FC HDC C HX BM2.5AG HDC-C-HD-BM2.5AG VG 16 HQ K68 9-13

CH-HOAB-XXXX-06-0500-AI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC001576	ETIM 7.0	EC001576
ETIM 8.0	EC001576	ECLASS 9.0	27-06-04-02
ECLASS 9.1	27-06-91-90	ECLASS 10.0	27-06-04-02
ECLASS 11.0	27-06-04-02	ECLASS 12.0	27-06-04-02

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	81ca46c4-2930-4739-aa54-e07d33c98f2c

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Download

Cataloghi	Catalogues in PDF-format
-----------	--