

**PAC-S400-SD37-V0-1M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Come da figura

I cavi PAC preconfezionati stabiliscono un collegamento elettrico e logico del PLC con le interfacce PLC. Questi cavi sono composti dai seguenti elementi:

- Connettore del PLC del produttore.
- Cavo LIYY o LY YCY (schermato) a più poli con una sezione di 0,14 mm<sup>2</sup> o 0,25 mm<sup>2</sup>.
- Connettore per cavo piatto, SUB-D o RSV, per il collegamento all'interfaccia.

La continuità e l'isolamento dei cavi sono automaticamente testati per garantire la funzionalità per la quale sono stati progettati.

**Dati generali per l'ordinazione**

|                    |   |
|--------------------|---|
| Versione           | Cavo preconfezionato, PAC, Cavo LiYCY, 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Nr.Cat.            | <a href="#">7789284010</a>                                  |
| Tipo               | PAC-S400-SD37-V0-1M   |
| GTIN (EAN)         | 8430243967884   |
| CPZ                | 1 Pezzo   |
| Disponibile fino a | 2014-05-20  |

Data di creazione 14 marzo 2023 5.50.38 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

**PAC-S400-SD37-V0-1M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Peso netto 497,2 g

**Temperature**

|                                |             |                                |             |
|--------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|
| Temperatura di magazzino       | -10...60 °C | Temperatura d'esercizio        | -10...50 °C |
| Temperatura d'esercizio , min. | -10 °C      | Temperatura d'esercizio , max. | 50 °C       |

**Dati generali**

|                          |  |                      |             |
|--------------------------|--|----------------------|-------------|
| Adatto a                 | segnali analogici                          | Cavo                 | Cavo LiYCY  |
| Collegamento interfaccia | SUB-D FEMALE 37P                           | Diametro esterno     | 12,2 ± 1 mm |
| Interfaccia PLC          | SIEMENS S7400<br>6ES7492-1CL00-0AA0<br>48P | Lunghezza del cavo   | 1 m         |
| Materiale                | PVC  | Numero di poli, min. | 37 poli     |
| Sezione del conduttore   | 0,25 mm <sup>2</sup>                       |                      |             |

**Dati elettrici**

|                       |                   |  |           |
|-----------------------|-------------------|--|-----------|
| Capacità filo / fili  | 300 pF/m          | Capacità filo / schermatura                            | 300 pF/m  |
| Corrente totale, max. | 3 A               | Intensità della corrente consentita per percorso, max. | 1 A       |
| Prova alta tensione   | 1 KV/1s           | Resistenza   | ≤ 80 mΩ/m |
| Tensione nominale     | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac |  |           |

**Classificazioni**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000237    | ETIM 7.0    | EC000237    |
| ETIM 8.0    | EC000237    | ECLASS 9.0  | 27-24-22-20 |
| ECLASS 9.1  | 27-24-22-20 | ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |

**Conformità ambientale del prodotto**

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |

**Omologazioni**

Omologazioni



ROHS Conforme

**Download**

Cataloghi [Catalogues in PDF-format](#)