

IE-C7FS8LO-305M**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com



Meterware, cavi in rame, flessibili, Cat.7

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Cavi di sistema, Cat.7 (ISO/IEC 11801), LSZH, 305 m
Nr.Cat.	2661080000
Tipo	IE-C7FS8LO-305M
GTIN (EAN)	4050118674934
CPZ	1 Pezzo

IE-C7FS8LO-305M
Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com
www.weidmueller.com
Dati tecnici
Dimensioni e pesi

Lunghezza	305 m	Lunghezza (pollici)	12.007.874 inch
Peso netto	15.000 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-20 °C...60 °C	Temperatura d'esercizio	-20 °C...60 °C
Temperatura d'esercizio , min.	-20 °C	Temperatura d'esercizio , max.	60 °C
Temperatura di posa	0 °C...50 °C		

Dati tecnici del cavo

Alogeni	No	Colore della guaina	arancione
Isolamento	PE	Numero di poli	8
Resistenza alla fiamma quantità di fili	A norma IEC 60332-1 8	Tensione di prova: filo-filo-schermo	2,5 kA / DC per 2 sec

Norme

Densità dei fumi	secondo IEC 60754-2
------------------	---------------------

Standard generali

N° Certificato (cULus)	E349758
----------------------------	---------

Standard specifici per cavo

Densità dei fumi	secondo IEC 60754-2
------------------	---------------------

Proprietà elettriche cavo

Attenuazione della schermatura fino a 1000 MHz	60 dB	Capacità a 1 kHz	44 nF/km
Categoria	Cat.7 (ISO/IEC 11801)	Classe di isolamento a norma EN 50174-2	d
Impedenza caratteristica	100 ± 5 Ω a 100MHz	Resistenza di accoppiamento a 10 MHz	5 mΩ/m
Resistenza differenziale	5 %	Resistenza loop	170 Ω/km
Scostamento	2,5 ns/100m	Smorzamento di accoppiamento fino a 1000 MHz	80 dB
Tensione d'esercizio	125 V max.	Tensione di prova: filo-filo-schermo	2,5 kA / DC per 2 sec

Proprietà meccaniche e del materiale dei cavi

Alogeni	No	Densità dei fumi	secondo IEC 60754-2
Forza d'estrazione	max. 40 N	Raggio di curvatura min., una sola volta	5 x diametro cavo
Resistenza alla fiamma	A norma IEC 60332-1		

IE-C7FS8LO-305M

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

Dati tecnici

info@weidmuller.com

www.weidmuller.com

Copertura calza di schermatura	60 %
Diametro isolamento	1,04
Disposizione dei fili	coppia ritorta
Materiale dei cavi	Filo in rame non isolato
Schermatura	S/FTP
Sequenza cromatica -fili - coppie di fili	bianco - blu, bianco - arancione, bianco - verde, bianco - marrone
Trefoli	7

Struttura del cavo

Colore della guaina	arancione
Diametro guaina	6,0 mm
Diametro rame	0,43 mm
Isolamento	PE
Materiale rivestimento	LSZH
Schermatura totale	Calza di schermatura con fili di rame
Sezione	4*AWG 2/27 - 4*2*0,1 mm ²
quantità di fili	8

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000830	ETIM 7.0	EC003249
ETIM 8.0	EC003249	ECLASS 9.0	27-06-18-05
ECLASS 9.1	27-06-90-90	ECLASS 10.0	27-06-18-01
ECLASS 11.0	27-06-18-01	ECLASS 12.0	27-06-18-01

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° Certificato (cULus)	E349758

Download

Cataloghi [Catalogues in PDF-format](#)

IE-C7FS8LO-305M

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Disegni

Disegno dettagliato

