

## CH-HNAB-XXXX-06-0500-AB

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com



Product similar to illustration



Il mondo industriale sempre più interconnesso va di pari passo con la modularizzazione delle macchine e dei sistemi. Le funzioni proprie dei quadri di comando sono sempre più spostate a livello di campo, con il conseguente aumento del cablaggio necessario.

I nostri gruppi cavi pronti per essere connessi possono essere impiegati nel cablaggio a livello di campo e per la trasmissione di dati o potenza in numerose applicazioni diverse. Le soluzioni Plug & Produce di Weidmüller sono completamente testate e semplificano il montaggio del macchinario. Questo permette di focalizzare l'attenzione sulle competenze principali e aumentare ulteriormente l'efficienza.

Grazie al nostro portafoglio prodotti di componenti certificati, offriamo un'ampia diversificazione per offrirvi la soluzione perfetta per la vostra applicazione.

E se nella nostra sempre crescente gamma di prodotti ancora non riuscite a trovare il gruppo cavi che state cercando, possiamo proporvi anche diverse varianti di lunghezza e soluzioni su misura.

### Dati generali per l'ordinazione

Versione	Connettori di potenza preconfezionati, Femmina, Helukabel JZ-500-C black 7G2.5 or similar, Schermato: Sì, Numero di poli: 6
Nr.Cat.	<a href="#">2712400500</a>
Tipo	CH-HNAB-XXXX-06-0500-AB
GTIN (EAN)	4050118779622
CPZ	1 Pezzo

**CH-HNAB-XXXX-06-0500-AB**
**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

**Dati tecnici**
**Dimensioni e pesi**

Peso netto	1.830,47 g	www.weidmueller.com
------------	------------	---------------------

**Temperature**

Valori limite di temperatura	-40 °C ... 80 °C
------------------------------	------------------

**Dati tecnici del cavo**

Alogeni	Sì	Campo delle temperature, posa fissa	-40...80 °C
Campo delle temperature, posa mobile	-10...80 °C	Colore della guaina	nero
Diametro esterno	12.1 mm	Isolamento	PVC
Lunghezza del cavo	5 m	Materiale della guaina	PVC
Numero di poli	6	Raggio di curvatura min., fisso	5 x diametro cavo
Raggio di curvatura min., mobile	10 x diametro cavo	Schermato	Sì
Sezione del conduttore	2,5 mm <sup>2</sup>		

**Dati tecnici generali**

Disposizione codoli	1:1, nuclei numerati	Grado di protezione	IP65
Numero di poli	6	Tensione nominale	500 V

**Dati tecnici del cavo**

Alogeni	Sì	Campo delle temperature, posa fissa	-40...80 °C
Campo delle temperature, posa fissa, max.	80 °C	Campo delle temperature, posa fissa, min.	-40 °C
Campo delle temperature, posa mobile	-10...80 °C	Campo delle temperature, posa mobile, max.	80 °C
Campo delle temperature, posa mobile, min.	-10 °C	Colore della guaina	nero
Diametro esterno	12.1 mm	Isolamento	PVC
Lunghezza del cavo	5 m	Materiale della guaina	PVC
Raggio di curvatura min., fisso	5 x diametro cavo	Raggio di curvatura min., mobile	10 x diametro cavo
Schermato	Sì	Sezione del conduttore	2,5 mm <sup>2</sup>
Tipo di cavi	Helukabel JZ-500-C black 7G2.5 or similar		

**Dati tecnici del connettore**

Connettore	Descrizione del connettore	Connettore 1
	Entrata cavo	angolato
	Materiale base della custodia	Zinco pressofuso
	Serie	HQ
	Quota	HQ
	Tipo	Femmina
	Connettore con componenti singoli	<a href="#">HDC HQM TSLU 1PG21 HDC HQ 4/2 FC HDC C HX BM2.5AG HDC-C-HD-BM2.5AG VG 21 HQ EMV68 11-15.5</a>

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC001576	ETIM 7.0	EC001576
ETIM 8.0	EC001576	ECLASS 9.0	27-06-04-02
ECLASS 9.1	27-06-91-90	ECLASS 10.0	27-06-04-02
ECLASS 11.0	27-06-04-02	ECLASS 12.0	27-06-04-02

Data di creazione 15 marzo 2023 20.05.37 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

2

**Foglio dati****CH-HNAB-XXXX-06-0500-AB****Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

**Dati tecnici**[info@weidmueller.com](mailto:info@weidmueller.com)[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Conformità ambientale del prodotto**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	81ca46c4-2930-4739-aa54-e07d33c98f2c

**Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

**Download**

Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-----------	--