

C300-32B-320B-2S-M50-02**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



I cavi preconfezionati consentono di collegare in maniera veloce, semplice e priva di errori IOTA (Input Output Terminal Assemblies) di Honeywell C300 a FTA (Field Terminal Assembly) di Weidmüller.

I cavi in dotazione possono essere dotati di connettori semplici o doppi o addirittura con una finitura libera munita di puntali.

La custodia agevola la maneggevolezza, offrendo un collegamento resistente con IOTA. Inoltre, consente l'uso di cavi di diverse sezioni e lunghezze fino a 50 m.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|--------------------|---|
| Versione | Cavo preconfezionato, PAC, Cavo LiYCY, 0.50 mm ² |
| Nr.Cat. | 7789838020 |
| Tipo | C300-32B-320B-2S-M50-02 |
| GTIN (EAN) | 4032248216697 |
| CPZ | 1 Pezzo |
| Disponibile fino a | 2014-05-20 |

C300-32B-320B-2S-M50-02

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Peso netto 962 g

Temperature

| | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|
| Temperatura di magazzino | -10...60 °C | Temperatura d'esercizio | -10...50 °C |
| Temperatura d'esercizio , min. | -10 °C | Temperatura d'esercizio , max. | 50 °C |

Dati generali

| | | | |
|--------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------|
| Adatto a | segnali digitali | Cavo | Cavo LiYCY |
| Collegamento interfaccia | SP-BLZ 5.08 32P with CLAMSHELL | Diametro esterno | 15,75 ± 1 mm |
| Interfaccia PLC | SP-BLZ 5.08 32P with CLAMSHELL | Lunghezza del cavo | 2 m |
| Materiale | PVC | Numero di poli, min. | 32 poli |
| Sezione del conduttore | 0,5 mm ² | | |

Dati elettrici

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Capacità filo / fili | 300 pF/m | Capacità filo / schermatura | 300 pF/m |
| Corrente totale, max. | 7 A | Intensità della corrente consentita per percorso, max. | 1 A |
| Prova alta tensione | 1 KV/1s | Resistenza | ≤ 39 mΩ/m |
| Tensione d'esercizio | ≤ 250 V DC ≤ 250 V AC | Tensione nominale | ≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000237 | ETIM 7.0 | EC000237 |
| ETIM 8.0 | EC000237 | ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 9.1 | 27-24-22-20 | ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Download

Cataloghi [Catalogues in PDF-format](#)