

FPL 4G2.5/P/Q4KW/2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Per un collegamento rapido ed agevole delle centraline motore decentralizzate, utilizzare cavi di collegamento confezionati FieldPower® con connettori HQ a norma IEC 23570 (DESINA).

Dati generali per l'ordinazione

Versione	FieldPower®, conduttore, Custodia in plastica, quantità di fili: 4, Ölflex Classic 110 4G2,5 o simile, Divisione: 2.5 mm ² , 2 m
Nr.Cat.	8000005228
Tipo	FPL 4G2.5/P/Q4KW/2
GTIN (EAN)	4032248997534
CPZ	1 Pezzo

FPL 4G2.5/P/Q4KW/2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Peso netto	478,5 g
------------	---------

Dati tecnici del cavo

Alogeni	Sì	Campo delle temperature, posa fissa	-40...70 °C
Campo delle temperature, posa mobile	-5...70 °C	Raggio di curvatura min., fisso	35,6 mm
Raggio di curvatura min., mobile	133,5 mm	quantità di fili	4

Dati tecnici generali

Grado di protezione	IP65
---------------------	------

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001576	ETIM 7.0	EC001576
ETIM 8.0	EC001576	ECLASS 9.0	27-06-04-02
ECLASS 9.1	27-06-91-90	ECLASS 10.0	27-06-04-02
ECLASS 11.0	27-06-04-02	ECLASS 12.0	27-06-04-02

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1aeccc23-6820-414b-bb61-68f12b86e9f3

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
------	----------

Download

Cataloghi	Catalogues in PDF-format
-----------	--

FPL 4G2.5/P/Q4KW/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Disegni

