

**FPL 4G2.5/PD/Q4MG/2+7.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Per un collegamento rapido ed agevole delle centraline motore decentralizzate, utilizzare cavi di collegamento confezionati FieldPower® con connettori HQ a norma IEC 23570 (DESINA).

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                                                                                                                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versione   | FieldPower®, conduttore, Custodia in metallo, quantità di fili: 4, Ölflex Classic 110 4G2,5 o simile, Divisione: 2.5 mm <sup>2</sup> , 2 m, 7.5 m |
| Nr.Cat.    | <a href="#">8000005298</a>                                                                                                                        |
| Tipo       | FPL 4G2.5/PD/Q4MG/2+7.5                                                                                                                           |
| GTIN (EAN) | 4032248997640                                                                                                                                     |
| CPZ        | 1 Pezzo                                                                                                                                           |

## FPL 4G2.5/PD/Q4MG/2+7.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

|            |         |
|------------|---------|
| Peso netto | 2.119 g |
|------------|---------|

## Dati tecnici del cavo

|                                      |            |                                     |             |
|--------------------------------------|------------|-------------------------------------|-------------|
| Alogeni                              | Sì         | Campo delle temperature, posa fissa | -40...70 °C |
| Campo delle temperature, posa mobile | -5...70 °C | Raggio di curvatura min., fisso     | 35,6 mm     |
| Raggio di curvatura min., mobile     | 133,5 mm   | quantità di fili                    | 4           |

## Dati tecnici generali

|                     |      |
|---------------------|------|
| Grado di protezione | IP54 |
|---------------------|------|

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001576    | ETIM 7.0    | EC001576    |
| ETIM 8.0    | EC001576    | ECLASS 9.0  | 27-06-04-02 |
| ECLASS 9.1  | 27-06-91-90 | ECLASS 10.0 | 27-06-04-02 |
| ECLASS 11.0 | 27-06-04-02 | ECLASS 12.0 | 27-06-04-02 |

## Conformità ambientale del prodotto

|            |                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP       | 1aeccc23-6820-414b-bb61-68f12b86e9f3                          |

## Omologazioni

Omologazioni



|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Download

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| Cataloghi | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|-----------|------------------------------------------|

**FPL 4G2.5/PD/Q4MG/2+7.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

