



CRIMPER 16 Z

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Pinza crimpatrice per terminali con e senza collare isolante**

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Utensili, Pinza crimpatrice per terminali, 6mm ² , 16mm ² , Crimpatura trapezoidale
Nr.Cat.	9040540000
Tipo	CRIMPER 16 Z
GTIN (EAN)	4008190461447
CPZ	1 Pezzo

CRIMPER 16 Z

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Profondità	30 mm
Posizione verticale	78 mm
Larghezza	200 mm
Lunghezza	200 mm
Peso netto	373,61 g

Profondità (pollici)	1,181 inch
Altezza (pollici)	3,071 inch
Larghezza (pollici)	7,874 inch
Lunghezza (pollici)	7,874 inch

Dati tecnici

Descrizione articolo	Pinza crimpatrice per terminali 6 - 16mm ²	Versione	meccanico, senza matrici intercambiabili
----------------------	---	----------	--

Dati utensile di crimpatura

Profilo di crimpatura 1, max.	6 mm ²	Profilo di crimpatura 2, max.	10 mm ²
Profilo di crimpatura 3, max.	16 mm ²	Sezione del terminale, max.	16 mm ²
Sezione del terminale, min.	6 mm ²	Tipo/profilo di crimpatura	Crimpatura trapezoidale

Descrizione contatto

Area di crimpatura , max.	16 mm ²	Area di crimpatura , min.	6 mm ²
Tipo di contatto	Capicorda tubiformi con/ senza collare isolante in plastica		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ECLASS 9.0	21-04-38-11
ECLASS 9.1	21-04-38-11	ECLASS 10.0	21-04-38-11
ECLASS 11.0	21-04-38-11	ECLASS 12.0	21-04-38-11

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Omologazioni

Omologazioni	
--------------	---

Download

Cataloghi	Catalogues in PDF-format
-----------	--