

FPC 40/60/13 TRSP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura

Custodie in polycarbonato di media grandezza
 La serie di custodie FPC rappresenta l'evoluzione della serie MPC. Dotata delle stesse caratteristiche di materiale, la Serie FPC dispone di un assortimento di accessori ancora più ricco e amplia così la varietà di applicazioni.

 Caratteristiche:

 • 6 grandezze in 2 esecuzioni
 • Coperchio grigio o trasparente
 • Coperchio con fori piombati
 • Fori per il fissaggio all'esterno dell'area di tenuta stagna
 • Filetti di supporto per guide, piastre di montaggio e circuiti stampati
 <li style="list-style: none">Gamma completa di accessori - Weidmüller è in grado di produrre e fornire le custodie secondo le specifiche del cliente, equipaggiate con tutti i morsetti e pressacavi necessari.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	FPC (custodia vuota in polycarbonato), Custodia vuota, Posizione verticale: 400 mm, Larghezza: 600 mm, Profondità: 132 mm, Materiale: polycarbonato, altro, Grigio chiaro, trasparente
Nr.Cat.	9535820000
Tipo	FPC 40/60/13 TRSP
GTIN (EAN)	4008190091743
CPZ	1 Pezzo

FPC 40/60/13 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	132 mm	Profondità (pollici)	5,197 inch
Posizione verticale	400 mm	Altezza (pollici)	15,748 inch
Larghezza	600 mm	Larghezza (pollici)	23,622 inch
Peso netto	4.500 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio	-50 °C... 130 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-50 °C
Temperatura d'esercizio , max.	130 °C		

PE70 Dati Generali

Allegato coperchio	4 viti con intaglio a croce in poliammide	Altezza apertura di accesso	396,5 mm
Campi di applicazione	Tecnica degli edifici, Sistema dei trasporti, Industria degli imballaggi, Settore meccanico	Coperchio	Sì
Coppia di serraggio delle viti coperchio	0,8 Nm	Fissaggio dei componenti	tramite viti autofilettanti
Fissaggio della custodia	fori 7,5 mm	Grado di protezione	IP66, IP67
Larghezza apertura di accesso	595,5 mm	Materiale	policarbonato
Materiale delle guarnizioni	Poliuretano	Numero di viti sul coperchio	6
Piastra a flangia	No	Resistenza agli urti	IK06
Spessore materiale	3,5 mm	Superficie	altro
Temperatura d'esercizio , max.	130 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-50 °C

Collegamenti a vite a destra

M12	56	M16	30
M20	18	M25	12
M32	5	M40	4
M50	4	M63	3

Collegamenti a vite in alto / in basso

M12	76	M16	42
M20	24	M25	16
M32	6	M40	6
M50	4	M63	4

Equipaggiamento orizzontale

WDU 10 / ZDU 10	2x49	WDU 16 / ZDU 16	2x41
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	2x97	WDU 35 / ZDU 35	2x31
WDU 4 / ZDU 4	2x81	WDU 6 / ZDU 6	2x61

Equipaggiamento verticale

WDU 10 / ZDU 10	5x30	WDU 16 / ZDU 16	5x25
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	5x59	WDU 35 / ZDU 35	5x19
WDU 4 / ZDU 4	5x49	WDU 6 / ZDU 6	5x37

FPC 40/60/13 TRSP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
ETIM 8.0	EC000261	ECLASS 9.0	27-18-01-01
ECLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-18-01-01
ECLASS 11.0	27-18-01-01	ECLASS 12.0	27-18-01-01

Omologazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

Download

Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Dati ingegneristici	WSCAD
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	

FPC 40/60/13 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

