


Unità di supporto - Lato fisso, quadrate <Per spazi ridotti>

Compatte/Profilo basso/Foro di montaggio passo stretto

Altezza e larghezza compatte rispetto alle unità di supporto convenzionali rendono questi prodotti utili in spazi ridotti, ideali per dispositivi piccoli.

Lato fisso compatte




Tipo	Materiale	Trattamento superficie
BSQ	EN 1.1191	Ossido nero
BSQM	EN 1.0038	Nichelatura chimica

La misura più compatta.

Dettagli dei componenti

Numero	Nome componente	Quantità
1	Sede cuscinetto	1
2	Cuscinetto a contatto angolare Grado 5* prodotto in Giappone	1 kit
3	Copertura	1
4	Paraolio	2
5	Ghiera	2
6	Dado cuscinetto (con tampone)	1

Non scompare 1, 2, 3 e 4 sul corpo principale lato fisso, devono rimanere montati.
d=8 fornito con un solo paraolio 4
* Il cuscinetto a contatto angolare Classe 5 è usato per il N.8.
* Per il N.10S, D.I. del paraolio minore rispetto alla versione precedente.
* Per l'uso con vite a ricircolo di sfere MISUMI, viene fornita una ghiera accessoria di ricambio per l'unità di supporto.



Codice componente	Tipo	N.	d	L	L1	L2	B	H	h	P	M2	ℓ	C	M (Fil. fine)	T	Diam. albero paraolio applicabile	BSQ	BSQM
		8	8	23	26	4	32	32	17	23	5	6	14	M8x1.0	14	11.5	1 ~ 10 pz.	1 ~ 10 pz.
		10S	10	27	29.5	6	36	43	25	26	6	10	17	M10x1.0	17	14		
		12	12	27	29.5	6	36	43	25	26	6	17	19	M12x1.0	19	15		
		15	15	29	38	5	46	52	30	34	6	12	19	M15x1.0	22	20		

Lato fisso, profilo basso



Tipo	Materiale	Trattamento superficie
BSV	EN 1.1191	Ossido nero
BSVM	EN 1.0038	Nichelatura chimica


Il profilo più basso disponibile.

Dettagli dei componenti

Numero	Nome componente	Quantità
1	Sede cuscinetto	1
2	Cuscinetto a contatto angolare Grado 5 standard giapponese	1 kit
3	Copertura	1
4	Paraolio	2
5	Vite a esagono incassato*	4
6	Ghiera	2
7	Dado cuscinetto (con tampone)	1

Paraolio 4 non incluso in d=6.
d=8 fornito con un solo paraolio 4
Non scompare 1, 2, 3, 4 e 5 sul corpo principale lato fisso, devono rimanere montati.
* 5 Viti di BSMV in acciaio inox.
* Per i N.8S e 10S, il D.I. del paraolio è minore rispetto alle versioni precedenti.
* Per l'uso con vite a ricircolo di sfere MISUMI, viene fornita una ghiera accessoria di ricambio per l'unità di supporto.

d=10~20



Codice componente	Tipo	N.	d	L	L1	L2	L3	B	H	h	P	d1	d2	ℓ	M (Fil. fine)	T	Diam. albero paraolio applicabile	BSV	BSVM
		6	6	20	-	22.5	3.5	42	22	11	30	5.5	9.5	12	M6x0.75	12	-	1 ~ 10 pz.	1 ~ 10 pz.
		8S	8	23	-	26	4	52	28	14	38	6.6	11	15	M8x1.0	14	10		
		10S	10	24	6	29.5	6	70	36	18	52	9	14	19	M10x1.0	17	12		
		12	12	24	6	29.5	6	70	36	18	52	9	14	19	M12x1.0	19	15		
		15	15	25	6	38	5	80	41	21	60	11	17	21	M15x1.0	22	20		
		20	20	42	10	52	10	95	56	28	75	11	17	29	M20x1.0	30	25		

Lato fisso, foro di montaggio passo stretto




Tipo	Materiale	Trattamento superficie
BSA	EN 1.1191	Ossido nero
BSAM	EN 1.0038	Nichelatura chimica

Compatte in larghezza.


Dettagli dei componenti

Numero	Nome componente	Quantità
1	Sede cuscinetto	1
2	Cuscinetto a contatto angolare Grado 5 standard giapponese	1 kit
3	Copertura	1
4	Paraolio	2
5	Vite a esagono incassato*	4
6	Ghiera	2
7	Dado cuscinetto (con tampone)	1

Non scompare 1, 2, 3, 4 e 5 sul corpo principale lato fisso, devono rimanere montati.
* 5 Viti di BSAM in acciaio inox.
* Per il N.10S, D.I. del paraolio minore rispetto alla versione precedente.
* La testa della vite 5 sporge di 2mm dalla copertura.
* Per l'uso con vite a ricircolo di sfere MISUMI, viene fornita una ghiera accessoria di ricambio per l'unità di supporto.



Codice componente	Tipo	N.	d	L	L1	L2	L3	B	H	h	B1	H1	P	C	d1	M (Fil. fine)	T	Diam. albero paraolio applicabile	BSA	BSAM
		10S	10	25	4	29.5	5	60	39	22	34	21	46	13	6.6	M10x1.0	17	12	1 ~ 10 pz.	1 ~ 10 pz.
		12	12	25	4	29.5	5	60	43	25	35	24	46	13		M12x1.0	19	14		
		15	15	27	6	38	6	70	48	28	40	27	54	15		M15x1.0	22	15		




Per i dettagli dei cuscinetti e le precisioni delle interfacce di montaggio delle unità di supporto, ghiera e dado cuscinetto inclusi, vedere P.759
Tabella di compatibilità delle viti a ricircolo di sfere P.756
Conservare con cura gli accessori, necessari per il montaggio.

Unità di supporto - Lato supporto, quadrate <Per spazi ridotti>

Compatte/Profilo basso/Foro di montaggio passo stretto

Stesse dimensioni delle unità di supporto lato fisso, ma compatte in altezza e larghezza. Utilizzare insieme alle unità di supporto lato fisso.

Lato supporto, compatte




Dettagli dei componenti

Numero	Nome componente	Quantità
1	Supporto	1
2	Cuscinetto radiale fabbricato in Giappone	1
3	Anello di sicurezza*	1

*3 Anello di sicurezza per BUQM in acciaio inox.

Tipo	Materiale	Trattamento superficie
BUQ	EN 1.1191	Ossido nero
BUQM	Equiv.	Nichelatura chimica



Codice componente	Tipo	N.	d	L	B	H	h	P	V	M	ℓ	Tipo cuscinetto	Anello di sicurezza	BUQ	BUQM
		8	6	15	32	32	17	23	17	5	6	B606ZZ	STWN, S6	1 ~ 10 pz.	1 ~ 10 pz.
		10	8		36	43	25	26	22		10	B608ZZ	STWN, S8		
		12	10	20					26	6	10	B6000ZZ	STWN, S10		
		15	15		46	52	30	34	32		12	B6002ZZ	STWN, S15		

Lato supporto, profilo basso




Dettagli dei componenti

Numero	Nome componente	Quantità
1	Supporto	1
2	Cuscinetto radiale fabbricato in Giappone	1
3	Anello di sicurezza*	1

*3 Anello di sicurezza per BUVM in acciaio inox.

Tipo	Materiale	Trattamento superficie
BUV	EN 1.1191	Ossido nero
BUVM	Equiv.	Nichelatura chimica



Codice componente	Tipo	N.	d	L	B	H	h	P	V	d1	d2	ℓ	Tipo cuscinetto	Anello di sicurezza	BUV	BUVM
		6	6	12	42	22	11	30	17	5.5	9.5	12	B606ZZ	STWN, S6	1 ~ 10 pz.	1 ~ 10 pz.
		8	6	15	52	28	14	38	17	6.6	11	15	B606ZZ	STWN, S6		
		10	8	20	70	36	18	52	22	9	14	19	B608ZZ	STWN, S8		
		12	10						26				B6000ZZ	STWN, S10		
		15	15	20	80	41	21	60	32	11	17	21	B6002ZZ	STWN, S15		
		20	20	26	95	56	28	75	47	11	17	29	B6204ZZ	STWN, S20		

Lato supporto, foro di montaggio passo stretto




Dettagli dei componenti

Numero	Nome componente	Quantità
1	Supporto	1
2	Cuscinetto radiale fabbricato in Giappone	1
3	Anello di sicurezza*	1

*3 Anello di sicurezza per BUAM in acciaio inox.

Tipo	Materiale	Trattamento superficie
BUA	EN 1.1191	Ossido nero
BUAM	Equiv.	Nichelatura chimica



Codice componente	Tipo	N.	d	L	B	H	h	B1	H1	P	V	d1	Tipo cuscinetto	Anello di sicurezza	BUA	BUAM
		10	8	20	60	39	22	34	21	46	22	6.6	B608ZZ	STWN, S8	1 ~ 10 pz.	1 ~ 10 pz.
		12	10		43	25	35	24	26				B6000ZZ	STWN, S10		
		15	15	20	70	48	28	40	27	54	32		B6002ZZ	STWN, S15		

