

Alberi a sbalzo

Per tensionamento

Per i pignoni folli, vedere **P1201**~.

Con anello di sicurezza




RoHS10

Tolleranza D (g6)	
6	-0.004 -0.012
8, 10	-0.005 -0.014
12~18	-0.006 -0.017
20~30	-0.007 -0.020

Standard		Con gradino		M Materiale	S Trattamento superficie
Lungh. filettatura fissa	Lungh. filettatura configurabile	Lungh. filettatura fissa	Lungh. filettatura configurabile		
FXKA	FXNKA	FXLA	FXNLA	EN 1.1191 equiv.	Ossido nero
PFXKA	PFXNKA	PFXLA	PFXNLA	EN 1.4301 equiv.	Nichelatura chimica
SFXKA	SFXNKA	SFXLA	SFXNLA		-

6.3 / (✓ 1.6 / ✓)



Questo tipo può avere fori di centraggio a seconda delle dimensioni.

Codice componente		D	Incrementi di 1mm			N		P	M		V (Solo con gradino)	B	(C)	d		m	n
Tipo			Y	F	G	Lung. Vite/forata fissi	Lung. Vite/forata configurabili		(Grossa)					Dim. rif.	Tolleranza		
Standard Fissi	FXKA PFXKA SFXKA	Configurabili	5-60	5-100	5-10	9	6-12	6	M 6	8	10	11.5	5	0	0.7	2	
						12	8-16	8	M 8	10	12	13.9	7	0.9			
						15	10-20	10	M10	13	14	16.2	9.6	0	0.9		
						15		15	17	19.6	11.5	0	1.15				
						16		16		12.4	14.3	15.2	0	1.15			
						17		17	19	21.9	16.2	0	1.15				
						18		18	20	22	27.5	16.2	0	1.15			
						20		20	21	24	27.7	17	0	1.15			
						22		22					0	1.15			
						22A		22A					0	1.15			
Con gradino Fissi	FXLA PFXLA SFXLA	Configurabili	5-75	10-150	5-20	30	20-40	20	M20	24		19	21	0	1.35		
								16	M16		27	31.2	21	0	1.35		
								20	M20	26				21	0	1.35	
								16	M16						0	1.35	
								20	M20	29	30	34.6	23.9	0	1.35		
								16	M16						0	1.35	
								20	M20	34	36	41.6	28.6	0	1.35		
								16	M16						0	1.35	
								20	M20						0	1.35	
								16	M16						0	1.35	