

Larghezza configurabile - MXL, XL, S2M, S3M, S5M


MXL, XL, S2M, S3M, S5M



RoHS10

FTP☐ ☐ MXL
XL
S2M
S3M
S5M



- **Profilo puleggia**



*MXL, S2M, S3M: $f=2.0$ $t=1.0$
XL, S5M: $f=2.5$ $t=1.6$

- Spec. foro all

ro Il trattamento della superficie potrebbe non essere applicato ai fori albero.



*Senza fori maschiati o viti di fermo.

*I fori delle viti di fermo sono regolati a 120° per evitare interferenze.

Tipo	Materiale		Trattamento superficie	Accessori Viti di fermo
	Puleggia	Flangia		
FTP	lega di alluminio serie 2000	EN AW-5052 Equiv.	Anodizzato trasparente	EN 1.4301 Equiv.

■ Dimensioni foro maschiato


M (Fil. grossa)	Accessori: Vite di fermo	MXL (D.I. foro albero div)	XL (D.I. foro albero div)	SXM (D.I. foro albero div)	SXM (D.I. foro albero div)	SXM (D.I. foro albero div)
M 3	M 3x3	3-5	-	3-5	4-5	-
M 4	M 4x3	6-18	6-12	6-22	6-17	6-12
M 5	M 5x4	19-20	13-17	-	18-32	13-17
M 6	M 6x5	-	18-30	-	-	18-30
M 8	M 8x6	-	31-47	-	-	31-38


[illegible]

Ordering Example Codice componente - Profilo puleggia - W - Spec. foro albero, D.I.
FTPA20S5M - A - W80 - P16




Alterations Codice componente - Profilo puleggia - W - Spec. foro albero, D.I. - (KC90, NFC, RFC, FC, WMC)
FTPA20S5M - A - W80 - P16 - KC90-WMC40-WA20


Varianti	Angolo vite di fermo	Senza flangia	Flangia singola	Taglio flangia	Foro maschiato
Codice	KC90	NFC	RFC	FC	WMC
Spec.	 Modifica l'angolo delle vite di fermo a 90°. ⚠️ 4 torni della vite di fermo è regolato a 90° per evitare interferenze.	 Flangia non montata. (Flangia inclusa)	 Flange innestata solo su un lato all'atto della spedizione. (Flangia 1 pz. inclusa)	 Abbassa la flangia tagliandola. FC: Incrementi di 0.5mm ⚠️ Nessun trattamento della superficie sulla circonferenza della flangia. $FC \geq (D.E.) + 1$ $FC \geq F - 2$ Codice d'ordine FC35	 Aggiunge un foro maschiato. WMC ≥ M+3 WA ≥ M/2+3 WMC+WA ≥ W-(M/2+3) Codice d'ordine WMC20-WA5 ⚠️ Applicabile alle spec. foro albero P ⚠️ 4 viti di fermo incluse. ⚠️ Quando WA non è specificato, WA=(W-WMC)/2.



RoHS10





BMXL (MXL)





(): pulegge a 23 o meno denti

BXL (XL)

**BS3M (S3M)**

BS2M (S2M)

**BS5M (S5M)**

Le dimensioni della gola tra denti variano leggermente a seconda del numero di denti. Materiale: EN AW-2017 Equiv.

Codice componente		D.P.	D.E.	Prezzo unitario
Tipo	Numero di denti			
BMXL MXL	10	6.47	5.96	
	11	7.11	6.61	
	12	7.76	7.25	
	13	8.41	7.90	
	14	9.06	8.55	
	15	9.70	9.19	
	16	10.35	9.84	
	17	11.00	10.49	
	18	11.64	11.14	
	19	12.29	11.78	
	20	12.94	12.43	
	21	13.58	13.07	
	22	14.23	13.72	
	23	14.88	14.37	
	24	15.52	15.02	
	25	16.17	15.66	
	26	16.82	16.31	
	27	17.46	16.96	
	28	18.11	17.60	
	30	19.40	18.90	
	32	20.70	20.19	
	34	21.99	21.48	
	36	23.29	22.78	
	38	24.58	24.07	
	40	25.87	25.36	
	42	27.17	26.66	
	44	28.46	27.95	
	46	29.75	29.24	
48	31.05	30.54		
50	32.34	31.83		
60	38.81	38.30		
72	46.57	46.06		

BMXL
MXL

Codice componente		D.P.	D.E.	Prezzo unitario
Tipo	Numero di denti			
BXL XL	16	25.87	25.36	
	18	29.11	28.60	
	19	30.72	30.22	
	20	32.34	31.83	
	22	35.57	35.07	
	24	38.81	38.30	
	25	40.43	39.92	
	26	42.04	41.53	
	28	45.28	44.77	
	30	48.51	48.00	
	32	51.74	51.24	
	36	58.21	57.70	
40	64.68	64.17		

Codice componente		D.P.	D.E.	Prezzo unitario
Tipo	Numero di denti			
BS2M S2M	14	8.91	8.40	
	15	9.55	9.04	
	16	10.19	9.68	
	18	11.46	10.95	
	20	12.73	12.22	
	22	14.01	13.50	
	24	15.28	14.77	
	25	15.92	15.41	
	26	16.55	16.04	
	28	17.83	17.32	
	30	19.10	18.59	
	32	20.37	19.86	
	36	22.92	22.41	
	40	25.46	24.96	
	44	28.01	27.50	
48	30.56	30.05		
50	31.83	31.32		
60	38.20	37.69		

Codice componente		D.P.	D.E.	Prezzo unitario
Tipo	Numero di denti			
BS3M S3M	14	13.37	12.61	
	15	14.32	13.56	
	16	15.28	14.52	
	18	17.19	16.43	
	20	19.10	18.34	
	22	21.01	20.25	
	24	22.92	22.16	
	25	23.87	23.11	
	26	24.83	24.07	
	28	26.74	25.98	
	30	28.65	27.89	
	32	30.56	29.80	
	36	34.38	33.62	
	40	38.20	37.44	
	44	42.02	41.25	
	48	45.84	45.07	
50	47.75	46.98		
60	57.30	56.53		

Codice componente		D.P.	D.E.	Prezzo unitario
Tipo	Numero di denti			
BS5M S5M	14	22.28	21.32	
	16	25.46	24.50	
	20	31.83	30.87	
	24	38.20	37.24	
	25	39.79	38.83	
	30	47.75	46.79	
	32	50.93	49.97	
	36	57.30	56.34	
	40	63.66	62.70	



Ordering Example