


Barre esagonali

Materiale: EN 1.1191 Equiv., EN 1.4305 Equiv. /304, EN CW614N Equiv., EN AW-2011 Equiv.



RoHS10

Tipo	Materiale
RDRC	EN 1.1191 Equiv.
RDRF	EN 1.4305 Equiv.
RDRS	EN 1.4301 Equiv.
RDRG	EN CW614N Equiv. (Difesa)
RDRA	EN AW-2011 Equiv.



Tolleranza dimensione L

o sup.	o inf.	Tolleranza
15	30	±0.2
31	120	±0.3
121	400	±0.5
401	1000	±0.8

Ordering Example

Codice componente - L



RDRC10 - 300

Codice componente		L	(C)
Tipo	B	Incrementi di 1mm	
RDRC (EN 1.1191 Equiv.)	6	15~400	6.9
	7		8.1
	8		9.2
	10		11.5
RDRF (EN 1.4305 Equiv.)	12	25~600	13.9
	13		15.0
	14		16.2
RDRS (EN 1.4301 Equiv.)	17	35~800	19.6
	19		21.9
RDRG (EN CW614N Equiv.)	24	65~1000	27.7
RDRA (EN AW-2011 Equiv.)	27		31.2
	30		34.6
	32		36.9

Alterations

Codice componente - L - (MC, WMC)

RDRC19 - 535 - MC8

Varianti	Maschiatura su un lato	Maschiatura sui due lati
		
Codice	MC	WMC
Spec.	Aggiunge una maschiatura su un lato. Codice d'ordine MC8 6≤B≤32 Quando L≤Mx2, il foro maschiato è passante.	Aggiunge maschietture sui due lati. Codice d'ordine WMC12 6≤B≤32 Quando L≤Mx4, il foro maschiato è passante.
	B MC (gamma di selezione)	B WMC (gamma di selezione)
	6, 7 3 8 3, 4 10 3, 4, 5 12~14 3, 4, 5, 6 17, 19 3, 4, 5, 6, 8 24 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 27~32 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16	6, 7 3 8 3, 4 10 3, 4, 5 12~14 3, 4, 5, 6 17, 19 3, 4, 5, 6, 8 24 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 27~32 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16
	Quando L≤Mx4, il foro pilota per la maschiatura potrebbe essere passante.	

Codice componente		Prezzo unitario					
Tipo	B	Min. L ~ 100	101~200	201~400	401~600	601~800	801~1000
RDRG	6						
	7						
	8						
	10						
	12						
	13						
	14						
	17						
	19						
	24						
	27						
	30						
	32						
RDRA	6						
	7						
	8						
	10						
	12						
	13						
	14						
	17						
	19						
	24						
	27						
	30						
	32						

Codice componente		Prezzo unitario					
Tipo	B	Min. L ~ 100	101~200	201~400	401~600	601~800	801~1000
RDRC	6						
	7						
	8						
	10						
	12						
	13						
	14						
	17						
	19						
	24						
	27						
	30						
	32						
RDRF	6						
	7						
	8						
	10						
	12						
	13						
	14						
	17						
	19						
	24						
	27						
	30						
	32						
RDRS	6						
	7						
	8						
	10						
	12						
	13						
	14						
	17						
	19						
	24						
	27						
	30						
	32						

Barre cave in acciaio - D.I. selezionabile / Barre cave in acciaio inox - Spessore parete selezionabile


Barre cave in acciaio - D.I. selezionabile

RoHS10

Tipo	Materiale	Trattamento superficie
PISS	JIS-STKM17C	-
PISK		Ossido nero
PISN		Nichelatura chimica

Tolleranza dimensione L

o sup.	o inf.	Tolleranza
10	99	±0.1
100	120	±0.3
121	400	±0.5
401	1000	±0.8



La superficie interna può presentare ruggine.
Trattamento superficie non applicato alle estremità. (Comune a PISK e PISN).

Codice componente			Prezzo unitario					
Tipo	D	V	L Incrementi di mm	L10-200	L201-400	L401-600	L601-800	L801-1000
PISS (Senza trattamento)	6	3 4	10-1000					
	8	3 4 5 6						
	10	3 4 5 6 8						
	12	3 4 5 6 8 10						
	13	5 6 8 10						
	14	4 5 6 8 10						
	15	4 5 6 8 10 12						
	16	4 5 6 8 10 12						
	20	5 6 8 10 12 15 16						
	25	6 8 10 12 15 16 20						
	30	10						
		20 25						
PISK (Ossido nero)	6	3 4	10-1000					
	8	3 4 5 6						
	10	3 4 5 6 8						
	12	3 4 5 6 8 10						
	13	5 6 8 10						
	14	4 5 6 8 10						
	15	4 5 6 8 10 12						
	16	4 5 6 8 10 12						
	20	5 6 8 10 12 15 16						
	25	6 8 10 12 15 16 20						
	30	10						
		20 25						
PISN (Nichelatura chimica)	6	3 4	10-1000					
	8	3 4 5 6						
	10	3 4 5 6 8						
	12	3 4 5 6 8 10						
	13	5 6 8 10						
	14	4 5 6 8 10						
	15	4 5 6 8 10 12						
	16	4 5 6 8 10 12						
	20	5 6 8 10 12 15 16						
	25	6 8 10 12 15 16 20						
	30	10						
		20 25						

Ordering Example

Codice componente - V - L

PISS20 - 10 - 400

Alterations

Codice componente - V - L - (MC, WMC, LKC)


PISS20 - 8 - 400 - MC

Varianti	Maschiatura su un lato	Maschiatura sui due lati	Tolleranza dimensione L
Codice	MC	WMC	LKC
Spec.	Aggiunge una maschiatura su un lato. Codice d'ordine MC 6≤B≤32 Quando L≤Mx2, il foro maschiato è passante.	Aggiunge maschietture sui due lati. Codice d'ordine WMC 6≤B≤32 Quando L≤Mx4, il foro maschiato è passante.	Modifica tolleranza dimensione L. Codice d'ordine LKC
	B MC (gamma di selezione)	B WMC (gamma di selezione)	L Tolleranza L
	6, 7 3 8 3, 4 10 3, 4, 5 12~14 3, 4, 5, 6 17, 19 3, 4, 5, 6, 8 24 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 27~32 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16	6, 7 3 8 3, 4 10 3, 4, 5 12~14 3, 4, 5, 6 17, 19 3, 4, 5, 6, 8 24 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 27~32 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16	10~300 ±0.05 301~500 ±0.10 Non applicabile a L>500.
	Quando L≤Mx4, il foro pilota per la maschiatura potrebbe essere passante.		

Barre cave in acciaio inox - Spessore parete selezionabile

RoHS10

PIPS



Dimensione C

o sup.	o inf.	C
D3	D16	0.5
D20	D30	1.0

Tolleranza dimensione L

o sup.	o inf.	Tolleranza
10	30	±0.2
31	120	±0.3
121	400	±0.5
401	1000	±0.8

Materiale: EN 1.4301 Equiv. (Trafilate)

Codice componente			Per la dimensione L massima in ciascuna dimensione D, vedere la tabella delle specifiche										
Tipo	D	Selezione t			L Incrementi di 1mm	Prezzo unitario					L601~800	L801~1000	
						L10~100	L101~200	L201~400	L401~600	L601~800			L801~1000
PIPS	3	0.5	1		10~250					-	-	-	
	4	0.5	1										
	5	0.5	1	1.5									
	6	0.5	1	1.5	2	10~500							
	8	0.5	1	1.5	2								
	10	0.5	1	1.5	2		2.5	3					
	13	0.5	1	1.5	2	2.5	3						
	15		1	1.5	2	2.5	3	4	10~900				
	16			1.5	2	2.5	3	4		5			
	20				2	2.5	3	4		5			
	25					2.5	3	4	5	6	10~1000		
	30							4	5	6			

Ordering Example

Codice componente - t - L

PIPS4 - 1 - 125