Barre cave saldate a parete sottile/Barre cave trafilate

Materiale: EN 1.4301 Equiv. /EN 1.0480 Equiv., EN CW508L Equiv., EN AW-6063 Equiv.

Barre cave in acciaio inox molato a parete sottile

D.I./D.E. di precisione

■Barre cave saldate a parete sottile

RoHS10

■Barre cave trafilate

RoHS10

Tipo	Tipo barra cava	Ⓜ Materiale
PIPD	Barra cava saldata	EN 1.4301 Equiv.
PIPC	Barra cava trafilata	EN 1.0480 Equiv.
PIPG		EN CW508L Equiv. (Ottone)
PIPA		EN AW-6063 Equiv.

■Tolleranza D

D	PIPC PIPG PIPD	PIPA
2~6	±0.1	±0.1
8~30	±0.2	±0.4

■Tolleranza L

o sup.	o inf.	Tolleranza
10	30	±0.2
31	120	±0.3
121	400	±0.5
401	1000	±0.8

PIPD



PIPC, PIPG, PIPA



(?)Per la dimensione L massima in ciascuna dimensione D, vedere la tabella delle specifiche.

Codice componente Tipo	D	L Incrementi di 1mm	t	Prezzo unitario L10~100	L101~200	L201~400	L401~600	L601~800	L801~1000
PIPD (EN 1.4301 Equiv.)	2	10~1000	0.5						
	3								
	4								
	5								
	6								
	8								
	10								
	12								
	15								
	16								
	20								
	25								
	30								
PIPC (EN 1.0480 Equiv.)	5	10~250	1				-		
	6	10~500						-	-
	8								
	10								
	12	10~900	1						
	13		1.5						
	15		1.5						
	16		1						
	20	10~1000	1						
	25		2						
	30		2						
PIPG (EN CW508L Equiv.)	5	10~250	1				-		
	6	10~500						-	-
	8								
	10								
	12	10~900	1						
	13		1.5						
	15		1.5						
	20	10~1000	1						
	25		2						
	30		2						
PIPA (EN AW-6063 Equiv.)	5	10~250	1				-		
	6	10~500						-	-
	8								
	10								
	12	10~900	1						
	13		1.5						
	15		1.5						
	16		2						
	20	10~1000	1						
	25		2						
	30		2						

Ordering Example

Codice componente	-	L
PIPC8	-	450

Example



RoHS10

Tipo	Ⓜ Materiale
SPLS	EN 1.4301 Equiv.
SPLT	EN 1.4301 Equiv. (Ricotto)

SPLS: Selezione t=0.3, 0.5, 1.0
SPLT: solo t=0.5



■Tolleranza dimensione L

o sup.	o inf.	Tolleranza
10	30	±0.2
31	120	±0.3
121	400	±0.5
401	1000	±0.8

■Tolleranza dimensione D

o sup.	o inf.	Tolleranza
2	12	0 -0.05
15	30	0 -0.1

Codice componente Tipo	D t=0.5	t=0.3	t=1.0	L Incrementi di 1mm	Prezzo unitario L10~50	L51~100	L101~200	L201~400	L401~600	L601~800	L801~1000
SPLS SPLT	2	2A	-	10~1000							
	3	3A									
	4	4A	4B								
	5	5A	5B								
	6	6A	6B								
	8	8A	8B								
	10		10B								
	12										
	15										
	16	-	-								
	20										
	25										
(?)Per SPLT, solo t=0.5.)	30										

Ordering Example

Codice componente	-	L
SPLS2A	-	500
SPLT4	-	500

Example



[Applicazioni dei prodotti]
Rulli per fotocopiatrici
Antenne
Per riscaldamento
Per tubazioni
Ugelli di iniezione
Tubi decorativi ecc.

(?)SPLS è il tipo dritto, utilizzabile per iniezione o altri scopi.
Per poter piegare il tipo SPLT e adeguarlo alle applicazioni indicate, viene adottato materiale ricotto (180 - 220HV).

■D.I./D.E. di precisione

RoHS10

SPLN



■Tolleranza dimensioni D e d

D	(d)
0.5~2.0	±0.01
2.5~5.0	±0.02

ⓂMateriale: EN 1.4301 Equiv.

Codice componente Tipo	D	L Incrementi di 1mm	(d)	Prezzo unitario L10~50	L51~100	L101~200
SPLN	0.5	10~200	0.34			
	1		0.7			
	1.5		1.1			
	2		1.6			
	2.5		2.1			
	3		2.6			
	3.5		3.1			
	4		3.6			
	4.5		4.1			
	5		4.6			

Ordering Example

Codice componente	-	L
SPLN2	-	100