



Staffe ad angolo

Per profilati in alluminio serie 8 (largh. cava 10mm)




Caratteristiche: staffe estruse per collegare i profilati sugli angoli.

■ Staffe ad angolo




Tipo	Materiale	Trattamento superficie
HBL45TS8	EN AC-51400-T5 Equiv.	Anodizzato
HBL135TS8		


HBL45TS8




HBL45TD8



HBL135TS8



HBL135TD8




Codice componente	Massa (g)	Vite applicabile, dado a T	Carico ammesso	Prezzo Unitario	Sconto volumi elevati
		Vite	Quantità	Dado a T	Quantità
HBL45TS8	88	CBM8-20	2	2 2058	
HBL45TD8	204	CBM8-20	4	4 2940	
HBL135TS8	103	CBM8-20	2	2 2058	
HBL135TD8	240	CBM8-20	4	4 2940	

Ordering Example Codice componente **HBL45TS8**



Example




Alterations Codice componente - (C, SET, SST, SEU, SSU, SEP, SSP, Z8) **HBL45TS8** - **SET**

Variante	Codice	Spec.	Staffa applicabile
Variante fori di montaggio per profilo di chiusura	C	Aggiunge fori maschiatini sulla staffa per il montaggio del profilo di copertura. (M5 sui due lati, prof. 15mm) (Vite di fissaggio HCBM a p.754)	HBL45TS8 HBL135TS8
Fori svasati su staffa a 135°	Z8	Staffa a 135° Aggiunge due fori svasati su HBL135T□8. (Viti applicabili: M8) Non disponibile in combinazione con viti e dadi applicabili.	HBL135TS8 HBL135TD8

Variante	Codice	Spec.	Staffa applicabile
			HBL45TS8
		Kit viti e dadi applicabili inclusi	
		SET SST (Acciaio inox)	Viti e dadi applicabili per il fissaggio delle staffe sui profilati vengono forniti in kit. (Aggiungere al prezzo della staffa.)
		SEU Dadi di pre-montaggio con molla	(Es.) Quando si specifica HBL45TS8: SET CBM8-20 HNTT8-8
		SSU Dadi di pre-montaggio con molla in acciaio inox	SST SCB8-20 HNTTS8-8
		SEU Dadi di post-montaggio con molla	SEU CDM8-20 HNTU8-8
		SEP Dadi di post-montaggio con molla Acciaio inox	SSU SCB8-20 SHNTU8-8
		SSP Dadi di post-montaggio con molla Acciaio inox	SEP CDM8-20 HNTP8-8
			SSP SCB8-20 SHNTP8-8
			● Quando si specificano articoli diversi da HBL45TS8, controllare le viti e i dadi applicabili.
			● La vite inclusa non è conforme alla direttiva RoHS quando vengono specificate parti -SET, -SEU o -SEP.
			HBL45TD8
			HBL135TS8
			HBL135TD8

Staffe per snodo

Per profilati in alluminio serie 8 (largh. cava 10mm)



Caratteristiche: consentono di collegare i profilati a qualsiasi angolo.


■ Staffe per snodo

Collegamento lato profilo **HBLTBA40**



Con maniglia a ripresa
HBLTBC40 (1+3)
HBLTBD40 (2+3)


① Collegamento lato profilo con maniglia a ripresa



② Collegamento sezione profilo con maniglia a ripresa



③ Collegamento sezione profilo con maniglia a ripresa (Base)



Tipo	Materiale	Trattamento superficie
HBLTBA40	EN AC-51400-T5 Equiv.	Anodizzato
HBLTBBN40		
HBLTBC40		
HBLTBD40		


Vite inclusa EN 1.7220 Equiv. Cromatura trivale

Codice componente	Profilato applicabile	Massa (g)	Accessori	Quantità	Prezzo unitario 1 ~ 14 pz.	Sconto volumi elevati 15 ~ 50
HBLTBA		97	M10×16	1		
HBLTBBN	40 quadrati (HFS8)	98				
HBLTBC		267	CLDM8-40-M	1		
HBLTBD		269				

Ordering Example Codice componente **HBLTBA40**



Example




Caratteristiche: staffe in lamiera fissabili in qualsiasi posizione.

■ Staffe in lamiera per snodo




Materiale: EN 1.0330 Equiv.
Trattamento superficie: Cromatura trivale **RoHS10**

HBLPBL



HBLPBR



Codice componente	Profilato applicabile	Vite e dado applicabili	Prezzo unitario 1-99 pz.	Sconto volumi elevati 100-150
HBLPBL	8	40 quadrati (HFS8)	CBST8-15	4
HBLPBR				

Ordering Example Codice componente **HBLPBL8**

Codice componente	Profilato applicabile	Vite e dado applicabili	Prezzo unitario 1-99 pz.	Sconto volumi elevati 100-150
HBLPBL8	8	40 quadrati (HFS8)	CBST8-15	4
HBLPBR8				

Ordering Example Codice componente **HBLPBR8**

Ordering Example Codice componente **HBLPBL8**