



Dadi di post-montaggio per profilati in alluminio
con funzione di tenuta temporanea
Per la serie 8 (largh. cava 10mm)




Dadi di post-montaggio per profilati in alluminio
- Altri
Per la serie 8 (largh. cava 10mm)




Coppia di serraggio P526

Dadi di post-montaggio con molla



Tipo	Materiale			Trattamento superficie
	Corpo principale	Sfera	Molla	
① HNT8	EN 1.0301 Equiv.	EN 1.4301 Equiv.	JIS SWP-A	Cromatura trivalente
② PACK-HNT8	EN 1.0301 Equiv.	EN 1.4301 Equiv.	JIS SWP-A	Cromatura trivalente
③ HNT8P8	EN 1.0301 Equiv.	EN 1.4301 Equiv.	JIS SWP-A	Cromatura trivalente
④ HNT8Z8	EN 1.0301 Equiv.	EN 1.4301 Equiv.	JIS SWP-A	Cromatura trivalente
⑤ SHNT8*	EN 1.4401 Equiv. (Sinterizzato)	EN 1.4401 Equiv. (Sinterizzato)	SUS304-WP8	-
⑥ PACK-SHNT8*	EN 1.4401 Equiv. (Sinterizzato)	EN 1.4401 Equiv. (Sinterizzato)	SUS304-WP8	-

HNT8 (EN 1.0301 Equiv.)
PACK-HNT8 (EN 1.0301 Equiv., 100/conf.)
HNT8P8 (Con adesivo frenafiletti, EN 1.0301 Equiv.)
HNT8Z8 (Con rivestimento in resina frenafiletti, EN 1.0301 Equiv.)
SHNT8 (EN 1.4401 Equiv., sinterizzato)
PACK-SHNT8 (EN 1.4401 Equiv., sinterizzato, 100/conf.)



Coppia di serraggio di riferimento (N·m)	
M	EN 1.0301 Equiv./EN 1.4401 Equiv. (Sinterizzato)
8	23.5



Example



La molla incorporata previene slittamenti. Il dado si sposta agevolmente nella cava quando premuto leggermente con la mano.

*Il dado non cade anche se il profilato è posizionato verticalmente.


Codice componente	Tipo	M	L1	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati		
					1 ~ 499 pz.	500~749	750~999
HNT8	(EN 1.0301 Equiv.)	4 5 6 8	8				
HNT8P8	(Frenafiletti, EN 1.0301 Equiv.)	8					
HNT8Z8	(Frenafiletti, EN 1.0301 Equiv.)	8					
SHNT8	(EN 1.4401 Equiv., sinterizzato)	4 5 6 8	8.5				

Volumi elevati

Codice componente	M	L1	Prezzo unitario (1~10 confezioni)	
			Prezzo per confezione	Prezzo per conf.
PACK-HNT8	(EN 1.0301 Equiv.)	8		
PACK-SHNT8	(EN 1.4401 Equiv., sinterizzato)	8.5		

100 pz. per confezione

Con frenafiletti



Composto frenafiletti applicato all'interno della maschiatura.

Dadi con frenafiletti applicato all'interno del foro maschiato. Ciò riduce l'allentamento causato dalle vibrazioni durante il trasporto o il funzionamento dell'attrezzatura. Adesivo frenafiletti: Un adesivo anaerobico microincapsulato che previene l'allentamento della filettatura. Richiede tempo di indurimento (72 ore a temperatura ambiente 25°C). L'effetto adesivo si perde dopo il primo allentamento. Rivestimento in resina: Le filettature sono rivestite in resina. L'effetto di bloccaggio della filettatura può essere inferiore a quello dell'adesivo, tuttavia consente riutilizzi senza tempo di indurimento.

Effetto del frenafiletti (riferimento)

I valori delle coppie di allentamento sono solo di riferimento. Possono esserci differenze a seconda delle distanze tra viti e dadi.


Senza frenafiletti	Caratteristiche	Coppia di allentamento dopo il serraggio (1a volta)	Note
Senza frenafiletti	-	17.9N·m	-
Con adesivo frenafiletti	• Previene efficacemente l'allentamento. • L'effetto frenafiletti si perde dopo il primo allentamento. • L'adesivo richiede un tempo di indurimento (72 ore a temperatura ambiente 25°C) dopo il serraggio.	25.6N·m	Condizioni di prova: Valore misurato (HNT8P8-8) all'allentamento di una vite dopo un periodo di essiccazione di 72 ore a temperatura ambiente (25°C), dopo un serraggio a 23.5N·m.
Con rivestimento in resina frenafiletti	• Riutilizzabile. (L'effetto frenafiletti diminuisce dopo più utilizzi.) • L'effetto frenafiletti è immediatamente visibile subito dopo il serraggio.	20.3N·m	L'effetto frenafiletti diminuisce dopo più utilizzi. Coppia di allentamento al 5° riutilizzo: 19.1N·m. Misurazione su HNT8Z8-8

Dadi di post-montaggio con molla a balestra




Tipo	Materiale			Trattamento superficie
	Corpo principale	Aletta		
① HNTAP8	EN 1.0301 Equiv./EN 1.4301 Equiv.	EN 1.4301 Equiv.	Cromatura trivalente	
② SHNTAP8	EN 1.4301 Equiv./EN 1.4301 Equiv.	EN 1.4301 Equiv.	-	

HNTAP8
SHNTAP8



Coppia di serraggio di riferimento (N·m)	
M	EN 1.0301 Equiv./EN 1.4301 Equiv.
8	23.5



Le molle a balestra saldate impediscono al dado di scivolare anche quando il profilato è posizionato verticalmente.

Codice componente	M	L	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati		
				1 ~ 499 pz.	500~749	750~999
HNTAP8	4 5 6 8					
SHNTAP8	4 5 6 8					



Ordering Example
Codice componente - M
HNTAP8 - 8


Coppia di serraggio P526

Controdadi di post-montaggio con molla a balestra



Parte	Materiale	Trattamento superficie
Corpo principale	EN 1.0301 Equiv.	Cromatura trivalente
Aletta	EN 1.4301 Equiv.	-

HNTRP8



Coppia di serraggio di riferimento (N·m)	
M	EN 1.0301 Equiv.
8	23.5


Codice componente	M	Accessori	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati		
				1 ~ 499 pz.	500~749	750~999
HNTRP8	8	Vite di fermo M4x4 per bloccaggio				

Controdadi di post-montaggio



Tipo	Materiale	Trattamento superficie
HNTR8, HNTRZ8	EN 1.0301 Equiv.	Cromatura trivalente
HNTRS8*	EN 1.4401 Equiv. (Sinterizzato)	-

HNTR8 (EN 1.0301 Equiv.)
HNTRS8 (EN 1.4401 Equiv., sinterizzato)
HNTRZ8 (Frenafiletti, EN 1.0301 Equiv.)



Coppia di serraggio di riferimento (N·m)	
M	EN 1.0301 Equiv./EN 1.4401 Equiv. (Sinterizzato)
8	23.5

Codice componente	Tipo	M	T	Accessori	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati		
						1 ~ 499 pz.	500~749	750~999
HNTR8	(EN 1.0301 Equiv.)	4 5 6 8	6.5	Vite di fermo M4x6 per bloccaggio, 1 pz.				
HNTRS8	(EN 1.4401 Equiv., sinterizzato)		6.0					
HNTRZ8	(Frenafiletti, EN 1.0301 Equiv.)	8	6.5					




Ordering Example
Codice componente - M
HNTR8 - 8



Example


Controdadi di post-montaggio



Dado fissabile in posizione serrando la vite di fermo inclusa.

Per usi che richiedono elevata ripetibilità, come nel montaggio di sensori o nella frequente rimozione di pannelli.

Controdadi di post-montaggio con molla a balestra



Le molle a balestra saldate impediscono che il dado scivoli via anche se inserito in un profilato in verticale, per un posizionamento semplificato.


Inoltre, il dado è fissabile in posizione serrando la vite di fermo inclusa.

Dadi di post-montaggio corti



Parte	Materiale	Trattamento superficie
Corpo principale	EN 1.0301 Equiv.	Cromatura trivalente
Aletta	EN 1.4319 Equiv.	-

HNTAJ8
PACK-HNTAJ8



• Lunghezza complessiva inferiore a quella dei dadi di pre-montaggio HNTT. Ideali per installazione di sensori o altri componenti strettamente abbinati.

Ordering Example
Codice componente - M
HNTAJ8 - 8

Codice componente	M	L	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati			Prezzo unitario	Sconto volumi elevati		
				1 ~ 499 pz.	500~749	750~999		1 conf.	2~4	5~9
HNTAJ8	3 4	10								
PACK-HNTAJ8	8	12								

100 pz. per confezione