


Piedi di livellamento

Standard



NFJN
NFJNS
NFJNF
(Acciaio inox)



M (Fil. grossa)
L
E
D
B
t
A
B
C

M	D	(ℓ_1)	(ℓ_2)	E	B	t
5	30	3.5	4	5.4	8	1.6
6		4	5		10	
8	38	5.5	6.5	11	13	
10		7	8		17	
12	60	8	10	18	19	
16	75	10	13	20	24	2.0
20		13	16		30	

Tipo	Materiale	Trattamento superficie
NFJN	EN 1.0038 Equiv.	Cromatura trivalente
NFJNF	EN 1.0038 Equiv.	Cromatura trivalente
NFJNS	EN 1.4301 Equiv.	Lucidatura elettrolitica

RoHS10

❗ Gli alberi delle viti possono ruotare indipendentemente dalla base e inclinarsi di 3 - 5 gradi.

A selezionabile

Cod. comp.		L	Carico verticale ammesso (kN)	Massa (g)	Prezzo unitario	
Tipo	M-A				NFJN	NFJNS
NFJN (Acciaio inox) NFJNS	5 - 30	40.5	1.5	15		
	5 - 60	70.5		19		
	6 - 40	51	2.1	21		
	6 - 80	91		28		
	8 - 50	68.1	3.9	50		
	8 - 100	118.1		65		
	10 - 75	94.6	4.3	88		
	10 - 100	119.6		100		
	12 - 50	78	4.9	142		-
	12 - 75	103		166		
	12 - 100	128		184		
	12 - 125	153		200		
	12 - 150	178	5.9	219		
	16 - 75	107		287		
	16 - 100	132		317		
	16 - 130	162		356		
	16 - 150	182	8.8	383		
	16 - 180	212		422		
	20 - 100	135		493		
	20 - 130	165		557		
	20 - 150	185		605		
	20 - 180	215		671		

A configurabile in incrementi di 10mm

Cod. comp.		L	Carico verticale ammesso (kN)	Massa (g)	Prezzo unitario
Tipo	M				
NFJNF	10	80~200	A+19.6		
	12	80~250	A+28		
	16	80~300	A+32		
	20	110~300	A+35		

❗ Le punte delle viti sono colorate.



Ordering Example
Cod. comp. - A
NFJN12-100 - 80
NFJNF10 - 80



Alterations
Cod. comp. - (WC, WK, SC, WN)
NFJN16-75 - WC

❗ Solo per NFJN. ❗ Senza placcatura sulle sezioni con variante applicata. ❗ Per le varianti per 31 o più pezzi, richiedere un preventivo.


Varianti	Sedi quadrate	Sedi esagonali	Sedi chiave	Lavorazione esagono incassato
Codice	WC	WK	SC	WN
Spec.	Codice d'ordine WC ❗ Applicabile quando 20≥M≥10	Codice d'ordine WK ❗ Applicabile quando 20≥M≥10	Codice d'ordine SC ❗ Applicabile quando 20≥M≥10	Codice d'ordine WN ❗ Applicabile quando 20≥M≥10
	M WC ℓ	M WK ℓ	M W ℓ_1 SC	M WN ℓ
	10 6 10	10 6 10	10 8 8	10 4 5
	12 8 10	12 8 10	12 10 10	12 5 6
	16 10 12	16 10 12	16 13 10	16 8 8
	20 12 13.5	20 13 10	20 17 10	20 8 8

Piedi di livellamento

Non scorrevoli



FJGN
FJGM
FJGNS
FJGMS
(Acciaio inox)



H
D
E
L
A
B
C
M (Fil. grossa)
Gomma (Copertura)
Corpo principale

Corpo principale	Tipo	① Corpo principale		② Gomma	
		M Materiale	S Trattamento superficie	M Materiale (Colore)	H Durezza
Acciaio	FJGN	EN 1.0038 Equiv.	Cromatura trivalente	Elastomero (Nero)	-
	FJGM			Gomma neoprenica (Nero)	Shore A70
				Gomma cloroprenica non scolorante (Grigio)	
				Gomma elettroconduttiva (Nero)	
Acciaio inox	FJGNS	EN 1.4301 Equiv.	Lucidatura elettrolitica	PVC (Blu scuro)	-
	FJGMS			Elastomero (Nero)	Shore A70
				Gomma neoprenica (Nero)	
				Gomma cloroprenica non scolorante (Grigio)	
				Gomma elettroconduttiva (Nero)	

M	D	ℓ_1	ℓ_2	E	B	H
8	45	5.5	6.5	15	13	6
10		7	8		17	6
12	70	8	10	23	19	7
16	80	10	13	25	24	8
20		13	16		30	

❗ Resistenza di volume specifica della gomma elettroconduttiva 10² ~ 10⁴Ω-cm
❗ L'albero della vite ruota indipendentemente dalla base e si inclina leggermente.

Cod. comp.		FJGM/FJGMS	L	Carico verticale ammesso (kN)	Massa (g)	Prezzo unitario									
Tipo	M-A	Materiale in gomma				FJGN	FJGM				FJGNS	FJGMS			
							R	C	D	S		R	C	D	
FJGN FJGM FJGNS (Acciaio inox) FJGMS (Acciaio inox)	8- 50	R (Gomma) C (Gomma cloroprenica non scolorante) D (Gomma elettroconduttiva) S (PVC)	70.5	3.9	50					-					
	8-100		120.5		70					-					
	10- 75		97	4.3	91					-					
	10-100		122		103					-					
	12- 75		106	4.9	178					-					
	12-100*		131		196										
	12-125*		156		212										
	12-150		181		231					-					
	16- 75		110	5.9	301					-					
	16-100*		135		331										
	16-130*		165		370										
	16-150		185		397					-					
	16-180*		215	436											
	20-100*		138	6.8	148		-	-	-		-	-	-	-	-
	20-130*		168		173		-	-	-		-	-	-	-	-
	20-150		188		194		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20-180*		218		220		-	-	-		-	-	-	-	-

❗ Per FJGN e FJGNS, il materiale in gomma non è selezionabile. (Viene utilizzato l'elastomero) *Dimensioni applicabili al PVC gommato



Ordering Example
Cod. comp. - Materiale in gomma
FJGM16 - 75 - R