

Maniglie in plastica, Piastre di fissaggio per maniglie

Attacco esterno



Maniglie in resina fenolica/Maniglie cantilever/Maniglie in plastica con tappi


Attacco esterno



Maniglie in plastica piccole - Attacco esterno

UPCNN

2-Ø4,2 Passante
Ø7,2 svasato prof. 4,2



Materiale

Nylon 6 rinforzato con fibra di vetro

Codice componente	Carico ammesso (N)	Massa (g)	Prezzo unitario 1 ~ 19 pz.	Sconto volumi elevati 20-50
UPCNN	200	25		


Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.



Codice componente
UPCNN

Maniglie in plastica - Attacco esterno

UPCN



Materiale


Nylon 6 rinforzato con fibra di vetro

Codice componente		Tipo	A	Colore maniglia	H	h	L	L1	R	C	Lr	Lc	Carico ammesso (N)	Massa (g)	Prezzo unitario							
															B (Nero)							
															1 ~ 9 pz.	10-14	15-19	20-50	W (Bianco)	M (Arancione)	R (Rosso)	G (Verde)
UPCN	19	B (Nero)	36	30	90	108.5	5.5	9.5	11	6	500	23	500	23								
	21			45	93.5	112	6.5	10.5	13	7		24		24								
	26			30	117	139			15			25		25								
	27			45	132	156	8.5	13.3	16	9		28		28								
	28			34	152	177	6.5	10.5	13	7		38		38								
				50	179	204	8.5	13.3	17	9		48		48								
				55								54		54								
				63								62		62								
				42								66		66								
				42								68		68								
				63								86		86								

Il colore maniglia predefinito è il nero, se non altrimenti specificato. La dimensione H predefinita è A19-H36, A21-H36, A26-H41, A27-H45 o A28-H50 se non altrimenti specificato.


Ordering Example
Codice componente - Colore maniglia - H
UPCN21 - B - 51

Montaggio su profilati in alluminio




Uso delle piastre di fissaggio per maniglie

L'uso di piastre di fissaggio previene incrinature e distorsioni. Efficaci per pannelli sottili.



Piastre di fissaggio per maniglie

UPCNAT



Materiale: EN 1.4301 Equiv.


Codice componente		Tipo	L	L1	A	B	N	Maniglia applicabile	Massa di riferimento (g)	Prezzo unitario		Sconto volumi elevati 10-200
										1 ~ 9 pz.	10-200	
UPCNAT	90		108.5	19	9.25		5.5	UPCN19	31			
	93.5		112	21			6.5	UPCN21	36			
	117		139	26	11			UPCN26	55			
	132		156	27	12		8.5	UPCN27	64			
	179		204	28	12.5			UPCN28	88			



Codice componente
UPCNAT117

Maniglie in resina fenolica

UPCFAN



Materiale

Resina fenolica



Codice componente		Tipo	L	L1	h	H	R	C	Lc	Massa (g)	Prezzo unitario
UPCFAN	90		111		29	50	6.5	10.5	6.5	88	
	114		135							108	
	120		141							116	
	140		161							131	
	160		181							145	
	180		201							164	
	200		221							178	

Maniglie cantilever

Tipo	Maniglie		Tappo
	Materiale	Treatmento superficie	
HHKP	Nylon rinforzato con fibra di vetro (Nero opaco)	-	Nylon 6 (Nero opaco)
HHKA	EN AC-46100 Equiv.	Vernice a forno (Argento)	Nylon 6 (Grigio opaco)




Example



Codice componente		Tipo	L	H	h	A	R	C	Lr	Lc	D	P	K	Carico ammesso (N)		Massa (g)		Prezzo unitario	
														HHKP	HHKA	HHKP	HHKA	HHKP	HHKA
HHKP (Plastica)	80		29	18	16	3	6	5	3	24	12	6	60	200	15	28			
	100		35	19	20	4	8	6	4	28	12	8	90	320	29	56			
	147		50.5	30	29	6	11	9	6	38	19	9	150	500	78	170			

Maniglie in plastica con tappi

UPCDG (Nylon 6)



Materiale

Nylon 6 rinforzato con fibra di vetro


Codice componente		Tipo	L	L1	Carico ammesso (N)	Massa (g)	Prezzo unitario
UPCDG	90		133			30	
	94		138.5			33	
	117		160			36	
	132		175			39	



Codice componente
UPCFAN90
HHKP100
UPCDG132

Dadi per maniglie

HHPUW



Materiale: EN 1.4301 Equiv.

Codice componente		Tipo	P	Maniglia applicabile	Prezzo unitario		Sconto volumi elevati
					1 ~ 9 pz.	10-100	
HHPUW		90		UPCDG90			



Codice componente
HHPUW90