



Maniglie - Ripiegabili/Filettate con profilo rotondo/Attacco laterale/Filettate a T

Maniglie saldate/Maniglie a molla/Maniglie girevoli in acciaio inox

Maniglie ripiegabili





Codice componente	L	L1	Carico ammes- so (N)	Massa (g)	Prezzo unitario
UWAFN	100	118	500	133	
	120	138		156	
	180	198		225	



Ordering Example
Codice componente
UWAFN100


Filettate




Codice componente		D	L	L1	Carico ammes- so (N)	Massa (g)	Prezzo unitario	
Tipo							UWANM	UWANSM
UWANM (Acciaio) UWANSM (Acciaio inox)		10	80	90	2500	76		
			100	110		88		
			110	120		94		
			120	130		100		
			125	135		103		
			160	170		125		
			200	210		150		
			250	260		180		

Ordering Example
Codice componente - **L**
UWANM10 - 100

Maniglie con attacco laterale




Codice componente	P	Carico ammes- so (N)	Massa (g)	Prezzo unitario
UWANY	120	500	270	



Ordering Example
Codice componente
UWANY120

Maniglie a T




* Una sporgenza di 0.2 mm previene l'allentamento.

	Materiale	Trattamento superficie
Maniglia	Nylon rinforzato con fibra di vetro (Nero opaco)	-
Filettatura	EN 1.0038 Equiv. (Inserto)	Cromatura trivalente


Codice componente	D	M	Selezione L	d	Massa di rife- rimento (g)	Prezzo unitario
Filettate TSPM	50	4	10	11	30	
		5	15		32	
		6	20		34	
	80	6	15	16	53	
		8	20		65	
		10	25		69	

Ordering Example
Codice componente - **M** - **L**
TSPM50 - 4 - 10

Maniglie saldate



Per proteggere il materiale grezzo viene applicato olio antiruggine. Materiale: EN 1.0038 Equiv.




Caratteristiche
Queste maniglie sono prive di fori maschiati per evitare la polverizzazione dovuta all'espansione dell'aria.

Codice componente	D	L	Massa (g)	Prezzo unitario
Tipo				
UWANW	10	80	83	
		100	95	
		120	109	

Ordering Example
Codice componente - **L**
UWANW10 - 100

Maniglie a molla




Quando si rilascia la presa, la molla fa abbassare l'impugnatura come mostrato sotto.

Tipo	Materiale	Trattamento superficie
UWUASP	EN 1.0030 Equiv.	Cromatura
UWUASPS	EN 1.4301 Equiv.	-

Codice componente	L	Massa (g)	Prezzo unitario	
Tipo			UWUASP	UWUASPS
UWUASP (Acciaio) UWUASPS (Acciaio inox)	102	158		

Ordering Example
Codice componente
UWUASP102

Maniglie girevoli in acciaio inox



Dimensioni dei fori di montaggio pannello

Materiale: EN 1.4301 Equiv.

Codice componente	L	W	L1	S	J	D	T	t	A	L2	Massa (g)	Prezzo unitario
Tipo												
UWAKS	76	24	90	52	12	32	36	1	11	60	49	
	94		110	64	12	38	42	1	11	74	59	
	115	25	135	90	12.2	50	55	1.2	12	102	88	

Ordering Example
Codice componente
UWAKS94