


# Blocchi distributore - Idraulici/Pneumatici

Foro a L



Per i dettagli della coppia di serraggio della filettatura maschio conica e del foro pilota passante, vedere P.1224.

Tipo	Materiale	Trattamento superficie	Pressione di esercizio massima
BTLSN	EN 1.0038 Equiv. Cromatura trivalente	-	20.6MPa=210kgf/cm <sup>2</sup> o inf.
BTLSNR	EN 1.4301 Equiv.	-	1MPa=10kgf/cm <sup>2</sup> o inf.
BTLAN	Legga di alluminio	-	1MPa=10kgf/cm <sup>2</sup> o inf.

Il materiale di BTLAN□-55N è EN AW-6063 Equiv. BTLAN□-55N per spazi ristretti.

6 - □ BTLAN6-55N non presenta foro di montaggio nella posizione L/2.

Filettatura: JIS B0203 Rc (PT)


Codice componente		d Rc(PT)	A	B	L	P	P1	P2	E	F	Y	d1	d2	l	Prezzo unitario	
Tipo	N.														BTLSN	BTLSNR
BTLSN (Idraulico a olio)	1	11	1/8	30	30	40	-	25	-	15						
		22	1/4													
	2	11	1/8	30	30	75	35	60	-	15						
		22	1/4													
	3	11	1/8	30	30	110	35	95	-	15						
		22	1/4													
	*4	11	1/8	30	30	145	35	130	-	15	7	11	6.6	6.5		
		22	1/4													
	*5	11	1/8	30	30	180	35	165	-	15						
		22	1/4													
	*6	11	1/8	30	30	215	35	200	107.5	15						
		22	1/4													

Codice componente		d Rc(PT) M (Fil. grossa)	A	B	L	P	P1	P2	E	F	Y	d1	d2	l	Prezzo unitario
Tipo	N.														
BTLAN (Pneumatico)	1	11	1/8	25	25	40	-	25	-	20	12.5	7	9.5	5.5	5.5
		22N	1/4	35	35	30	-	20	-	15	7.5	3.5	-	4.3	-
		55N	M5	15	15	30	-	20	-	15	7.5	3.5	-	4.3	-
	2	11	1/8	25	25	65	25	50	-	20	12.5	7	9.5	5.5	5.5
		22N	1/4	35	35	25	25	-	-	15	7.5	3.5	-	4.3	-
		55N	M5	15	15	25	25	-	-	15	7.5	3.5	-	4.3	-
	3	11	1/8	25	25	90	25	75	-	20	12.5	7	9.5	5.5	5.5
		22N	1/4	35	35	15	15	60	15	50	7.5	3.5	-	4.3	-
		55N	M5	15	15	25	25	-	-	15	7.5	3.5	-	4.3	-
	4	11	1/8	25	25	115	25	100	-	20	12.5	7	9.5	5.5	5.5
		22N	1/4	35	35	15	15	75	15	65	7.5	3.5	-	4.3	-
		55N	M5	15	15	25	25	-	-	15	7.5	3.5	-	4.3	-
	5	11	1/8	25	25	140	25	125	-	20	12.5	7	9.5	5.5	5.5
		22N	1/4	35	35	15	15	90	15	80	7.5	3.5	-	4.3	-
		55N	M5	15	15	25	25	-	-	15	7.5	3.5	-	4.3	-
	6	11	1/8	25	25	165	25	150	82.5	20	12.5	7	9.5	5.5	5.5
		22N	1/4	35	35	15	15	105	15	95	7.5	3.5	-	4.3	-
		55N	M5	15	15	25	25	-	-	15	7.5	3.5	-	4.3	-

Ordering Example  
Codice componente  
BTLSN2-22  
BTLAN4-22N

# Blocchi distributore - Idraulici/Pneumatici

Foro passante verticale



Per i dettagli della coppia di serraggio della filettatura maschio conica e del foro pilota passante, vedere P.1224.

Tipo	Materiale	Trattamento superficie	Pressione di esercizio massima
BTSN	EN 1.0038 Equiv. Cromatura trivalente	-	20.6MPa=210kgf/cm <sup>2</sup> o inf.
BTSNR	EN 1.4301 Equiv.	-	1MPa=10kgf/cm <sup>2</sup> o inf.
BTAN	Legga di alluminio	-	1MPa=10kgf/cm <sup>2</sup> o inf.

Il materiale di BTAN□-55N è EN AW-6063 Equiv. BTAN□-55N per spazi ristretti.

6 - □ BTAN6-55N non presenta foro di montaggio nella posizione L/2.

Filettatura: JIS B0203 Rc (PT)

Codice componente		d Rc(PT)	A	B	L	P	P1	P2	E	Y	d1	d2	l	Prezzo unitario	
Tipo	N.													BTSN	BTSNR
BTSN (Idraulico a olio)	1	11	1/8			40	-	25	-						
		22	1/4												
	2	11	1/8			75		60	-						
		22	1/4												
	3	11	1/8			110		95	-						
		22	1/4												
	*4	11	1/8	30	35	145	35	130	-	20	17.5	11	6.6	6.5	
		22	1/4												
	*5	11	1/8	30	35	180	35	165	-	15					
		22	1/4												
	*6	11	1/8	30	35	215	35	200	107.5	15					
		22	1/4												

Codice componente		d Rc(PT) M (Fil. grossa)	A	B	L	P	P1	P2	E	Y	d1	d2	l	Prezzo unitario
Tipo	N.													
BTAN (Pneumatico)	1	11	1/8	25	25	40	-	25	-	20	12.5	9.5	5.5	5.5
		22	1/4	35	35	30	-	20	-	15	7.5	-	4.3	-
		55N	M5	15	15	30	-	20	-	15	7.5	-	4.3	-
	2	11	1/8	25	25	65	25	50	-	20	12.5	9.5	5.5	5.5
		22	1/4	35	35	15	15	45	15	35	7.5	-	4.3	-
		55N	M5	15	15	25	25	-	-	15	7.5	-	4.3	-
	3	11	1/8	25	25	90	25	75	-	20	12.5	9.5	5.5	5.5
		22	1/4	35	35	15	15	60	15	50	7.5	-	4.3	-
		55N	M5	15	15	25	25	-	-	15	7.5	-	4.3	-
	4	11	1/8	25	25	115	25	100	-	20	12.5	9.5	5.5	5.5
		22	1/4	35	35	15	15	75	15	65	7.5	-	4.3	-
		55N	M5	15	15	25	25	-	-	15	7.5	-	4.3	-
	5	11	1/8	25	25	140	25	125	-	20	12.5	9.5	5.5	5.5
		22	1/4	35	35	15	15	90	15	80	7.5	-	4.3	-
		55N	M5	15	15	25	25	-	-	15	7.5	-	4.3	-
	6	11	1/8	25	25	165	25	150	82.5	20	12.5	9.5	5.5	5.5
		22	1/4	35	35	15	15	105	15	95	7.5	-	4.3	-
		55N	M5	15	15	25	25	-	-	15	7.5	-	4.3	-

Ordering Example  
Codice componente  
BTSN3-22