

Raccordi di conversione filettatura

L fissa/L configurabile




RoHS10


Tipo						Materia- le	S Trattamento superficie	Pressione di esercizio max	Filettatura JIS B 0203 R (PT) JIS B 0202 G (PF): ISO 228-1 Intercambiabile ANSI/ASME B.1.20.1-1983 (NPT)
L fissa			L configurabile						
Filettature maschio/femmina	Filettature maschio sui due lati	Filettature femmina sui due lati	Filettature maschio/femmina	Filettature maschio sui due lati	Filettature femmina sui due lati				
APMTF	APMMF	APMFF	APMTFL	APMMFL	APMFLL	EN 1.0038 equiv.	Nichelatura chimica	20.6MPa	
APMTS	APMMS	APMFS	APMTSL	APMMSL	APMFSL	EN 1.4305 equiv.	-		
APMTY	APMMY	APMFY	APMTYL	APMMYL	APMFYL	Ottone	-		

Filettature maschio/femmina

Filettatura①



Filettatura②




Filettature maschio sui due lati

Filettatura①




Filettatura②




Filettature femmina sui due lati

Filettatura①



Filettatura②



La pressione d'esercizio max ammessa per il tipo M5 è 1MPa o inf.

Lato con filettatura maschio del tipo M5 dotato di rondella in nylon.

* La pressione d'esercizio max ammessa per il tipo M5 è 1MPa o inf.
* Lato con filettatura maschio del tipo M5 dotato di rondella in nylon.

Filettature maschio/femmina

Codice componente Tipo	Profilo filettatura ①	N.	T (PT) G (PF) N (NPT)	Profilo filettatura ②	N.	T (PT) G (PF) N (NPT)	L		B	(C)	d	Prezzo unitario				
							Fissa	Incrementi di 1mm				APMTF	L fissa APMTS	APMTY	L configurabile APMTFL	APMTYL
L fissa APMTF APMTS APMTY L configurabile APMTFL APMTSL APMTYL	T (PT) G (PF) N (NPT)	1	1/8	T (PT) G (PF) N (NPT)	M5	-	15	16~30	13	14.4	4.2					
							1	1/8	15	14.4	4.5					
							2	1/4	20	17	19.6	4.5				
							2	1/4	20	17	19.6	4.2				
		2	1/4	T (PT) G (PF) N (NPT)	M5	-	15	16~30	17	19.6	4.5					
							1	1/8	15	14.4	4.5					
							2	1/4	20	17	19.6	6.5				
							3	3/8	20	19	21.9	6.5				
		3	3/8	T (PT) G (PF) N (NPT)	M5	-	2	1/4	20	19	21.9	9				
							3	3/8	20	19	21.9	9				
							4	1/2	25	24	27.7	9				
							3	3/8	20	24	27.7	10				
		4	1/2	T (PT) G (PF) N (NPT)	M5	-	4	1/2	25	24	27.7	10				
							4	1/2	25	24	27.7	10				

Filettature maschio sui due lati

Codice componente Tipo	Profilo filettatura①	N.	T (PT) G (PF) N (NPT)	Profilo filettatura②	N.	T (PT) G (PF) N (NPT)	L		B	(C)	ℓ1	ℓ2	d	Prezzo unitario					
							Fissa	Incrementi di 1mm						L fissa			L configurabile		
L fissa APMMF APMMS APMMY L configurabile APMMFL APMMSL APMMYL	T (PT) G (PF) N (NPT)	1	1/8	-	M5	-	10	11-30	13	14.4	10	7.5	3						
				T (PT) G (PF) N (NPT)	1	1/8			13	14.4	10	10	4.5						
					2	1/4			17	19.6	10	12	4.5						
				-	M5	-			17	19.6	12	7.5	3						
		2	1/4		1	1/8			17	19.6	12	10	4.5						
					2	1/4			17	19.6	12	12	6.5						
					3	3/8			19	21.9	12	13	6.5						
				T (PT) G (PF) N (NPT)	2	1/4			19	21.9	13	12	6.5						
		3	3/8		3	3/8			19	21.9	13	13	9						
					4	1/2			24	27.7	13	17	9						
					3	3/8			24	27.7	17	13	9						
					4	1/2			24	27.7	17	17	10						


Filettature femmina sui due lati

Codice componente Tipo	Profilo filettatura ①	N.	T (PT) G (PF) N (NPT)	Profilo filettatura ②	N.	T (PT) G (PF) N (NPT)	L		B	(C)	d	Prezzo unitario				
							Fissa	Incrementi di 1mm				APMFF	APMFS	APMFY	APMFLL	APMFSL
L fissa APMFF APMFS APMFY L configurabile APMFFL APMFSL APMFYL	T (PT) G (PF) N (NPT)	1	1/8	T (PT) G (PF) N (NPT)	M5	-	20	21~35	13	14.4	4.2					
							1	1/8	20	14.4	8.2					
							2	1/4	20	17	19.6	8.2				
							2	1/4	20	17	19.6	8.2				
		2	1/4	T (PT) G (PF) N (NPT)	M5	-	17	19.6	17	19.6	4.2					
							1	1/8	25	17	19.6	8.2				
							2	1/4	25	17	19.6	10.9				
							3	3/8	25	19	21.9	10.9				
		3	3/8	T (PT) G (PF) N (NPT)	M5	-	2	1/4	25	19	21.9	10.9				
							3	3/8	30	19	21.9	14.2				
							4	1/2	35	24	27.7	14.2				
							3	3/8	35	24	27.7	14.2				
		4	1/2	T (PT) G (PF) N (NPT)	M5	-	4	1/2	35	24	27.7	17.8				
							4	1/2	35	24	27.7	17.8				

Ordering Example
Codice componente - Profilo filettatura ① - Profilo filettatura ② - L
APMTF - T2 - G3
APMMSL - G1 - M5 - L20

Raccordi prolunga

L selezionabile



RoHS10

Tipo						Materiale	S Trattamen- to superficie	Pressione di esercizio max	Filettatura JIS B 0203 R (PT) JIS B 0202 G (PF): ISO 228-1 Intercambiabile ANSI/ASME B.1.20.1-1983 (NPT)
Filettature maschio/femmina	Filettature maschio sui due lati	Filettature femmina sui due lati	Filettature maschio sui due lati	Filettature femmina sui due lati					
Pari diam.	Riduzione	Pari diam.	Riduzione	Pari diam.	Riduzione				
-	EXTGBD	EXMGB	-	-	-	EN 1.0038 equiv.	Ossido nero	20.6MPa	
EXTG	EXTGD	EXMG	-	EXFG	EXFGD	EN 1.4305 equiv.	Nichelatura chimica		
EXTGS	EXTGSD	EXMGS	EXMGSD	EXFGS	EXFGSD		-		

Filettature maschio/femmina

Filettature maschio sui due lati

Filettature femmina sui due lati

* La pressione max del N. 5 (M5) è inferiore a 1MPa.

* N.5 (tipo M5) è dotato di rondella in nylon.

* Per N. 5-L15, la filettatura potrebbe essere passante.

* La pressione max del N. 5 (M5) è inferiore a 1MPa.
* N.5 (tipo M5) è dotato di rondella in nylon.

* Per N. 5-L15, la filettatura potrebbe essere passante.

Filettature maschio/femmina

Codice componente Tipo	N.	Selezione L		R/Rc (PT)/M (Fil. grossa) T1/T2	B	(C)	d	Prezzo unitario	
		1	2					EXTG	EXTGS
Pari diam. EXTG EXTGS	1	20	25 30	1/8	14	16.2	4.5		
	2	25	30 35	1/4	19	21.9	6.5		
	3	30	35 40	3/8	24	27.7	9.0		
	4	35	40 45	1/2	27	31.2	10.0		
	5	15	20	M5	8	9.2	2.0		

D.I. filettature maschio/femmina d

T1	d	T1	d
M5	2.0 (3.0)	NPT1/8	4.5
R1/8	4.5	NPT1/4	6.5
R1/4	6.5	NPT3/8	9.0
R3/8	9.0	NPT1/2	10.0
R1/2	10.0		

() è applicabile ai riduttori.

Codice componente Tipo	N.	Sel. M (Fil. grosso)/R (PT)/NPT		Selezione L		Rc (PT) T2	B	(C)	d	Prezzo unitario	
		1	2	1	2					EXTGBD	EXTGD
Riduzione EXTGBD EXTGD EXTGSD	1	5 (M5)	1N (NPT1/8)	20	25 30	1/8	14	16.2			
	2	1 (1/8)	2N (NPT1/4)	25	30 35	1/4	19	21.9			
	3	1 (1/8)	2 (1/4) 3N (NPT3/8)	30	35 40	3/8	24	27.7			
	4	2 (1/4) 3 (3/8) 4N (NPT1/2)	35	40 45	1/2	27	31.2				

Riduttori maschio/femmina, lunghezza maschio

T1	ℓ
1/8	11
1/4	13
3/8	15
1/2	17
M5	6

Filettature maschio sui due lati

Codice componente Tipo	N.	Selezione L		R (PT)/M (fil. grossa) T1/T2
---------------------------	----	-------------	--	------------------------------