

Giunti flottanti - Attacco con flangia

Piatti, flangia montabile sui due lati e connettore cilindro con 4 sedi chiave - Kit


■ **Caratteristiche** - Flangia: fori di montaggio maschiati, per poter fissare il prodotto da entrambi i lati. Connettore: la modifica da 2 a 4 sedi chiave rende possibile il posizionamento fine.

■ Flangia montabile sui due lati e connettore cilindro con 4 sedi chiave - Kit




RoHS 10

■ Flange di montaggio



	Tipo			Flange di montaggio			Connettore cilindro	
	Standard	In due pezzi	Sedi chiave	Materiale	Durezza	Trattamento superficie	Materiale	Durezza
Kit	FJAT FJATS	FJBT -	FJCT -	EN 1.1191 Equiv. EN 1.4125 Equiv.	45-55HRC	Ossido nero	EN 1.1191 Equiv. EN 1.4125 Equiv.	Sezione, superficie temprata a induzione 45-50HRC

■ Connettore cilindro



Cod. comp.		Flange di montaggio										Connettore cilindro									
Tipo		M	A	D1	D2	t	F	P.C.D.	M1	E	G	MxPasso	ℓ	L	D	H	T	W	L1	SR	
Kit		8	51	24	17	8	16	37	40	M6	30	37	8x1.25	14	25	16	23	8	14	10	60
Standard		FJAT	54	28	21			40			32	40	10x1.25	15		20	27				
In due pezzi		FJATS	14	70	36	27	10	20	52	M8	42	52	14x1.5	21	35	25	34	10	22	12	100
Sedi chiave		FJBT	18	90	46	35	12	24	68	M10	54	68	18x1.5	27	45	32	43	12	27	15	
Sedi chiave		FJCT	22	106	56	44	15	30	80	M12	66	80	22x1.5	33	55	40	52	15	32	18	200


EN 1.4125 Equiv. Il tipo temprato può scolorirsi a causa della tempra.

M	Prezzo unitario			
	FJAT	FJBT	FJCT	FJATS
8				
10				
14				
18				
22				-

■ Disallineamento ammesso (mm)

M	U
8, 10	0.5
14	1
18	1.5
22	2

Example




Il profilo punta del connettore cilindro è piatto.

■ Kit connettori piatti




RoHS 10

■ Flange di montaggio



Tipo	Kit	Solo connettore cilindro	Flange di montaggio			Connettore cilindro		
			Materiale	Durezza	Trattamento superficie	Materiale	Trattamento superficie	Durezza
Standard	Sedi chiave		FJAZ	FJCZ	FJZN	EN 1.1191 Equiv.	Ossido nero	EN 1.1191 Equiv.
			FJAZS	-	FJZNS	EN 1.4125 Equiv.	-	EN 1.4125 Equiv.

■ Connettore cilindro




Cod. comp.		Flange di montaggio												Connettore cilindro										Prezzo unitario				
Tipo		M	A	D1	D2	t	F	P.C.D.	d	d1	H1	E	G	MxPasso	ℓ	L	D	H	T	W	L1	FJAZ	FJAZS	FJCZ	FJZN	FJZNS		
Kit FJAZ FJAZS FJCZ Solo connettore cilindro FJZN FJZNS	8	51	24	17	8	16	37		7	11	6	30	37	8x1.25	14	25	16	23	8	14	10							
	10	54	28	21			40					32	40	10x1.25	15			20	27									
	14	70	36	27	10	20	52	10	14	8	42	52	14x1.5	21	35	25	34	10	22	12								
	18	90	46	35	12	24	68	12	17.5	10	54	68	18x1.5	27	45	32	43	12	27	15								
	22	106	56	44	15	30	80	14	20	12	66	80	22x1.5	33	55	40	52	15	32	18			-		-			

EN 1.4125 Equiv. Il tipo temprato può scolorirsi a causa della tempra.


Ordering Example FJAT10 FJAZ10

Piastre di appoggio

■ **Caratteristiche**: evita la rottura di oggetti azionati a causa dell'impatto con i connettori.



Profilo	Tipo				Materiale	Durezza	Trattamento superficie
	Standard	Tipo sottile	Sedi chiave	Tipo sottile			
Standard	BPFA BPFAS	BPFUA BPFUAS	BPFC BPFCS	BPFC BPFUCS	EN 1.1191 Equiv. EN 1.4125 Equiv. *	45-50HRC	Ossido nero
	BPFA	-	BPUC	BPUC	EN 1.1191 Equiv.		Ossido nero



■ Piastre di appoggio giunti flottanti (per profilo standard)

Plastine di appoggio giunti notturni (per profilo standard)																	
Cod. comp.		A	P.C.D.	E	G	K	Prezzo unitario										
Tipo	N. (M.N.)						Standard				Tipo sottile						
							BPFA	BPFC	BPFAS	BPFCS	BPFUA	BPFUC	BPFUAS	BPFUCS			
Standard BPFA BPFAS	Tipo sottile BPFUA BPFUAS	3	42	30	24	30	4.5					-	-	-	-		
		4															
		5	48	34	28	34	6										
		6															
		8	51	37	30	37	7										
		10	54	40	32	40											
Sedi chiave Standard BPFC BPFCS	Tipo sottile BPFUC BPFUCS	12	70	52	42	52	10										
		14															
		16	90	68	54	68	12										
		18															
		20	106	80	66	80	14										
		22															
		24	116	86	78	86					-	-					
		26	134	104	80	104		18									

EN 1.4125 Equiv. / EN 1.4031 Equiv. Il tipo temprato può scolorirsi a causa della tempra. Per giunti flottanti M36, la piastra di appoggio applicabile è la N. 30.

■ Piastre di appoggio giunti flottanti (per profilo salvaspazio)

Cod. comp.			A	P.C.D.	E	K	Prezzo unitario		
Tipo	N. (M.N.)	Standard					Sottili		
		BPUA					BPUC	BPUC	
Standard Standard BPUA	5	34	24	22	4.5				
	6								
	8	40	30	25					
	10								
	12	52	40	34	6				
Sedi chiave Standard BPUC	14				7				
	16	62	48	41					
	18								
	20	74	58	48		10			
	22								
	24	80	64	54					
	26								
	28	90	74	64					

Ordering Example BPFA18 BPFA14

Alterations Cod. comp. - (AWC) BPFA10 - AWC

Taglio flangia	
Variante	
Codice	AWC
Spec.	Taglia quattro lati della flangia. (Codice d'ordine) AWC Applicabile solo a BPFA e BPFAS. N. K 3, 4 32 5, 6 36 8 40 10 42 12, 14 54 16, 18 68 20, 22 80 24, 26 86 30 104