





Termostati, Involucri termostato, Tubi di protezione



Cod. comp.	d	L	L1	Gamma temp. di misurazione	Differenza di temperatura ON/OFF	Temp. min sensore	Temp. max sensore	Prezzo unitario 1 ~ 4 pz.
Tipo N.								
L	6	78	113	30 ~ 110°C	±4.5°C	-10°C	120°C	
H	4	57	91	50 ~ 320°C	±10°C		330°C	

Il raggio di curvatura minimo del tubo capillare è 5mm. Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.
Utilizzare un termostato per la protezione da surriscaldamento, non per il controllo della temperatura.



Fare attenzione alla combinazione di termostato e N. L/H del tubo di protezione.

Ordering Example

Cod. comp.