


Angoli a L

Superfici fresate, angolo esterno perpendicolare, dimensione configurabile



Codice componente		Incrementi di 1mm			
Tipo	T	A	B	L	
LAS	5	20~75	20~75	25~300	
	6				
	10	25~125	25~125	25~500	
	12	50~125	50~125		
LASC	5	20~75	20~70	25~300	
	6				
	10	25~100	25~70	25~500	
	12	50~100	50~70		
LAA	5	20~75	20~75	25~300	
	6				
	10	25~100	25~100	25~500	
	12	50~125	50~125		
LAU	5	20~75	20~75	25~300	
	6				
	10	25~100	25~100	25~500	
	12	50~125	50~125		

Dimensio- ne T	Lati lunghi dim. A e B	Perpendicolarità k			
		LAS, LASC, LAA			LAU
		L~300	L301~400	L401~500	L~300
5, 6	Min ~ 75	0.05	-		
8	25~75	-			0.1
10	Min ~ 50	0.05	0.2	0.25	-
	51~80		0.25	0.35	0.15
	81~125		0.1	0.3	0.4
12, 15	Min ~ 80	0.05	0.3	0.35	-
	81~125		0.1	0.35	0.4
	126~150		0.35	0.4	0.5



Codice componente - A - B - L

LAS5 - A25 - B25 - L100



Alterations

Codice componente - A - B - L - (CKC, CCA, CCB...ecc.)

LAS10 - A100 - B50 - L200 - CKC

Varianti	Taglio angoli	Perpendicolarità interna garantita	Perpendicolarità dei lati garantita																													
Codice	CCA, CCB, CCC, CCD	FC	CKC																													
Spec.	È possibile tagliare un angolo arbitrario. 1 ≤ Taglio angolo ≤ 30 Specificare in incrementi di 1mm. <table><tr><th>Incrementi di 1mm</th><th>Prezzo unitario</th></tr><tr><td>1~3</td><td></td></tr><tr><td>4~10</td><td></td></tr><tr><td>11~20</td><td></td></tr><tr><td>21~30</td><td></td></tr></table> Codice d'ordine (Es.) A e D tagliati con C5→CCA5-CCD5	Incrementi di 1mm	Prezzo unitario	1~3		4~10		11~20		21~30		Perpendicolarità del piano verticale interno rispetto al piano di riferimento A garantita. <table><tr><th>Dimensione A</th><th>Perpendicolarità k</th></tr><tr><td>20~75</td><td>0.05</td></tr><tr><td>76~100</td><td>0.1</td></tr><tr><td>101~125</td><td>0.15</td></tr><tr><td>126~150</td><td>0.2</td></tr></table> Codice d'ordineFC Prezzo unitario <table><tr><th>LAS, LAA</th><th>LASC</th><th>LAU</th></tr><tr><td>L25~100</td><td>L101~500</td><td>L25~500</td></tr><tr><td>L25~100</td><td>L101~200</td><td></td></tr></table> Express A non disponibile.	Dimensione A	Perpendicolarità k	20~75	0.05	76~100	0.1	101~125	0.15	126~150	0.2	LAS, LAA	LASC	LAU	L25~100	L101~500	L25~500	L25~100	L101~200		Entrambi i lati della dimensione L sono lavorati per essere perpendicolari alla superficie A. Codice d'ordineCKC
	Incrementi di 1mm	Prezzo unitario																														
1~3																																
4~10																																
11~20																																
21~30																																
Dimensione A	Perpendicolarità k																															
20~75	0.05																															
76~100	0.1																															
101~125	0.15																															
126~150	0.2																															
LAS, LAA	LASC	LAU																														
L25~100	L101~500	L25~500																														
L25~100	L101~200																															

Classificazione in base alla Dimensione L: entro la gamma dal minimo a 300 (EN 1.0038 Equiv.)

Codice componente	T	A	B	Prezzo unitario					
				Min L ~ 50	L51~100	L101~150	L151~200	L201~250	L251~300
LAS (EN 1.0038 Equiv.)	5	20~50	20~50						
	6	51~75	51~75						
	10	20~50	25~50						
		51~75	25~50						
		76~100	25~50						
		101~125	25~50						
		25~50	51~75						
		51~75	51~75						
		76~100	51~75						
		101~125	51~75						
		25~50	76~100						
		51~75	76~100						
		76~100	76~100						
	12	101~125	101~125						
		25~50	50						
		51~75	50						
		76~100	50						
		101~125	50						
		50	51~75						
		51~75	51~75						
		76~100	51~75						
		101~125	51~75						
		50	76~100						
		51~75	76~100						
		76~100	76~100						
	15	101~125	101~125						
		50	50						
		51~75	50						
		76~100	50						
		101~125	50						
		50	51~75						
		51~75	51~75						
		76~100	51~75						
		101~125	51~75						
		50	76~100						
		51~75	76~100						
		76~100	76~100						

Classificazione in base alla Dimensione L: entro la gamma da 301 a 500 (EN 1.0038 Equiv.)

Codice componente	T	A	B	Prezzo unitario					
				L301~325	L326~350	L351~375	L376~400	L401~425	L426~450
LAS (EN 1.0038 Equiv.)	10	51~75	51~75						
		76~100	51~75						
		101~125	51~75						
	12	51~75	51~75						
		76~100	51~75						
		101~125	51~75						
		51~75	76~100						
		76~100	76~100						
		101~125	76~100						
	15	101~125	76~100						
		126~150	76~100						
		50	101~125						
		101~125	101~125						
		126~150	101~125						
		51~75	126~150						