

Boccole per perni di posizionamento

-Con spallamento, standard, parete sottile-

Dati CAD

Standard

RoHS

Tipo		M	S	T
p6	m6			
JBH	JBHM	1.2510/100MnCrW4(---)	-	60HRC~
JBHN	JBHMN	1.2510/100MnCrW4(---)	Nichelatura chimica	60HRC~
JBHC	JBHMC	1.2379/X155CrVMo12-1 1.4125/X105CrMo17	-	50~55HRC

*Tolleranza dimensione d 2~6 del prodotto con nichelatura chimica pari a H7.
 *Poiché la riduzione del diametro interno del tipo p6 è maggiore di quella del tipo m6, prestare attenzione durante la lavorazione del foro.
 (Vedere P.941 per le modifiche al diametro interno delle boccole per perni di posizionamento dopo l'inserimento a pressione.)

Codice componente	Tolleranza d		L		Spessore (M)		R	H	T	D	Tolleranza D		Prezzo unitario Q.tà 1-29			
Tipo	d	Senza trattamento superficie	Nichelatura chimica								p6	m6	JBH	JBHN	JBHC	JBHM
(p6)	2					1.5	0.8	9	2.5	5	+0.020	+0.012	10,64	12,96	30,80	
	3					2	11	7			+0.012	+0.004	9,20	11,52	27,00	
	4					2	12	8			+0.024	+0.015	7,76	9,44	20,90	
	5					2.5	1.0	3			+0.015	+0.006	7,04	8,64	20,50	
	6					2	14	10					7,04	8,64	20,50	
	8					2	16	12					7,04	8,64	20,50	
	10					2.5	19	4	15		+0.029	+0.018	7,76	9,44	20,90	
	12					3	22	18			+0.018	+0.007	7,76	9,84	22,40	
	13					4.5	26	22					9,84	11,60	28,00	
	15					5	25				+0.035	+0.021	11,28	13,60	32,50	
(m6)	13					5	30	26			+0.022	+0.008	11,28	13,60	32,50	
	16					5	30						12,72	14,88	36,10	
	20					5	3.0	35	6		+0.042	+0.025	14,08	16,24	39,60	
	25					5					+0.026	+0.009				

Parete sottile

RoHS

Tipo		M	S	T
p6	m6			
JBHUP	JBHU	1.3505/100Cr6	-	58HRC~
JBHUNP	JBHUN	1.3505/100Cr6	Nichelatura chimica	58HRC~
JBHUCP	JBHUC	1.2379/X155CrVMo12-1 1.4125/X105CrMo17	-	50~55HRC

*Tolleranza dimensione d 3~6 del prodotto con nichelatura chimica pari a H7.
 *Poiché la riduzione del diametro interno del tipo p6 è maggiore di quella del tipo m6, prestare attenzione durante la lavorazione del foro.
 (Vedere P.941 per le modifiche al diametro interno delle boccole per perni di posizionamento dopo l'inserimento a pressione.)

Codice componente	Tolleranza d		L		Spessore (M)		R	H	T	D	Tolleranza D		Prezzo unitario Q.tà 1-29			
Tipo	d	Senza trattamento superficie	Nichelatura chimica								p6	m6	JBHU	JBHUN	JBHUC	JBHUP
(p6)	3					1	0.5	9	2.5	5	+0.020	+0.012	14,50	17,10	30,20	
	4							10	6		+0.012	+0.004	12,20	14,40	25,40	
	5							11	3	7			11,10	13,10	23,10	
	6							12	8		+0.024	+0.015	11,10	13,10	23,10	
	8							14	10		+0.015	+0.006	11,10	13,10	23,10	
	10							17	4	13			12,00	14,00	24,00	
	12					1.5	19	15			+0.029	+0.018	12,30	14,30	24,30	
	13							21	17		+0.018	+0.007	14,90	16,90	28,90	
	15					2.0	1.0	24	5	19	+0.035	+0.021	16,70	18,70	33,20	
	20					2.5	2.0	26	21		+0.022	+0.008	16,70	18,70	33,20	
(m6)	13					3.0	3.0	31	26		+0.042	+0.025	18,30	20,30	36,80	
	16										+0.026	+0.009	20,30	22,50	40,80	
	20															
	25															

Standard, parete sottile

Esempio di ordine

Codice componente

JBH5

JBHUN12

8

12

Giorni consegna

6 Giorni

2 Giorni

P.91

Prezzo

Sconto volumi elevati P.91

Quantità	1-29	30-49	50-79	80-99
Tasso	Prezzo di listino	5%	10%	15%

*Per ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo.

Configurabili (pagina a destra)

Esempio di ordine

Codice componente

JBHFM25

JBHUFM15

P14.00 - L20.0

P11.00 - L20.0

Giorni consegna

10 Giorni

Express B

2,00 EUR/pezzo

P.92

Prezzo

Sconto volumi elevati P.91

Quantità	1-4	5-9	10-19	20-49
Tasso	Prezzo di listino	5%	10%	15%

*Per ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo.

Boccole per perni di posizionamento

-Dimensione specificabile con spallamento, standard, parete sottile-

Dati CAD

Standard

RoHS

Tipo		M	S	T
p6	m6			
JBHFP	JBHF	SKS93	-	56~60HRC
JBHFBP	JBHFB	SKS93	Ossido nero	56~60HRC
JBHFMP	JBHFM	SKS93	Nichelatura chimica	56~60HRC
JBHFSP	JBHFS	1.4301/X5CrNi18-10	-	-
JBHFPCP	JBHFC	1.2379/X155CrVMo12-1 1.4125/X105CrMo17	-	50~55HRC

*Poiché la riduzione del diametro interno del tipo p6 è maggiore di quella del tipo m6, prestare attenzione durante la lavorazione del foro.
 (Vedere P.941 per le modifiche al diametro interno delle boccole per perni di posizionamento dopo l'inserimento a pressione.)

Codice componente		Tolleranza D		P	L	Spessore (N)	R	H	T	Prezzo unitario Q.tà 1-4			
Tipo	D	p6	m6	Incrementi di 0.01mm	Incrementi di 0.1mm					JBHF	JBHFB	JBHFM	JBHFS
JBHFB JBHFBP JBHFM JBHFS JBHFCP	(p6)	5	+0.020 +0.012	2.20~ 2.50	3.0~ 3.5	1.25-1.50	0.8	9	2.5	19,00	20,70	22,70	28,50
	7			2.20~ 3.50	3.0~ 6.0	1.75-2.50		11		16,40	18,20	19,70	24,60
	8	+0.024 +0.015	+0.015 +0.006	3.00~ 4.50	3.0-10.0	1.0		12		3	13,80	15,60	16,60
	10			4.00~ 6.50		1.75-3.00	14		12,50	14,30	15,00		
	12			6.00~ 8.50	3.0-15.0		16		12,50	14,30	15,00		
	15	+0.029 +0.018	+0.018 +0.007	8.00-10.50		2.25-3.50	19	4	12,50	14,30	15,00		
	18			10.00-12.50		2.75-4.00	22		13,80	15,60	16,60		
	20			12.00-13.50		3.25-4.00	2.0	26	5	17,60	19,40	21,10	
	22			12.00-13.50	10.0-35.0	4.25-5.00		17,60		19,40	21,10		
	25	+0.035 +0.022	+0.021 +0.008	13.00-15.50		4.75-6.00		20,10		21,90	24,20		
26			15.00-16.50		4.75-5.50	20,10		21,90		24,20			
30			16.00-20.50		4.75-7.00	35		6		22,70	24,50		
35	+0.042 +0.026	+0.025 +0.009	20.00-25.00	12.0-50.0	5.00-7.50	3.0	40		25,20	27,00			
										30,20	37,90	48,30	

Per P<3.59, L<T<Px2.5 Per P>3.60, L<T<Px3.0

Parete sottile

RoHS

Tipo		M	S	T
p6	m6			
JBHUP	JBHU	SKS93	-	56~60HRC
JBHFBP	JBHFB	SKS93	Ossido nero	56~60HRC
JBHFMP	JBHFM	SKS93	Nichelatura chimica	56~60HRC
JBHFSP	JBHFS	1.2379/X155CrVMo12-1 1.4125/X105CrMo17	-	50~55HRC

*Poiché la riduzione del diametro interno del tipo p6 è maggiore di quella del tipo m6, prestare attenzione durante la lavorazione del foro.
 (Vedere P.941 per le modifiche al diametro interno delle boccole per perni di posizionamento dopo l'inserimento a pressione.)

Codice componente		Tolleranza D		P	L	Spessore (N)	R	H	T	Prezzo unitario Q.tà 1-4			
Tipo	D	p6	m6	Incrementi di 0.01mm	Incrementi di 0.1mm					JBHUF	JBHUFBP	JBHUFMP	JBHUFSP
(p6)	7			3.51- 5.00	3.0~ 6.0	1.00-1.74	0.5	11	2.5	20,20	23,20	24,30	38,60
	8	+0.024	+0.015	4.51- 6.00	3.0-10.0	1.25-2.24		12	17,10	19,70	20,50	32,60	
	9	+0.015	+0.006	4.51- 6.50		13.5		17,10	19,70	20,50	32,60		
	10			6.51- 8.00		1.00-1.74		14	15,50	17,80	18,50	29,60	
	11			8.00- 9.00	3.0-15.0	1.00-1.50	15	15,90	18,30	19,10	30,50		
	12			8.51- 9.00		1.50-1.74	16	16,20	18,60	19,30	30,90		
	13			8.51-10.00		1.50-2.24	17	16,30	18,70	19,40	31,10		
	14	+0.029	+0.018	9.00-11.00	10.0-35.0	1.50-2.50	18	16,40	18,90	19,60	31,30		
	15	+0.018	+0.007	10.51-12.00		1.50-2.24	19	16,50	19,00	19,70	31,50		
	17			10.51-13.00		2.00-3.24	21	16,70	19,20	20,00	32,00		
18			12.51-14.00	2.00-2.74		22	17,10	19,70	20,50	32,60			
20			13.51-15.00	2.50-3.24		1.0	26	20,70	23,80	24,90	39,60		
22			13.51-17.00	2.50-4.24			20,70	23,80	24,90	39,60			
25	+0.035	+0.021	15.51-19.00	3.00-4.74	30		23,70	27,30	28,50	45,30			
26	+0.022	+0.008	16.51-20.00	3.00-4.74			23,70	27,30	28,50	45,30			
30			20.51-24.00	3.00-4.74		35	26,70	30,70	32,10	51,00			
35	+0.042	+0.025	25.01-29.00	12.0-50.0	3.00-4.99	1.5	40	6	29,60	34,00	35,60	56,60	

Varianti

Codice componente

JBHFM12

10 Giorni

Servizio Express non disponibile.

Varianti

Codice

RC

TC

Spec.

Lavorazione raggio R sui due lati. Spessore 1.5mm o più applicabile. Dimensione di R uguale a R sul lato spallamento con dimensione D 10 o superiore. (Codice prodotto) RC

Incrementi di 1mm (Codice prodotto) TC4 3≤TC<T

La lunghezza intera diventa corta quanto T-TC.

Applicabile a D ≥12

Maggiorazione

3,00

2,00

Varianti

Codice

RS

NC

Spec.

Lavorazione gola con adesivo Loctite Quando L≤13.0 Quando L>13.0

Gola per anello di sicurezza

Aggiunge una gola per adesivo Loctite. Numero di gole diametro esterno Quando L≤13.0~2 linee Quando L>13.0~3 linee

(Codice prodotto) RS

Quando D≤13.0, D-P≥3Quando D>14.0, D-P≥4

Non applicabile al tipo con parete sottile.

Non applicabile a L<9.0.

D	M	NC	D	M	NC
8	0.9	1.9~3.0	22	1.35	2.4~5.0
10	1.15	2.2~4.0	26	1.65	2.7~5.0
15	1.35	2.4~5.0	35		
18					
20					

Non applicabile a L<10. NC1.5

Non applicabile a parete sottile. Gola per anello di sicurezza P.609

Maggiorazione

3,00

</