

Perni guida per maschere di controllo

-Con gradino a D-


Dati CAD

Caratteristiche: la porzione ad arco (dimensione P) può essere utilizzata per determinare le direzioni nell'ispezione di punti poco esposti, ad esempio il retro dei pezzi. Per le boccole applicabili, vedere P.1552


Con gradino a D

Tipo		M	H
(1) Profilo ovale	(2) Profilo quadrato	Materiale	Durezza
KJPDSKC	KJPDSKR	1.1191/C45E	45HRC- G
KJPDSKCH	KJPDSKRH		

(1) Punta ovale



(2) Punta quadrata



- 1 Per un'impugnatura più corta, specificare la variante ZC.
- 2 In base al diametro, la durezza del materiale 1.1191/C45E temprato può essere inferiore a 45HRC.
- 3 Senza piano C sulla punta (angolo quadrato).

RoHS

Profilo ovale

Codice componente		Incrementi di 0.01mm				Incrementi di 0.1mm	Incrementi di 1mm		M	Prezzo unitario €	
Tipo	D	P	W	S(P>S)	F(F<P/2) F>W/2	L	B		KJPDSKC	KJPDSKCH	
KJPDSKC KJPDSKCH	8	4.10-6.50	W<S<P (W≥3.00)	4.00-6.40	1.6-3.1	5-20	5-20	M4			
	10	4.10-8.00		4.00-7.90	1.6-3.9						
	12	4.10-10.00		4.00-9.90	1.6-4.9						
	16	6.10-14.00		6.00-13.90	1.6-6.9						
	20	10.10-18.00		10.00-17.90	1.6-8.9						
25	14.10-23.00	12.00-22.50	1.6-11.4								

Profilo quadrato

Codice componente		Incrementi di 0.01mm				Incrementi di 0.1mm	Incrementi di 1mm		M	Prezzo unitario €	
Tipo	D	P	W	R	S(P>S)	F(F<P/2) F>W/2	L	B		KJPDSKR	KJPDSKRH
KJPDSKR KJPDSKRH	8	4.10-6.50	W<S<P (W≥3.00)	0.2≤ R<W/2	4.00-6.40	1.6-3.1	5-20	5-20	M4		
	10	4.10-8.00			4.00-7.90	1.6-3.9					
	12	4.10-10.00			4.00-9.90	1.6-4.9					
	16	6.10-14.00			6.00-13.90	1.6-6.9					
	20	10.10-18.00			10.00-17.90	1.6-8.9					
25	14.10-23.00	14.00-22.50	1.6-11.4								

Esempio di ordine

Codice componente	P	W	R	S	F	L	B	
Tipo	D	P	W	R	S	F	L	B
KJPDSKC12	P10	W3	R1	S5	F2	L15	B10	
KJPDSKR16	P14	W5	R1	S7	F3.5	L5	B20	

Giorni consegna **8 Giorni**

Sconto volumi elevati (Arrotondamento per difetto al cent.) P87

Quantità	1-19	20-34	35-49	50-99
Tasso	5%	10%	10%	18%

Varianti

Codice componente	P	W	R	S	F	L	B	(CH / KH / PKC...ecc.)
KJPDSKR20	P12	W5	R0.5	S10	F4.0	L10	B10	ZC20

Varianti	Codice	Spec.	Maggiorazione
Montaggio catena	CH	Monta una catena di sicurezza (lunga 600 mm) sul corpo del perno. Per le catene, vedere P.1568.	5,00
Incisione della dimensione P / W	KH	Lavora sedi sulla testa zigrinata e incide la dimensione P o W. Non applicabile alla lunghezza impugnatura 10.	3,00
Lunghezza impugnatura	ZC	Modifica la lunghezza impugnatura 50 in 20, 30 o 40. (Codice d'ordine) ZC20 Diam. impugnatura D≥10, lung. perno L≤20, diam. perno P, W, S≥5, S/2+F≥4.5 Applicabile solo se sono soddisfatte tutte le condizioni indicate.	10,00

Varianti	Codice	Spec.	Maggiorazione
Tolleranza dimensioni S / W	PKC	Modifica la tolleranza delle dimensioni S e W in g6. Combinazione con GN non disponibile.	2,00
Senza lucidatura sul perno	GN	Senza lucidatura sulla parte del perno. (Rugosità mantenuta 1.6) Combinazione con PKC non disponibile.	-7,00

Perni guida per maschere di controllo

-Con gradino a diametro grande dritti - Con gradino a diametro piccolo-

Dati CAD


Caratteristiche: adatti per l'ispezione di pezzi con diametro grande.

Con gradino a diametro grande dritti

Tipo	Materiale	Durezza
KJPOD KJPODH	1.1191/C45E	45HRC- G

- 1 Per un'impugnatura più corta, specificare la variante ZC.
- 2 In base allo spessore e alla lunghezza, la durezza del materiale 1.1191/C45E temprato può essere inferiore a 45HRC.
- 3 La giunzione di ciascun gradino può avere una gola di scarico (larghezza circa 1mm e profondità circa 0.2mm), la punta può avere un foro di centraggio.

Testa grande



RoHS

Codice componente		Incrementi di 0.01mm		Incrementi di 1mm		Prezzo unitario €	
Tipo	D	P	S (P>S)	L	B	KJPOD	KJPODH
KJPOD KJPODH	16L	30.00-40.00	10.00 ~30.00	5-40	5-40		
	20L	40.00-50.00		(L+B≤50)			

Esempio di ordine

Codice componente	P	S	L	B	
Tipo	D	P	S	L	B
KJPODH20L	P49.99	S21.0	L30	B10	

Giorni consegna **10 Giorni** Express B 5,00 EUR/pezzo P88
Addebito Express di 13,50 EUR per 3 o più pezzi identici.

Sconto volumi elevati (Arrotondamento per difetto al cent.) P87

Quantità	1-4	5-19
Tasso	5%	5%

Varianti


Codice componente	P	S	L	B	(CH, KH...ecc.)
KJPOD20L	P50.00	S20.00	L20	B30	ZC30

Varianti	Codice	Spec.	Maggiorazione
Montaggio catena	CH	Monta una catena di sicurezza (lunga 600 mm) sul corpo del perno. Per le catene, vedere P.1568.	5,00
Incisione della dimensione P	KH	Lavora sedi sulla testa zigrinata e incide la dimensione P. Non applicabile alla lunghezza impugnatura 10.	3,00
Treatmento superficie aggiuntivo (Ossido nero)	STC	Aggiunge trattamento superficie in ossido nero.	2,00

Caratteristiche: adatti per l'ispezione di pezzi con diametro piccolo.

Con gradino a diametro piccolo

Tipo	Perno		Impugnatura	
	Materiale	Durezza	Materiale	Trattamento superficie
KJSPD	1.1191/C45E	45HRC-	Ottone	Nichelatura chimica
KJSPDS	1.4301/X5CrNi18-10	-		



RoHS

Codice componente		P	L	S	B	Prezzo unitario €	
Tipo	D	Incrementi di 0.01mm	Incrementi di 0.5mm	Incrementi di 0.01mm	Incrementi di 0.5mm	KJSPD	KJSPDS
KJSPD KJSPDS	0.60	1.99	3.0	10.0	0.50	1.90	3.0 ~ 10.0
	2.00	4.00	3.0	15.0	1.90	3.90	3.0 ~ 15.0

P-S≥0.1

Esempio di ordine

Codice componente	P	L	S	B	
Tipo	D	P	L	S	B
KJSPDS	P25.00	L5.5	S1.95	B3.5	

Giorni consegna **8 Giorni** Express A 5,00 EUR/pezzo P88
Addebito Express di 13,50 EUR per 3 o più pezzi identici.

Sconto volumi elevati (Arrotondamento per difetto al cent.) P87

Quantità	1-19	20-34	35-49	50-99
Tasso	5%	10%	10%	18%

Per ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo.