

FPC 30/30/13 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura



Custodie in polycarbonato di media grandezza
 La serie di custodie FPC rappresenta l'evoluzione della serie MPC. Dotata delle stesse caratteristiche di materiale, la Serie FPC dispone di un assortimento di accessori ancora più ricco e amplia così la varietà di applicazioni.

 Caratteristiche:

 • 6 grandezze in 2 esecuzioni
 • Coperchio grigio o trasparente
 • Coperchio con fori piombati
 • Fori per il fissaggio all'esterno dell'area di tenuta stagna
 • Filetti di supporto per guide, piastre di montaggio e circuiti stampati
 <li style="list-style: none">Gamma completa di accessori - Weidmüller è in grado di produrre e fornire le custodie secondo le specifiche del cliente, equipaggiate con tutti i morsetti e pressacavi necessari.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	FPC (custodia vuota in polycarbonato), Custodia vuota, Posizione verticale: 300 mm, Larghezza: 300 mm, Profondità: 132 mm, Materiale: polycarbonato, altro, Grigio chiaro, trasparente
Nr.Cat.	9535740000
Tipo	FPC 30/30/13 TRSP
GTIN (EAN)	4032248009848
CPZ	1 Pezzo

FPC 30/30/13 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	132 mm	Profondità (pollici)	5,197 inch
Posizione verticale	300 mm	Altezza (pollici)	11,811 inch
Larghezza	300 mm	Larghezza (pollici)	11,811 inch
Peso netto	2.074 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio	-50 °C...130 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-50 °C
Temperatura d'esercizio , max.	130 °C		

PE70 Dati Generali

Allegato coperchio	4 viti con intaglio a croce in poliammide	Altezza apertura di accesso	296,5 mm
Campi di applicazione	Tecnica degli edifici, Sistema dei trasporti, Industria degli imballaggi, Settore meccanico	Coperchio	Sì
Coppia di serraggio delle viti coperchio	0,8 Nm	Fissaggio dei componenti	tramite viti autofilettanti
Fissaggio della custodia	fori 7,5 mm	Grado di protezione	IP66, IP67
Larghezza apertura di accesso	296,5 mm	Materiale	policarbonato
Materiale delle guarnizioni	Poliuretano	Numero di viti sul coperchio	4
Piastra a flangia	No	Resistenza agli urti	IK06
Spessore materiale	3,5 mm	Superficie	altro
Temperatura d'esercizio , max.	130 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-50 °C

Collegamenti a vite a destra

M12	38	M16	21
M20	12	M25	8
M32	3	M40	3
M50	2	M63	2

Collegamenti a vite in alto / in basso

M12	38	M16	21
M20	12	M25	8
M32	3	M40	3
M50	2	M63	2

Equipaggiamento orizzontale

WDU 10 / ZDU 10	1x20	WDU 16 / ZDU 16	1x17
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x40	WDU 35 / ZDU 35	1x12
WDU 4 / ZDU 4	1x33	WDU 6 / ZDU 6	1x25

Equipaggiamento verticale

WDU 10 / ZDU 10	2x20	WDU 16 / ZDU 16	2x17
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	2x40	WDU 35 / ZDU 35	2x12
WDU 4 / ZDU 4	2x33	WDU 6 / ZDU 6	2x25

FPC 30/30/13 TRSP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
ETIM 8.0	EC000261	ECLASS 9.0	27-18-01-01
ECLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-18-01-01
ECLASS 11.0	27-18-01-01	ECLASS 12.0	27-18-01-01

Omologazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

Download

Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Dati ingegneristici	WSCAD
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	

FPC 30/30/13 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

