

Trasportatori a rulli in resina con lunghezza configurabile

Diametro rullo 20mm, 30mm, 50mm

Trasportatori a rulli con lunghezza configurabile


Diametro rullo 19mm

Caratteristiche: trasportatore a rulli per carico leggero (circa 2.3kg/m) costruito con rulli in resina e profilati in alluminio.



Tipo	① Rullo (HRJA) Materiale	Cuscinetto Materiale	② Profilato Materiale	③ Trattamento superficie
ROCOP	Plastica ABS	Rotella esterna/Rotella interna: Resina acetilica Fermo: Nylon 66 Copertura: Plastica ABS Sfera: EN 1.4301 equiv.	Alluminio	Anodizzato trasparente

Tipo	Perno R Materiale	Trattamento superficie	Supporto di attacco profilato Materiale	Trattamento superficie	Vite, dado Materiale	Trattamento superficie
ROCOP	Acciaio	Cromatura trivalente	Acciaio	Cromatura trivalente	Acciaio	Cromatura trivalente



Per le varianti, vedere P.1170. I rulli sono su entrambe le estremità del profilato P.2. Per la vista laterale profilato, vedere P.1166.

Codice componente		Numero di rulli	W (Largh. rullo)	P (Passo)	A	D ₁	t	H	Resistenza rullo di riferimento (N)				
Tipo	D								W113	W213	W313	W413	W513
ROCOP	20	5-40	113	25	6	9.5	1.5	62	113	105	98	90	83
	30	5-32	213	40	8	14	1.8	67	162	154	147	139	132
	50	5-26	313	50									
		5-13	413	75									
		5-13	513	100					314	304	294	289	279

Codice componente		L		Prezzo unitario 1 ~ 5 pz.											
Tipo	Numero di rulli	D		W113			W213			W313			W413		
		P=25	P=40	P=25	P=40	P=50	P=25	P=40	P=50	P=25	P=40	P=50	P=25	P=40	P=50
ROCOP	5	(120)	(195)	(245)											
	6	(145)	(235)	(295)											
	7	(170)	(275)	(345)											
	8	(195)	(315)	(395)											
	9	(220)	(355)	(445)											
	10	(245)	(395)	(495)											
	11	(270)	(435)	(545)											
	12	(295)	(475)	(595)											
	13	(320)	(515)	(645)											
	14	(345)	(555)	(695)											
	15	(370)	(595)	(745)											
	16	(395)	(635)	(795)											
	17	(420)	(675)	(845)											
	18	(445)	(715)	(895)											
	19	(470)	(755)	(945)											
	20	(495)	(795)	(995)											
	21	(520)	(835)	(1045)											
	22	(545)	(875)	(1095)											
	23	(570)	(915)	(1145)											
	24	(595)	(955)	(1195)											
	25	(620)	(995)	(1245)											
	26	(645)	(1035)	(1295)											
	27	(670)	(1075)	-											
	28	(695)	(1115)	-											
	29	(720)	(1155)	-											
	30	(745)	(1195)	-											
	31	(770)	(1235)	-											
	32	(795)	(1275)	-											
	33	(820)	-	-											
	34	(845)	-	-											
	35	(870)	-	-											
	36	(895)	-	-											
	37	(920)	-	-											
	38	(945)	-	-											
	39	(970)	-	-											
	40	(995)	-	-											

Codice componente		L		Prezzo unitario 1 ~ 5 pz.							
Tipo	Numero di rulli	D		W113		W213		W313		W413	
		P=75	P=100	P=75	P=100	P=75	P=100	P=75	P=100	P=75	P=100
ROCOP	5	(370)	(495)								
	6	(445)	(595)								
	7	(520)	(695)								
	8	(595)	(795)								
	9	(670)	(895)								
	10	(745)	(995)								
	11	(820)	(1095)								
	12	(895)	(1195)								
	13	(970)	(1295)								

 Ordering Example

Codice componente - Numero di rulli - W - P


ROCOP20 - 10 - 213 - 25

Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

 Alterations


P.1170

Caratteristiche: trasportatori a rulli lunghi 1m o meno, con larghezza e lunghezza configurabili.



Passo rullo	① Rullo (HRO19) Materiale	Trattamento superficie	Cuscinetto Materiale	② Profilato Materiale	Trattamento superficie
P=20	Acciaio	Cromatura trivalente	Acciaio	Acciaio	Cromatura trivalente

Passo rullo	Perno R Materiale	Trattamento superficie	Supporto di attacco profilato Materiale	Trattamento superficie	Vite, dado Materiale	Trattamento superficie
P=20	Acciaio	Cromatura trivalente	Acciaio	Cromatura trivalente	Acciaio	Cromatura trivalente



Per le varianti, vedere P.1170. Per la vista laterale profilato, vedere P.1166.

Codice componente		(L)		Prezzo unitario											
Tipo	Numero di rulli	ROCO P=20	ROCON P=30	ROCO (P=20)					ROCON (P=30)						
				W113	W213	W313	W413	W513	W113	W213	W313	W413	W513		
ROCO ROCON	6	(120)	(190)												
	7	(140)	(200)												
	8	(160)	(230)												
	9	(180)	(260)												
	10	(200)	(290)												
	11	(220)	(330)												
	12	(240)	(360)												
	13	(260)	(390)												
	14	(280)	(430)												
	15	(300)	(460)												
	16	(320)	(490)												
	17	(340)	(500)												
	18	(360)	(530)												
	19	(380)	(560)												
	20	(400)	(590)												
	21	(420)	(630)												
	22	(440)	(660)												
	23	(460)	(690)												
	24	(480)	(730)												
	25	(500)	(760)												
	26	(520)	(790)												
	27	(540)	(800)												
	28	(560)	(830)												
	29	(580)	(860)												
	30	(600)	(890)												
	31	(620)	(930)												
	32	(640)	-								-	-	-	-	-
	33	(660)	-								-	-	-	-	-
	34	(680)	-								-	-	-	-	-
	35	(700)	-								-	-	-	-	-
	36	(720)	-								-	-	-	-	-
	37	(740)	-								-	-	-	-	-
	38	(760)	-								-	-	-	-	-
	39	(780)	-								-	-	-	-	-
	40	(800)	-								-	-	-	-	-
	41	(820)	-								-	-	-	-	-
	42	(840)	-								-	-	-	-	-
	43	(860)	-								-	-	-	-	-
	44	(880)	-								-	-	-	-	-
	45	(900)	-								-	-	-	-	-
	46	(920)	-								-	-	-	-	-
	47	(940)	-								-	-	-	-	-
	48	(960)	-								-	-	-	-	-

 Ordering Example

Codice componente - W

ROCOP38 - 113

ROCOP22 - 313

 Alterations

P.1170