


Cinghie piane - Con traversa antideriva, per trasporto di merci confezionate/componenti elettronici

Caratteristiche: ideali per garantire rettilineità e resistenza a forze laterali. Possibilità di trasportare alimenti confezionati senza danneggiarli. Fornito con finitura antistatica. Adatto al trasporto di componenti elettronici con sensibilità statica. (DHBLTDS/DHBLGDSN)



Tipo	Co-lore	Nu-mero di tele	Profilo superfi-cie	Materiale		Coefficiente di attrito (Rif. su acciaio lucidato)		Spessore mm	Massa unità kg/m²	Tensione ammessa N/mm	Diam. min puleggia Ømm	Temp. di uso continuo °C
				Superficie	Posteriore	Anteriore	Posteriore					
FBLGDS	Verde	1	Superficie piana	Tessuto non tessuto scamosciato	Tela di poliestere	-	-	1.8	1.2	4	25	-5~60
FBLWDS	Bianco	1	Superficie piana	Tessuto non tessuto scamosciato	Tela di poliestere	-	-	1.8	1.2	4	25	-5~60
FBLGDSN	Verde	2	Superficie piana	Tessuto non tessuto scamosciato	Tela di poliestere	-	-	2.0	1.5	5	30	-5~60
FBLWDSN	Bianco	2	Superficie piana	Tessuto non tessuto scamosciato	Tela di poliestere	-	-	2.0	1.5	5	30	-5~60
DHBLTDS	Nero	1	Superficie piana	Poliuretano conduttivo	Poliestere	0.8	0.2	0.8	0.7	4	20	-30~80
DHBLGDSN	Nero	2	Superficie piana	Poliuretano termoplastico	Tela di poliestere	0.6	0.2	1.4	1.5	8	25(20) *1	-30~80

*1: il numero tra () è il valore quando la tensione ammessa è 5N/mm.



Per la tolleranza della cinghia, vedere P1352

- Le cinghie piane vengono saldate prima della spedizione.
- Il D.I. corrisponde alla lunghezza della cinghia.

Codice componente		Lungh. cinghia L (m)	Prezzo corpo/m				Addebito giunzione cinghie (Prezzo corpo +)			
Tipo	Larghezza cinghia W	Incrementi di 0.01m	FBLGDS FBLWDS	FBLGDSN FBLWDSN	DHBLTDS	DHBLGDSN	FBLGDS FBLWDS	FBLGDSN FBLWDSN	DHBLTDS	DHBLGDSN
	Incrementi di 10mm									
FBLGDS	50~90	0.50~20.00 (L≥Wx4)								
FBLWDS	100~190									
FBLGDSN	200~290									
FBLWDSN	300~400									
DHBLTDS	410~500									
DHBLGDSN										

Le cinghie con traversa antideriva hanno il bordo a lama e non possono quindi essere utilizzate.

Lunghezze delle circonferenze di FBLGDS, FBLWDS, FBLGDSN, FBWDSN: 0.70~


Tipo	Igiene alimentari	Proprietà antibatteriche e antifungine	Prevenzione da sfrangiamento	Resistenza a umidità/acqua	Prevenzione da restringimento termico	Superficie Lavabilità	Prevenzione da restringimento dovuto a stampaggio	Resistenza a ipoclorito di sodio	Antia-derenza	Resistenza agli oli
FBLGDS	△	-	-	-	-	-	○	-	○	-
FBLWDS	△	-	-	-	-	-	○	-	○	-
FBLGDSN	△	-	-	-	-	-	○	-	○	-
FBLWDSN	△	-	-	-	-	-	○	-	○	-
DHBLTDS	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○
DHBLGDSN	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○

○: ideale, ○: applicabile, △: potenzialmente applicabile, -: non applicabile

Ordering Example	Codice componente		-	Lungh. cinghia L (m)	
	Tipo	Largh. cinghia (mm)			
	FBLGDS	350	-	4.23	
	DHBLTDS	350	-	4.23	


Cinghie piane con traverse

Caratteristiche: gli articoli possono essere ricevuti e trasferiti sia orizzontalmente che su piano inclinato.




Tipo	Uso	Numero di tele	Cinghie piane										Traversa		
			Materiale		Co-lore	Tensione ammessa N/mm	Spessore mm	Massa unit. kg/m²	Diam. min puleggia Ømm	Temp. di uso continuo °C	Adatto per il trasporto di alimenti	Coefficiente di attrito		Co-lore	Durezza Shore A (°)
			Superficie	Posteriore								Anteriore	Posteriore		
YBLTG	Trasferimento su piano inclinato Trasporto in piano	2	Poliuretano termoplastico	Tela di poliestere	Verde	4.6	1.3	1.5	50	-15~80	×	-	-	Verde	70
YBLTW					Bianco	6	1.2	1.3	50	-30~80	○	-	-	Bianco	

YBLTW (W) può essere utilizzato per il trasporto di alimenti, abbinando il materiale base (cinghia) e le traverse. Il tipo verde non è adatto.



Dettagli sui profilati orizzontali



* Tolleranza W: ±2mm



La dimensione W (larghezza) della cinghia è uguale alla larghezza della traversa.

Metodo di saldatura della traversa: saldatura ad alta frequenza

La cinghia per trasportatori per alimenti funziona conformemente ai requisiti degli enti seguenti.

YBLTW:

*FDA—Food and Drug Administration

Ente governativo degli Stati Uniti d'America per la regolamentazione di approvazione o violazione di prodotti di uso comune, quali alimenti, prodotti medicali, cosmetici, dispositivi medici, prodotti per la salute degli animali, giocattoli, ecc.

Metodo di selezione cinghia piana con traversa
① Selezionare larghezza, lunghezza e colore
② Determinare il n. di traverse in base alla lunghezza della cinghia

Specificare il passo di montaggio della traversa dividendo la lunghezza della cinghia in numeri interi. Se non divisibile, saldare uniformemente il profilato orizzontale.

Codice componente		Altezza traversa (mm)	N. di traverse	Lungh. cinghia L (m) Incrementi di 0.01m	Prezzo corpo Prezzo unitario/m	(Prezzo corpo +)	
Tipo	Larghezza cinghia W (mm)					Addebito saldatura traversa/pz.	Addebito giunzione cinghie
YBLTG	30	30	5~240	1.00~7.00			YBLTG
	50						
	100						
	150						
	200						
	250						
	300						

Codice componente		Altezza traversa (mm)	N. di traverse	Lungh. cinghia L (m) Incrementi di 0.01m	Prezzo corpo Prezzo unitario/m	(Prezzo corpo +)	
Tipo	Larghezza cinghia W (mm)					Addebito saldatura traversa/pz.	Addebito giunzione cinghie
YBLTW	30	30	5~240	1.00~7.00			YBLTW
	50						
	100						
	150						
	200						
	250						
	300						

Le cinghie piane vengono saldate prima della spedizione.

Per un esempio di trasportatore con questa cinghia, vedere P1251, 1252

Ordering Example	Codice componente		-	Altezza traversa		-	N. di traverse		-	Lungh. cinghia L (m)	
	Tipo	Largh. cinghia (mm)									
	YBLTW	100	-	30	-	10	-	3.0			

Metodo di calcolo del prezzo della cinghia

Es.: YBLTW100-30-10-3.0

Prezzo corpo cinghia x Lunghezza cinghia L(m) + Prezzo unitario traversa x N. di profilati orizzontali + Addebito giunzione cinghie = Prezzo cinghia piana con traversa

