

Tenditori dentati con flangia

S5M, S8M, S14M

📌 Alberi tenditori (alberi a sbalzo) selezionabili a 📌 P.881~906.
📌 Specifiche foro albero 📌 per pulegge dentate applicabili ai tenditori. 📌 P.1401~1405 📌 Tenditori selezionabili a 📌 P.1555, P.1556.



Tipo		Materiale				Trattamento superficiale	
Cuscinetto centrale	Cuscinetto sui due lati	Corpo principale			Flangia	Cuscinetto	
		S5M	S8M	S14M			
AHTF	AHTFW	Legg di alluminio serie 2000	EN AW-7075 Equiv.	-	EN AW-5052 Equiv.	Acciaio	Anodizzato trasparente
KHTF	KHTFW						Anodizzato duro trasparente*1
BHTF	BHTFW	EN 1.1191 Equiv.	EN 1.1191 Equiv.	Ossido nero			
MHTF	MHTFW				Nichelatura chimica		
SHTF	-	EN 1.4301 Equiv.	-	-	EN 1.4301 Equiv.	Acciaio inox	-

• Cuscinetto centrale
<Cuscinetto 1 pz.>

• Cuscinetto sui due lati
<Cuscinetto 2 pz.>

📌 Cuscinetti inseriti a pressione. * Precisione cuscinetto: JIS B1514 Classe 0 (prima dell'inserimento a pressione)

S5M (Cuscinetto centrale)																		
Codice componente			Diam. albero d	D.P.	D.E.	F	E	A	W	S	Dimensioni cuscinetto			Prezzo unitario				
Tipo	Numero di denti	Cinghia applicabile									N.	D	B	AHTF	KHTF	BHTF	MHTF	SHTF
AHTF KHTF BHTF MHTF SHTF	16	S5M100	6	25.46	24.50	32	20	11	16	5	606ZZx1	17	6				-	
	18	S5M100	8	28.65	27.69	33	22	11	16	5	698ZZx1	19	6				-	
	20	S5M100	8	31.83	30.87	36	24	11	16	5	698ZZx1	19	6					
		S5M150						17	22	5	698ZZx2							
	22	S5M100	8	35.01	34.05	40	27	11	16	4	628ZZx1	24	8				-	
		S5M150						17	22	3	628ZZx2							-
	24	S5M100	10	38.20	37.24	45	30	11	16	4	6000ZZx1	26	8				-	
		S5M150						17	22	3	6000ZZx2							-
	25	S5M100	10	39.79	38.83	45	30	11	16	4	6000ZZx1	26	8					
		S5M150						17	22	3	6000ZZx2							
	26	S5M100	10	41.38	40.42	48	35	11	16	3.5	6200ZZx1	30	9				-	
	28	S5M100	10	44.56	43.60	48	35	11	16	3.5	6200ZZx1	30	9					
		S5M150						17	22	6.5								
	30	S5M100	12	47.75	46.79	52	36	11	16	3	6201ZZx1	32	10					
		S5M150						17	22	6								
	32	S5M100	12	50.93	49.97	55	40	11	16	3	6201ZZx1	32	10			-	-	-
	S5M150	10					17	22	3	6000ZZx2	26	8			-	-	-	
36	S5M100	12	57.30	56.34	61	45	11	16	3	6201ZZx1	32	10				-	-	
40	S5M100	12	63.66	62.70	67	50	11	16	3	6201ZZx1	32	10			-	-	-	

S5M (Cuscinetto sui due lati)																	
Codice componente			Diam. albero d	D.P.	D.E.	F	E	A	W	Dh	Dimensioni cuscinetto			Prezzo unitario			
Tipo	Numero di denti / Cinghia applicabile	N.									D	B	AHTFW	KHTFW	BHTFW	MHTFW	
AHTFW KHTFW BHTFW MHTFW	16	S5M150 S5M250	6	25.46	24.50	32	20	17 27	22 32	14.5	606ZZx2	17	6			-	-
	18	S5M150 S5M250	8	28.65	27.69	33	22	17 27	22 32	16.5	698ZZx2	19	6			-	-
	20	S5M150 S5M250	8	31.83	30.87	36	24	17 27	22 32	16.5	698ZZx2	19	6			-	-
	22	S5M150 S5M250	8	35.01	34.05	40	27	17 27	22 32	19.5	608ZZx2	22	7			-	-
	24	S5M150 S5M250	8	38.20	37.24	45	30	17 27	22 32	19.5	608ZZx2	22	7			-	-
	25	S5M100 S5M150 S5M250	6	39.79	38.83	45	30	11 17 27	16 22 32	13 14.5	696ZZx2 606ZZx2	15 17	5 6			-	-
	25	S5M100 S5M150 S5M250	8	39.79	38.83	45	30	11 17 27	16 22 32	16.5 19.5	698ZZx2 608ZZx2	19 22	6 7			-	-
	26	S5M150 S5M250	10	41.38	40.42	48	35	17 27	22 32	25	6200ZZx2	30	9			-	-
	28	S5M100 S5M150 S5M250	10	44.56	43.60	48	35	11 17 27	16 22 32	19.5 25	6900ZZx2 6200ZZx2	22 30	6 9			-	-
	30	S5M150 S5M250	12	47.75	46.79	52	36	17 27	22 32	25 27	6001ZZx2 6201ZZx2	28 32	8 10			-	-
	32	S5M150 S5M250	12	50.93	49.97	55	40	17 27	22 32	25 27	6001ZZx2 6201ZZx2	28 32	8 10			-	-
	36	S5M150 S5M250	15	57.30	56.34	61	45	17 27	22 32	29 30	6002ZZx2 6202ZZx2	32 35	9 11			-	-
	40	S5M150 S5M250	15	63.66	62.70	67	50	17 27	22 32	29 30	6002ZZx2 6202ZZx2	32 35	9 11			-	-

S8M (Cuscinetto centrale)																										
Codice componente			Diam. albero d	D.P.	D.E.	F	E	A	W	S	Dimensioni cuscinetto			Prezzo unitario												
Tipo	Numero di denti / Cinghia applicabile										N.	D	B	AHTF	KHTF	BHTF	MHTF									
AHTF KHTF BHTF MHTF	20	S8M150	12	50.93	49.56	58	40	17	22	6	6201ZZx1	32	10													
		S8M250	15					28	33	5.5	6202ZZx2	35	11													
	22	S8M150	12	56.02	54.65	61	45	17	22	6	6201ZZx1	32	10													
	24	S8M150	12	61.12	59.74	67	50	17	22	6	6201ZZx1	32	10													
		28						33	6.5	6201ZZx2																
		S8M300	15					33	38	8	6202ZZx2	35	11													
		S8M400						44	49	13.5																
	25	S8M150	15	63.66	62.29	70	56	17	22	5.5	6202ZZx1	35	11													
	26	S8M150	15	66.21	64.84	74	58	17	22	5.5	6202ZZx1	35	11													
	28	S8M150	15	71.30	69.93	80	60	17	22	5.5	6202ZZx1	35	11													
	30	S8M150	15	76.39	75.02	87	67	17	22	5.5	6202ZZx1	35	11													
		28						33	5.5	6202ZZx2																
		S8M300	20					33	38	5	6204ZZx2	47	14													
		S8M400						44	49	10.5																
		32	S8M150					20	81.49	80.12	87	67	17					22	4	6204ZZx1	47	14				
		34	S8M150					20	86.58	85.21	95	75	17					22	4	6204ZZx1	47	14				
40	S8M150	25	101.86	100.49	111	90	17	22	3.5	6205ZZx1	52	15			-	-										

S8M (Cuscinetto sui due lati)																	
Codice componente		Diam. albero d	D.P.	D.E.	F	E	A	W	Dh	Dimensioni cuscinetto			Prezzo unitario				
Tipo	Numero di denti / Cinghia applicabile									N.	D	B	AHTFW	KHTFW	BHTFW	MHTFW	
AHTFW KHTFW BHTFW MHTFW	22	S8M250	12	56.02	54.65	61	45	28	33	27	6201ZZx2	32	10	-	-		
		S8M300						33	38								
		S8M400						44	49								
	24	S8M250	12	61.12	59.74	67	50	28	33	27	6201ZZx2	32	10	-	-		
		S8M300						33	38								
		S8M400						44	49								
	25	S8M250	12	63.66	62.29	70	56	28	33	27	6201ZZx2	32	10	-	-		
		S8M300						33	38								
		S8M400						44	49								
	26	S8M150	12	66.21	64.84	74	58	17	22	25	6001ZZx2	28	8				
		S8M250						28	33								
		S8M300						33	38	27	6201ZZx2	32	10	-	-		
		S8M400						44	49								
	28	S8M250	15	71.30	69.93	80	60	28	33	30	6202ZZx2	35	11	-	-		
		S8M300						33	38								
		S8M400						44	49								
	30	S8M150	15	76.39	75.02	87	67	17	22	29	6002ZZx2	32	9				
		S8M250						28	33								
		S8M300						33	38	30	6202ZZx2	35	11	-	-		
		S8M400						44	49								
	30	S8M250	20	76.39	75.02	87	67	28	33	37	6004ZZx2	42	12	-	-		
		S8M300						33	38								
		S8M400						44	49	41	6204ZZx2	47	14				
	S8M250	28	33														
32	S8M300	20	81.49	80.12	87	67	33	38	41	6204ZZx2	47	14	-	-			
	S8M400						44	49									
	S8M250						28	33									
34	S8M300	20	86.58	85.21	95	75	33	38	41	6204ZZx2	47	14	-	-			
	S8M400						44	49									
	S8M250						28	33									
40	S8M300	25	101.86	100.49	111	90	33	38	43	6005ZZx2	47	12			-	-	
	S8M400						44	49									47