

Tenditori a vite

Standard/Lunghi/Filettati


■ **Caratteristiche:** l'abbinamento di questi tenditori a vite con l'estremità della catena consente di regolare la tensione o appendere i pezzi.




RoHS

Tipo			Parti	Materiale	Trattamento superficie	Durezza
Standard	Lunghi	Filettati				
STRT	LSTRT	STBT	Giunto Perno di montaggio	EN 1.0715 Equiv. EN 1.1191 Equiv.	Ossido nero	-
STRTS	-	-	Dado Giunto Perno di montaggio	EN 1.0038 Equiv. EN 1.4305 Equiv.	-	35~40HRC

• Standard
• Lunghi



• Filettati




Standard												
Codice componente		Lmin	Pmin	A	B1	B2	C	L1	D	Massa (g)	Prezzo unitario	
Tipo	Valore nominale catena a rulli applicabile										STRT	STRTS
STRT STRTS	11	40	36.4	4	2.4	5	1.8	20	1.7	6.6		-
	15	46	41.6	5	3.4	6	2.2	22		9.6		-
	25	62	56	7.5	4.8	7	3	33	2.4	18		
	35	85	76	10	7.4	10	4.5	43	3.7	44		
	40	110	98	13	11.2	13	6	55	4	105		
	50	135	120	16	13.8	17	7.5	67	5.2	215		
	60	161	143	20	17.8	19	9	81	6	330		-
	80	201	177	21	22.6	24	12	95	8	680		-

☑ STRTS disponibile solo per misure con *.

Lunghi											
Codice componente		Lmin	Pmin	A	B1	B2	C	L1	D	Massa (g)	Prezzo unitario
Tipo	Valore nominale catena a rulli applicabile										
LSTRT	25	102.6	96.6	22.4	4.8	7	3	69	2.4	57	
	35	143	134	33	7.4	10	4.5	95	3.7	134	
	40	175	163	39	11.2	13	6	115	4	283	
	50	200	185	40	13.8	17	7.5	126	5.2	411	
	60	275	257	66	17.8	19	9	185	6	918	
	80	341	317	80	22.6	24	12	225	8	1741	

Filettatura maschio						
Codice componente		Lmin	E	A	L1	Massa (g)
Tipo	M (Fil. grossa)					
STBT	3	46	6	5	22	7.6
	4	64	8	7.5	33	16
	6	89	12	10	43	40
	8	116	16	13	55	115
	10	143	20	16	67	185
	12	171	24	20	81	290
	16	217	32	21	95	600


Ordering Example
Codice componente
STRT40



Example

Per regolare la tensione di una catena per movimento ripetuto anziché rotante

Per l'uso come meccanismo di apertura/chiusura di una botola.



Contrappeso

Porta

(Filettatura sinistra) SRC-L
(Filettatura destra) SRC-R

(Filettatura sinistra) SRC-L
(Filettatura destra) SRC-R

(Filettatura sinistra) SRC-L
(Filettatura destra) SRC-R

(Filettatura sinistra) SRC-L
(Filettatura destra) SRC-R


Componenti per tenditori a vite

■ **Caratteristiche:** componente per tenditori a vite acquistabili come articoli separati.



RoHS

Tipo			Parti	Materiale	Trattamento superficie	Durezza
Standard	Lunghi	Filettati				
SRC-R	SRC-L	LSRC-R	Corpo principale	EN 1.1191 Equiv.	Ossido nero	35~40HRC
SRCS-R	SRCS-L	-	Dado	EN 1.0038 Equiv.	-	-
			Dado	EN 1.4305 Equiv.	-	-



Standard												
Codice componente		M (Fil. grossa)	L1	L2	L	C	D	B1	B2	H	Carico max (kN)	
Tipo	Non catena a rulli applic.										SRC-R, L	SRCS-R, L
SRC-R SRC-L SRCS-R SRCS-L	15	3	10	12	20.6	2.2	1.7	3.4	6	1.8	0.44	-
	25	4	16.5	18	28.2	3	2.4	4.8	7	2.4	0.78	0.68
	35	6	23.5	25	40	4.5	3.7	7.4	10	3.6	1.96	1.57
	40	8	31	33	52.5	6	4	11.2	13	5	3.53	2.84
	50	10	39	41	65	7.5	5.2	13.8	17	6	5.68	4.51
	60	12	47	49	78	9	6	17.8	19	7	8.23	6.57
	80	16	57	60	98	12	8	22.6	24	10	15.4	12.3

☑ 15 non disponibile per SRCS-R. SRCS-L disponibile solo per misure con *.


☑ Controllare la tensione ammessa per le catene abbinata.

Lunghi												
Codice componente		M (Fil. grossa)	L1	L2	L	C	D	B1	B2	H	Carico max (kN)	Massa (g)
Tipo	Val. nominale catena a rulli applicabile											
LSRC-R	25	6	35	38	48.2	3	2.4	4.8	7	3.6	0.78	11
	35	8	50	54	69	4.5	3.7	7.4	10	5	1.96	27
	40	10	60	64.5	84	6	4	11.2	13	6	3.53	56
	50	12	65	71	95	7.5	5.2	13.8	17	7	5.68	94
	60	16	100	106	135	9	6	17.8	19	10	8.23	218
	80	20	119	127	165	12	8	22.6	24	12	15.4	414



RoHS

Tipo		Parti	Materiale	Trattamento superficie	Durezza
Filettatura destra	Filettatura sinistra				
HSB-R	HSB-L	Corpo principale	EN 1.1191 Equiv.	Ossido nero	35~40HRC
		Dado	EN 1.0038 Equiv.	-	-




Filettatura maschio										
Codice componente		M (Fil. grossa)	L1	E1	M2	E2	H	H1	L	B
Tipo										
HSB-R HSB-L	4	16.5	18	M 4	8	3.2	2.4	29.2	7	4
	6	23.5	25	M 6	12	5	3.6	42	10	10
	8	31	33	M 8	16	6.5	5	55.5	13	25
	10	39	41	M10	20	8	6	69	17	45
	12	47	49	M12	24	10	7	83	19	80
	16	57	60	M16	32	13	10	105	24	170



RoHS

Tipo	Materiale	Trattamento superficie
SJN	EN 1.0715 Equiv.	Ossido nero
SJNS	EN 1.4305 Equiv.	-



Maschiati					
Codice componente		L	L1	B	Massa (g)
Tipo	M (Fil. grossa)				
SJN SJNS	3	22	9	6	4
	4	33	14	7	8
	6	43	19	10	20
	8	55	25	13	45
	10	67	31	17	95
	12	81	38	19	130
	16	95	45	24	260

☑ SJNS disponibile solo per misure con *.

Ordering Example
Codice componente
SRC-R40
HSB-R8
SJN10