

Boccole per perni di posizionamento

Dritte, standard/parete sottile



Boccole per perni di posizionamento



Configurabili, dritte, standard/parete sottile

Standard



RoHS10

Materiale	TTrattamento superfic	Durezza	Tipo	
			p6	m6
EN 1.2510 Equiv.	-	60HRC~	JBA	JBAM
EN 1.2510 Equiv.	Nichelatura chimica	60HRC~	JBAN	JBAMN
EN 1.4125 Equiv.	-	50HRC~	JBAC	JBAMC



⚡Tolleranza dimensione d 2-6 dei prodotti con nichelatura chimica pari a H7.
⚡Per la lavorazione fori, notare che la riduzione del diametro interno del tipo p6 è maggiore di quella del tipo m6. (Vedere "Variazioni del D.I. dopo inserimento a pressione delle boccole per perni di posizionamento" a P1566)

Cod. comp.		Tolleranza D				Selezione L							Spessore (N)	R	D	Tolleranza D		Prezzo unitario								
Tipo	d	Senza trattamento superfic		Nichelatura chimica												p6	m6	JBA JBAM	JBAN JBAMN	JBAC JBAMC						
(p6) JBA JBAN JBAC	2	G6	+0.008 +0.002	H7	+0.010 0	5	6	7	8	10	12		1.5	0.8	5	+0.020 +0.012	+0.012 +0.004									
	3											2			7											
	4											2			8											
	5		+0.012 +0.004		+0.012 0	5	6	7	8	10	12	15	16	20	2.5	1	10	+0.024 +0.015	+0.015 +0.006							
	6											2														
	8												2		12											
(m6) JBAM JBAMN JBAMC	10	G6	+0.014 +0.005	G6	+0.014 +0.005	6	7	8	10	12	15	16	20	25	30	2.5	2	15	+0.029 +0.018	+0.018 +0.007						
	12												8	10	12	15		16	20	25	30	3	18			
	13																				4.5	22				
	15		+0.017 +0.006		+0.017 +0.006														5	25	+0.035 +0.022	+0.021 +0.008				
	16																		5	26						
	20																		5	30						
	25		+0.020 +0.007		+0.020 +0.007															5	35	+0.042 +0.026	+0.025 +0.009			



⊗ Dimensione L con * non applicabile a JBAMC.

Parete sottile



RoHS10

Materiale	TTrattamento superfic	Durezza	Tipo	
			p6	m6
EN 1.3585+EN 1.2510 Equiv.	-	58HRC~	JBAUP	JBAU
EN 1.3585+EN 1.2510 Equiv.	Nichelatura chimica	58HRC~	JBAUNP	JBAUN
EN 1.4125 Equiv.	-	50HRC~	JBAUCP	JBAUC



⚡Tolleranza dimensione d 3-6 dei prodotti con nichelatura chimica pari a H7.
⚡Per la lavorazione fori, notare che la riduzione del diametro interno del tipo p6 è maggiore di quella del tipo m6. (Vedere "Variazioni del D.I. dopo inserimento a pressione delle boccole per perni di posizionamento" a P1566)


Cod. comp.		Tolleranza D		Selezione L	Spessore (N)	R	D	Tolleranza D		Prezzo unitario		
Tipo	d	Senza trattamento superfic	Nichelatura chimica					p6	m6	JBAU JBAUP	JBAUNP JBAUN	JBAUCP JBAUC
(p6) JBAUP JBAUNP JBAUCP	3	+0.008 +0.002	H7	0	1	0.5	5	+0.020 +0.012	+0.012 +0.004			
	4											
	5											
	6	+0.012 +0.004						+0.024 +0.015	+0.015 +0.006			
	8											
	10	+0.014 +0.005										
(m6) JBAU JBAUN JBAUC	12		G6	+0.014 +0.005	1.5	2	13	+0.029 +0.018	+0.018 +0.007			
	13											
	15	+0.017 +0.006										
	16											
	20											
	25	+0.020 +0.007						+0.035 +0.022	+0.021 +0.008			
								+0.042 +0.026	+0.025 +0.009			

⊗ Dimensione L con * non applicabile a JBAUN.



Ordering Example

Cod. comp.	-	L
JBAC12	-	10
JBAUN8	-	8





Boccole per perni di posizionamento - Parete sottile

Standard



RoHS10

Materiale	TTrattamento superfic	Durezza	Tipo	
			p6	m6
EN 1.2510 Equiv.	-	56-60HRC	JBAFP	JBAF
EN 1.2510 Equiv.	Ossido nero	56-60HRC	JBAFBP	JBAFB
EN 1.2510 Equiv.	Nichelatura chimica	56-60HRC	JBAFMP	JBAFM
EN 1.4301 Equiv.	-	-	JBAFSP	JBAFS
EN 1.4125 Equiv.	-	50-55HRC	JBAFCP	JBAFC



⚡Per la lavorazione fori, notare che la riduzione del diametro interno del tipo p6 è maggiore di quella del tipo m6. (Vedere "Variazioni del D.I. dopo inserimento a pressione delle boccole per perni di posizionamento" a P1566)

Cod. comp.		Tolleranza D		P Incrementi di 0.01mm	L Incrementi di 0.1mm	Spessore (N)	R	Prezzo unitario			
Tipo	D	p6	m6					JBAF JBAFP	JBAFB JBAFBP	JBAFM JBAFMP	JBAFS JBAFSP
(p6) JBAFP JBAFBP JBAFMP JBAFSP JBAFCP	5	+0.020 +0.012	+0.012 +0.004	2.00-2.50	5.0-6.0	1.25-1.50	0.8				
	7			2.00-3.50	5.0-8.0	1.75-2.50					
	8	+0.024 +0.015	+0.015 +0.006	3.00-4.50	5.0-13.0		1.0				
	10			4.00-6.50	5.0-20.0						
	12			6.00-8.50		1.75-3.00	2.0				
	15	+0.029 +0.018	+0.018 +0.007	8.00-10.50		2.25-3.50					
(m6) JBAF JBAFB JBAFM JBAFS JBAFC	18			10.00-12.50		2.75-4.00					
	20			12.00-13.50	5.0-40.0	3.25-4.00					
	22			12.00-13.50		4.25-5.00					
	25	+0.035 +0.022	+0.021 +0.008	13.00-15.50		4.75-6.00					
	26			15.00-16.50		4.75-5.50					
	30			16.00-20.50		4.75-7.00					
	35	+0.042 +0.026	+0.025 +0.009	20.00-25.00	5.0-60.0	5.00-7.50	3.0				


⚡L≤Px2.5 quando P≤3.59 L≤Px3.0 quando P≥3.60 ⚡Per (D-P)/2≤2, R≤2

Parete sottile



RoHS10

Materiale	TTrattamento superfic	Durezza	Tipo	
			p6	m6
EN 1.2510 Equiv.	-	56-60HRC	JBAUFP	JBAUF
EN 1.2510 Equiv.	Ossido nero	56-60HRC	JBAUFBP	JBAUFB
EN 1.2510 Equiv.	Nichelatura chimica	56-60HRC	JBAUFMP	JBAUFM
EN 1.4125 Equiv.	-	50-55HRC	JBAUFCP	JBAUFC



⚡Per la lavorazione fori, notare che la riduzione del diametro interno del tipo p6 è maggiore di quella del tipo m6. (Vedere "Variazioni del D.I. dopo inserimento a pressione delle boccole per perni di posizionamento" a P1566)

Cod. comp.		Tolleranza D		P Incrementi di 0.01mm	L Incrementi di 0.1mm	Spessore (N)	R	Prezzo unitario			
Tipo	D	p6	m6					JBAUF JBAUFP	JBAUFB JBAUFBP	JBAUFM JBAUFMP	JBAUFC JBAUFCP
(p6) JBAUFP JBAUFBP JBAUFMP JBAUFCP	7			3.51-5.00	5.0-8.0	1.00-1.74	0.5				
	8	+0.024 +0.015	+0.015 +0.006	4.51-6.00	5.0-13.0	1.25-2.24					
	9			4.51-6.50		1.00-1.74					
	10			6.51-8.00		1.00-1.50					
	11			8.00-9.00	5.0-20.0	1.50-1.74					
	12			8.51-9.00		1.50-2.24	1.0				
(m6) JBAUF JBAUFB JBAUFM JBAUFC	13	+0.029 +0.018	+0.018 +0.007	8.51-10.00		1.50-2.50					
	14			9.00-11.00		1.50-2.24					
	15			10.51-12.00		1.50-2.24					
	17			10.51-13.00		2.00-3.24					
	18			12.51-14.00	5.0-40.0	2.00-2.74					
	20			13.51-15.00		2.50-3.24					
	22			13.51-17.00		2.50-4.24					
	25	+0.035 +0.022	+0.021 +0.008	15.51-19.00		3.00-4.74					
	26			16.51-20.00		3.00-4.74					
	30			20.51-24.00		3.00-4.74					
	35	+0.042 +0.026	+0.025 +0.009	25.01-29.00	5.0-60.0	3.00-4.99	1.5				

⚡L≤Px2.5 quando P≤3.59 L≤Px3.0 quando P≥3.60



Ordering Example

Cod. comp.	-	P	-	L
JBAFP20	-	P4.00	-	L8.5
JBAFC10	-	P8.00	-	L15.0



Alterations

Cod. comp.	-	P	-	L	-	(RS)
JBAFP20	-	P12.00	-	L20.0	-	RS

Variente	Codice	Spec.
Lavorazione gola per adesivo Loctite Quando L≤13.0 Quando L>13.0	RS	Aggiunge una gola per adesivo Loctite. ⚡Numero di gole D.E. • Quando L≤13.0 → 2 linee • Quando L>13.0 → 3 linee Codice d'ordine RS ⚡Quando D≤13, D-P≥3 Quando D≥14, D-P≥4 ⊗Non applicabile al tipo con parete sottile. ⊗Non applicabile a L<9.0.