

Bulloni di posizionamento


Testa rotonda, punta rotonda

■ Testa rotonda



RoHS10

■ Testa rotonda



*Tempra non disponibile per SUS304.

Bulloni di posizionamento						Accessori (Dado 1 pz.)	
	Testa rotonda	Testa rotonda a esagono incassato	M Materiale	H Durezza*	S Trattamento superficie	M Materiale	S Trattamento superficie
Fine	STCB	-	EN 1.1191 Equiv.	45HRC~	Ossido nero	EN 1.0038 Equiv.	Cromatura lucida
	STCBM	STCCM			Nichelatura chimica		Cromatura trivalente
	SSTCB	SSTCC	EN 1.4125 Equiv.	45HRC~	-	EN 1.4301 Equiv.	-
Grossa	STBB	STBC	EN 1.1191 Equiv.	45HRC~	Ossido nero	EN 1.0038 Equiv.	Cromatura lucida (*)
	STBBM	STBCM			Nichelatura chimica		Cromatura trivalente
	STBBS	-	EN 1.4301 Equiv.	-	-	EN 1.4301 Equiv.	-
	SSTBB	SSTBC	EN 1.4125 Equiv.	45HRC~	-		-

❗ I codici prodotto con [] non sono conformi alla direttiva RoHS.
❗ Il tipo in acciaio inox temprato (EN 1.4125 Equiv.) può essere opacizzato dalla tempra. (A destra nella foto)
1* La superficie dei dadi inclusi con STBC è trattata con cromatura trivalente.

*H Durezza: Tempra sulla punta

Testa rotonda a esagono incassato

Dado incluso

