

Punte per morsetti

Componenti per morsetti a ginocchiera

Bracci morsetti a due gambe, kit di prolunghe braccio, staffe per morsetti


Caratteristiche: bulloni per morsetti a ginocchiera. Oltre al tipo standard, offriamo una varietà di bulloni con elevata resistenza all'abrasione o agli impatti di altri pezzi.

Punte (Standard)

(NBR)



Tipo	Punta		Bullone	
	Materiale	Durezza	Materiale	Trattamento superficie
MC4-15	NBR	Shore A70	Acciaio	Cromatura trivalente
MCS5-69			Acciaio inox	-



Codice componente	M-l (Lunghezza effettiva)	L (O.A.L.)	t1	t2	d	d1	Prezzo unitario
MC4-15	4-15	25	2	8	8	12	
MC4-32	4-32	42					
MC5-27	5-27	38	4	7	11.3	13.5	
MC5-69	5-69	80					
MC6-37	6-37	51					
MC6-62	6-62	76	2	12	10	16	
MC6-87	6-87	101					
MC8-45	8-44.5	63					
MC8-75	8-74.5	93	3.5	15	12.5	19	
MC8-105	8-104.5	123					
MC10-59	10-59	85	6	20	16	24	
MC12-66	12-66	100	9	25	22	32	


Codice componente	M-l (Lunghezza effettiva)	L (O.A.L.)	t1	t2	d	d1	Prezzo unitario
MCS4-15	4-15	25					
MCS4-32	4-32	42	2	8	8	12	
MCS6-37	6-37	51		12	10	16	
MCS8-45	8-44.5	63	3.5	15	12.5	19	

Punte (Standard)

(Uretano)



Tipo	Punta		Bullone	
	Materiale	Durezza	Materiale	Trattamento superficie
TGUB	Uretano*	Shore A90	Acciaio	Cromatura trivalente




Codice componente	M-l	L	t1	t2	d	d1	Prezzo unitario
4-13	23			8	8	12	
4-32	42		2				
6-37	51			12	10	16	
6-87	101						
8-49	67	5	13	12	19		
8-105	123						

Punte (Universali)



Codice componente	Punta		Bullone	
	Materiale	Trattamento superficie	Materiale	Trattamento superficie
TGAR	EN 1.0718 equiv.	Ossido nero	EN 1.0718 equiv.	Ossido nero
STGAR	EN 1.4301 equiv.	-	EN 1.4301 equiv.	-




Codice componente	M-l	L	D	D1	d	Prezzo unitario
4-13	23				2.2	
4-32	42	13				
6-37	51			9	3.2	
8-49	67	16	11	5.2		

Punte (Bullone in gomma con molle)



Codice componente	Punta		Bullone		Molla
	Materiale	Durezza	Materiale	Trattamento superficie	
TGSP	NBR (gomma nitrilica)	Shore A70	EN 1.0038 equiv.	Ossido nero	EN 1.4301 (WP8) equiv.
STGSP	NBR (gomma nitrilica)	Shore A70	SUSXM-7	-	EN 1.4301 (WP8) equiv.




Codice componente	Corsa max	Carico N (kgf)	Prezzo unitario
TGSP	4	30 (3)	
STGSP			

Punte (Bullone in gomma con molla e tampone in resina)




Codice componente	Tampone		Bullone		Molla
	Materiale	Trattamento superficie	Materiale	Trattamento superficie	
TGSPM	Resina acetilica (bianca)	EN 1.1191 equiv.	Ossido nero	EN 1.4301 (WP8) equiv.	




Codice componente	M	S (corsa)	Carico min (N)	Carico max (N)	Prezzo unitario
4	3	19.4	29.1		
6	4	21.8	30.5		
8	8	18.8	32.4		

M	L	L1	T	D	d
4	34.5	20	2	12	5.6
6	50	30	4	13	7.2
8	60	30	5	14	7.8



Bracci morsetti a due gambe



KJWCL (Standard)



KJWCLC (Compatti)





Codice componente		Selezione M		A	B	L	L1	K	T	T1	Prezzo unitario
Tipo	V										
KJWCL	10	4	6	20	30	18	10	6	15	7	
	15	6	8	30	40	24	15	8	20	10	
	20	8	10	40	50	30	20	10	25	12	
KJWCLC	14	4	6 8	(Descritti nel disegno)							

Kit di prolunghe per bracci morsetti



KJCLA





Codice componente		Selezione L						Selezione M			Prezzo unitario					
Tipo	W										L10	L20	L30	L40	L50	L60
KJCLA	10	10	20	30	40	50	60	4	5	6						
	16							8	10	-						

* M6, 8 o 10 non selezionabile per L10. (A causa dell'interferenza dei fori o dei dadi bullone montati.)

Staffe per morsetti



KJCLB



Codice componente		Selezione L					Diam. foro		Passo foro		Prezzo unitario				
Tipo	N.						Selezione A	B	a	b	L50	L75	L100	L125	L150
KJCLB	6	50	75	100	125	150	6.5	19	13.5	9	480	550	660	750	860
							8.5	21	12.5	9.5					

Ordering Example: Codice componente - L - M - A - KJWCLC14 - L60 - M6 - A6.5

Ordering Example: MC4-32 MCS6-37

Alterations: Codice componente - L - M - A - (STC) - Servizio Express non disponibile.

Varianti	Codice	Spec.
Trattamento superficie aggiuntivo	STC	Aggiunge trattamento superficie in ossido nero.