


Montanti esagonali

Filettatura su un lato, maschiatura sull'altro

Filettatura su un lato, maschiatura sull'altro



Tipo			Materiale	Trattamento superficie
Dim. L selezionabile	Dim. L configurabile	Dim. L diam. fil. configurabili		
-	NLSBWF	NLSBG	*EN 1.0038 Equiv.	-
LSBWRK	LSBWF	LSBG		Ossido nero
PLSBWRK	PLSBWF	PLSBG		Nichelatura chimica
-	BLSBWF	BLSBG	EN 1.4301 Equiv.	Cromatura trivalente (nera)
SLSBWRK	SLSBWF	SLSBG		-

*Per i prodotti con dimensione L selezionabile, viene utilizzato acciaio per impieghi generali.

* Dimensione L selezionabile
* Dimensione L configurabile

* Dim. L, diam. fil. configurabili

25 / (6.3 / 1.6)

Mx1.5 L Mx2 Nx2

1.6 6.3 1.6

Per acciaio per impieghi generali/EN 1.0038 Equiv., olio antiruggine in dotazione. La cromatura trivalente (nera) potrebbe non depositarsi completamente sulle maschiature interne.

Dimensione L selezionabile

Codice componente		Selezione																		M	(C)
Tipo	B	L																		(Grossa)	
Acciaio da costruzione per impieghi generali LSBWRK PLSBWRK EN 1.4301 Equiv. SLSBWRK	6	15	20	25	30	35	40	45	50											3	6.9
	7	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150		4	8.1
	8	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	200	5	9.2
	10		25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	200	6	11.5
	12		25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	200	6	13.9
	13			30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	200	8	15.0
	14				35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	200	8	16.2
	17					40	45	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	200	10	19.6
	19							50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	200	12	21.9

Dimensione L configurabile

Codice componente		L		M	(C)
Tipo	B	Incrementi di 0.5mm		(Grossa)	
EN 1.0038 Equiv. NLSBWF LSBWF PLSBWF BLSBWF	5	8~50		2.6	5.8
	6	15~50		3	6.9
	7	20~150		4	8.1
	8	20~250		5	9.2
	10	25~350		6	11.5
	12	25~400		6	13.9
	13	30~400		8	15.0
	14	30~500		8	16.2
EN 1.4301 Equiv. SLSBWF	17	35~500		10	19.6
	19	45~500		12	21.9
	24	55~600		16	27.7
	27	65~700		20	31.2
	30	65~800		20	34.6
	32	80~800		24	36.9

Dimensione L, diam. filettatura configurabili

Codice componente		L	Selezione M (Grossa)/N (Grossa)		(C)
Tipo	B	Incrementi di 0.5mm			
EN 1.0038 Equiv. NLSBG LSBG PLSBG BLSBG	5	8~50	2 2.6		5.8
	6	15~50	3 4		6.9
	7	20~150	3 4		8.1
	8	20~250	3 4 5		9.2
	10	25~350	4 5 6		11.5
	12	25~400	4 5 6 8		13.9
	13	30~400	4 5 6 8		15.0
	14	35~500	4 5 6 8 10		16.2
EN 1.4301 Equiv. SLSBG	17	35~500	5 6 8 10		19.6
	19	45~500	5 6 8 10 12		21.9
	24	55~600	6 8 10 12 16		27.7
	27	65~700	6 8 10 12 16 20		31.2
	30	80~800	6 8 10 12 16 20 24		34.6
	32	80~800	6 8 10 12 16 20 24		36.9

L ≥ Nx3+2



Ordering Example

Codice componente		L		M		N	
(Dimensione L selezionabile)	LSBWRK10	-	40				
(Dimensione L configurabile)	LSBWF12	-	300				
(Dimensione L e diam. fil. configurabili)	LSBG30	-	700	-	M20	-	N24



Alterations


Codice componente		L		M		N		(LKC, MLC)	
(Dimensione L configurabile)	LSBWF6	-	30					- LKC	
(Dimensione L e diam. fil. configurabili)	LSBG30	-	700	-	M20	-	N24	- LKC-MLC20	

Applicabile al tipo con dimensione L configurabile e al tipo con dimensione L e diametro filettatura configurabili.

Variante	Codice	Spec.
Tolleranza dimensione L	LKC	Le tolleranze della dimensione L sono le seguenti: Codice d'ordine LKC
		L Tolleranza L
		8~300 ±0.05
		300.5~600 ±0.10
		600.5~800 ±0.15
Lunghezza filettatura	MLC	Modifica la lunghezza della filettatura. Non applicabile a B=5. MLC=Incrementi di 0.1mm Mx1 ≤ MLC < Mx1.5 Codice d'ordine MLC10



Example



Dimensione L selezionabile

Codice componente		Prezzo unitario			
Tipo	B	Min L - 50	L60-100	L110-150	L200
Acciaio da costruzione per impieghi generali Ossido nero LSBWRK	6	-	-	-	-
	7	-	-	-	-
	8	-	-	-	-
	10	-	-	-	-
	12	-	-	-	-
	13	-	-	-	-
	14	-	-	-	-
	17	-	-	-	-
	19	-	-	-	-

Dimensione L configurabile

Codice componente		Prezzo unitario			
Tipo	B	Min L - 200	L200.5-400	L400.5-600	L600.5-800
EN 1.0038 Equiv. NLSBWF	5	-	-	-	-
	6	-	-	-	-
	7	-	-	-	-
	8	-	-	-	-
	10	-	-	-	-
	12	-	-	-	-
	13	-	-	-	-
	14	-	-	-	-
EN 1.0038 Equiv. Ossido nero LSBWF	17	-	-	-	-
	19	-	-	-	-
	24	-	-	-	-
	27	-	-	-	-
	30	-	-	-	-
	32	-	-	-	-

Dimensione L, diam. filettatura configurabili

Codice componente		Prezzo unitario			
Tipo	B	Min L - 200	L200.5-400	L400.5-600	L600.5-800
EN 1.0038 Equiv. NLSBG	5	-	-	-	-
	6	-	-	-	-
	7	-	-	-	-
	8	-	-	-	-
	10	-	-	-	-
	12	-	-	-	-
	13	-	-	-	-
	14	-	-	-	-
EN 1.0038 Equiv. Ossido nero LSBG	17	-	-	-	-
	19	-	-	-	-
	24	-	-	-	-
	27	-	-	-	-
	30	-	-	-	-
	32	-	-	-	-

Codice componente		Prezzo unitario			
Tipo	B	Min L - 50	L60-100	L110-150	L200
Acciaio da costruzione per impieghi generali Nichelatura chimica PLSBWRK	6	-	-	-	-
	7	-	-	-	-
	8	-	-	-	-
	10	-	-	-	-
	12	-	-	-	-
	13	-	-	-	-
	14	-	-	-	-
	17	-	-	-	-
	19	-	-	-	-

Codice componente		Prezzo unitario			
Tipo	B	Min L - 200	L200.5-400	L400.5-600	L600.5-800
EN 1.0038 Equiv. Nichelatura chimica PLSBWF	5	-	-	-	-
	6	-	-	-	-
	7	-	-	-	-
	8	-	-	-	-
	10	-	-	-	-
	12	-	-	-	-
	13	-	-	-	-
	14	-	-	-	-
EN 1.0038 Equiv. Cromatura trivalente BLSBWF	17	-	-	-	-
	19	-	-	-	-
	24	-	-	-	-
	27	-	-	-	-
	30	-	-	-	-
	32	-	-	-	-

Codice componente		Prezzo unitario			
Tipo	B	Min L - 50	L60-100	L110-150	L200
EN 1.4301 Equiv. SLSBWRK	6	-	-	-	-
	7	-	-	-	-
	8	-	-	-	-
	10	-	-	-	-
	12	-	-	-	-
	13	-	-	-	-
	14	-	-	-	-
	17	-	-	-	-
	19	-	-	-	-

Codice componente		Prezzo unitario			
Tipo	B	Min L - 200	L200.5-400	L400.5-600	L600.5-800
EN 1.4301 Equiv. SLSBWF	5	-	-	-	-
	6	-	-	-	-
	7	-	-	-	-
	8	-	-	-	-
	10	-	-	-	-
	12	-	-	-	-
	13	-	-	-	-
	14	-	-	-	-
EN 1.0038 Equiv. Cromatura trivalente BLSBWF	17	-	-	-	-
	19	-	-	-	-
	24	-	-	-	-
	27	-	-	-	-
	30	-	-	-	-
	32	-	-	-	-

Codice componente		Prezzo unitario			
Tipo	B	Min L - 200	L200.5-400	L400.5-600	L600.5-800
EN 1.4301 Equiv. SLSBG	5	-	-	-	-
	6	-	-	-	-
	7	-	-	-	-
	8	-	-	-	-
	10	-	-	-	-
	12	-	-	-	-
	13	-	-	-	-
	14	-	-	-	-
EN 1.0038 Equiv. Cromatura trivalente BLSBG	17	-	-	-	-
	19	-	-	-	-
	24	-	-	-	-
	27	-	-	-	-
	30	-	-	-	-
	32	-	-	-	-