


Montanti cilindrici con pilota

Pilota selezionabile/Pilota e sedi chiave configurabili

Montanti cilindrici con pilota



RoHS10



Maschiatura sui due lati

Codice componente		L		SC	Selezione M (Grossa)/N (Grossa)	G	H	E	F	P	V	W	ℓ1
Tipo		D	Incrementi di 1mm	Incrementi di 1mm Solo con sedi chiave		Incrementi di 1mm	Incrementi di 1mm						
Pilota selezionabile EN 1.0038 Equiv. NETJ ETKJ PETJ	Pilota e sedi chiave configurabili EN 1.0038 Equiv. NETJF ETKJF PETJF	8	15~150	0~142	3 4	2~ 4	2~ 4	4	4	6	6	7	8
		10	15~350	0~342	4 5	2~ 5	2~ 5	5	5	8	8	8	
		12	20~400	0~390	5 6	2~ 6	2~ 6	6	6	10	10	10	
		15	25~500	0~490	6 8	2~ 8	2~ 8	8	8	12	12	13	
EN 1.4301 Equiv. SETJ	EN 1.4301 Equiv. SETJF	20	40~500	0~490	6 8 10 12	2~10	2~10	10	10	16	16	17	10
		25	55~600	0~590	6 8 10 12 16	2~12	2~12	12	12	20	20	22	
		30	55~700	0~685	6 8 10 12 16	2~16	2~16	16	16	24	24	27	

Filettatura su un lato, maschiatura sull'altro

Codice componente		L		SC	Selezione M (Grossa)/N (Grossa)	G	H	E	F	P	V	W	ℓ1
Tipo		D	Incrementi di 1mm	Incrementi di 1mm Solo con sedi chiave		Incrementi di 1mm	Incrementi di 1mm						
Pilota selezionabile EN 1.0038 Equiv. NETK ETKK PETK	Pilota e sedi chiave configurabili EN 1.0038 Equiv. NETKF ETKKF PETKF	8	20~150	0~142	3 4	2~ 4	2~ 4	2	4	6	6	7	8
		10	20~350	0~342	4 5	2~ 5	2~ 5	2	5	8	8	8	
		12	25~400	0~390	5 6	2~ 6	2~ 6	3	6	10	10	10	
		15	30~500	0~490	6 8	2~ 8	2~ 8	4	8	12	12	13	
EN 1.4301 Equiv. SETK	EN 1.4301 Equiv. SETKF	20	40~500	0~490	6 8 10 12	2~10	2~10	5	10	16	16	17	10
		25	60~600	0~590	6 8 10 12 16	2~12	2~12	6	12	20	20	22	
		30	60~700	0~685	6 8 10 12 16	2~16	2~16	7	16	24	24	27	

Filettatura sui due lati

Codice componente		L		SC	Selezione M (Grossa)/N (Grossa)	G	H	E	F	W	ℓ1
Tipo		D	Incrementi di 1mm	Incrementi di 1mm Solo sedi chiave		Incrementi di 1mm	Incrementi di 1mm				
Pilota selezionabile EN 1.0038 Equiv. NETM ETKM PETM	Pilota e sedi chiave configurabili EN 1.0038 Equiv. NETMF ETKMF PETMF	8	20~150	0~142	3 4 5	2~ 4	2~ 4	4	4	7	8
		10	20~350	0~342	4 5 6	2~ 5	2~ 5	5	5	8	
		12	25~400	0~390	5 6 8	2~ 6	2~ 6	6	6	10	
		15	30~500	0~490	6 8 10	2~ 8	2~ 8	8	8	13	
EN 1.4301 Equiv. SETM	EN 1.4301 Equiv. SETMF	20	40~500	0~490	6 8 10 12	2~10	2~10	10	10	17	10
		25	60~600	0~590	6 8 10 12 16	2~12	2~12	12	12	22	
		30	60~700	0~685	6 8 10 12 16 20	2~16	2~16	16	16	27	



Ordering Example

Codice componente - L - SC - M - N - G - H

(Pilota selezionabile) ETKJ10 - 200 - M5 - N5 - G2 - H2

(Pilota e sedi chiave configurabili) ETKJF10 - 200 - SC150 - M5 - N5 - G2 - H2

Tolleranza dimensione L

L 15~300	±0.1
L 301~600	±0.3
L 601~700	±0.4

Tuttavia, quando L≤200 e quando il volume di un ordine è inferiore a 10 pz., la lavorazione viene eseguita simultaneamente. La differenza della dimensione L in un ordine è di ±0.02.





Example

Maschiatura sui due lati

Filettatura su un lato, maschiatura sull'altro

Filettatura sui due lati



Maschiatura sui due lati

Codice componente		Prezzo unitario			
Tipo	D	Min L ~ 200	L201~400	L401~600	L601~700
EN 1.0038 Equiv. NETJ NETJF	8	-	-	-	-
	10	-	-	-	-
	12	-	-	-	-
	15	-	-	-	-
	20	-	-	-	-
	25	-	-	-	-
EN 1.0038 Equiv. Ossido nero ETKJ ETKJF	8	-	-	-	-
	10	-	-	-	-
	12	-	-	-	-
	15	-	-	-	-
	20	-	-	-	-
	25	-	-	-	-
EN 1.0038 Equiv. Nichelatura chimica PETJ PETJF	8	-	-	-	-
	10	-	-	-	-
	12	-	-	-	-
	15	-	-	-	-
	20	-	-	-	-
	25	-	-	-	-
EN 1.4301 Equiv. SETJ SETJF	8	-	-	-	-
	10	-	-	-	-
	12	-	-	-	-
	15	-	-	-	-
	20	-	-	-	-
	25	-	-	-	-

Filettatura su un lato, maschiatura sull'altro

Codice componente		Prezzo unitario			
Tipo	D	Min L ~ 200	L201~400	L401~600	L601~700
EN 1.0038 Equiv. NETK NETKF	8	-	-	-	-
	10	-	-	-	-
	12	-	-	-	-
	15	-	-	-	-
	20	-	-	-	-
	25	-	-	-	-
EN 1.0038 Equiv. Ossido nero ETKK ETKKF	8	-	-	-	-
	10	-	-	-	-
	12	-	-	-	-
	15	-	-	-	-
	20	-	-	-	-
	25	-	-	-	-
EN 1.0038 Equiv. Nichelatura chimica PETK PETKF	8	-	-	-	-
	10	-	-	-	-
	12	-	-	-	-
	15	-	-	-	-
	20	-	-	-	-
	25	-	-	-	-
EN 1.4301 Equiv. SETK SETKF	8	-	-	-	-
	10	-	-	-	-
	12	-	-	-	-
	15	-	-	-	-
	20	-	-	-	-
	25	-	-	-	-

Filettatura sui due lati

Codice componente		Prezzo unitario			
Tipo	D	Min L ~ 200	L201~400	L401~600	L601~700
EN 1.0038 Equiv. NETM NETMF	8	-	-	-	-
	10	-	-	-	-
	12	-	-	-	-
	15	-	-	-	-
	20	-	-	-	-
	25	-	-	-	-
EN 1.0038 Equiv. Ossido nero ETKM ETKMF	8	-	-	-	-
	10	-	-	-	-
	12	-	-	-	-
	15	-	-	-	-
	20	-	-	-	-
	25	-	-	-	-
EN 1.0038 Equiv. Nichelatura chimica PETM PETMF	8	-	-	-	-
	10	-	-	-	-
	12	-	-	-	-
	15	-	-	-	-
	20	-	-	-	-
	25	-	-	-	-
EN 1.4301 Equiv. SETM SETMF	8	-	-	-	-
	10	-	-	-	-
	12	-	-	-	-
	15	-	-	-	-
	20	-	-	-	-
	25	-	-	-	-







Alterations

Codice componente - L - SC - M - N - G - H - (LKC, SC, NPC, NVC---ecc.)

ETKM10 - 300 - M5 - N5 - MLC5 - SC150

ETKMF10 - 300 - SC250 - M5 - N5 - G2 - H3 - LKC

Varianti	Codice	Spec.																								
Tolleranza dimensione L 	LKC	Le tolleranze della dimensione L sono le seguenti: <table border="1"><thead><tr><th>L</th><th>Tolleranza L</th></tr></thead><tbody><tr><td>15-300</td><td>±0.05</td></tr><tr><td>301-600</td><td>±0.10</td></tr><tr><td>601-700</td><td>±0.15</td></tr></tbody></table>	L	Tolleranza L	15-300	±0.05	301-600	±0.10	601-700	±0.15																
L	Tolleranza L																									
15-300	±0.05																									
301-600	±0.10																									
601-700	±0.15																									
Sedi chiave 	SC	SC=Incrementi di 1mm ☑ SC≥0 <table border="1"><thead><tr><th>D</th><th>W</th><th>ℓ1</th></tr></thead><tbody><tr><td>8</td><td>7</td><td>8</td></tr><tr><td>10</td><td>8</td><td></td></tr><tr><td>12</td><td>10</td><td></td></tr><tr><td>15</td><td>13</td><td>10</td></tr><tr><td>20</td><td>17</td><td></td></tr><tr><td>25</td><td>22</td><td></td></tr><tr><td>30</td><td>27</td><td>15</td></tr></tbody></table> ☑ Applicabile solo al tipo con pilota selezionabile.	D	W	ℓ1	8	7	8	10	8		12	10		15	13	10	20	17		25	22		30	27	15
D	W	ℓ1																								
8	7	8																								
10	8																									
12	10																									
15	13	10																								
20	17																									
25	22																									
30	27	15																								
	NPC	Senza lavorazione per il pilota P sull'estremità con filettatura M. ☑ Specificare il tipo con pilota configurabile con G. ☒ Note che l'effettiva dimensione G diviene 0 e la dimensione specificata viene applicata alla dimensione L. ☒ Non applicabile al tipo con filettatura sui due lati.																								
	NVC	Senza lavorazione per il pilota V sull'estremità con filettatura N. ☑ Specificare il tipo con pilota configurabile con H2. ☒ Note che l'effettiva dimensione H diviene 0 e la dimensione specificata viene applicata alla dimensione L. ☒ Non applicabile al tipo con filettatura sui due lati.																								

Varianti	Codice	Spec.																								
Lunghezza filettatura	MLC NLC	Modifica la lunghezza delle filettature M e N. Specificare in incrementi di 0.1 mm per MLC e NLC. Codice d'ordine MLC10 Mx1≤MLC<Mx1.5 Nx1≤NLC<Nx1.5 Applicabile al tipo con filettatura sui due lati.																								
Foro passante per chiave esagonale	HL	HL=Incrementi di 1mm Solo d/2+5≤HL Solo L-(d/2+5) Codice d'ordine HL10 <table><tr><th>D</th><th>d</th><th>Largh. chiave esag.</th></tr><tr><td>8</td><td>2.5</td><td>2</td></tr><tr><td>10</td><td>3</td><td>2.5</td></tr><tr><td>12</td><td>3.5</td><td>3</td></tr><tr><td>15</td><td>4.6</td><td>4</td></tr><tr><td>20</td><td>5.8</td><td>5</td></tr><tr><td>25</td><td>6.9</td><td>6</td></tr><tr><td>30</td><td>9.2</td><td>8</td></tr></table>	D	d	Largh. chiave esag.	8	2.5	2	10	3	2.5	12	3.5	3	15	4.6	4	20	5.8	5	25	6.9	6	30	9.2	8
D	d	Largh. chiave esag.																								
8	2.5	2																								
10	3	2.5																								
12	3.5	3																								
15	4.6	4																								
20	5.8	5																								
25	6.9	6																								
30	9.2	8																								
	PKH VKH	Diametro pilota specificabile. Incrementi di 1mm Codice d'ordine PKH8 VKH15 <table><tr><th>D</th><th>PKH</th><th>VKH</th></tr><tr><td>10</td><td>7</td><td>20</td></tr><tr><td>12</td><td>8,9</td><td>25</td></tr><tr><td>15</td><td>10, 11</td><td>30</td></tr></table> Non applicabile a D8. Non applicabile al tipo con filettatura sui due lati.	D	PKH	VKH	10	7	20	12	8,9	25	15	10, 11	30												
D	PKH	VKH																								
10	7	20																								
12	8,9	25																								
15	10, 11	30																								