


Staffe con alette - Per profilati a 2 cave

Per profilati in alluminio serie 5 (largh. cava 6mm)






■ **Caratteristiche:** i profilati a 2 cave (HFS5-4040, ecc.) possono essere collegati con una sola staffa.

■ Staffe invertibili con alette



HBLFSD5
HBLFSDK5
(con aletta su un lato)

M Materiale: EN AC-46100 Equiv.



Example

Collegabili in direzione parallela e perpendicolare sulla cava del profilato.



Codice componente	Mas-sa (g)	Vite applicabile, dado a T				Carico ammesso (N)	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
		Vite	Quantità	Dado a T	Quantità			
HBLFSD5	25	CBM5-10	4	HNTT5-5	4	1470	1-99 pz.	100-200
HBLFSDK5								



■ **Caratteristiche:** staffe con alette per profilati a 2 cave (HFS5-2040, ecc.).

■ Staffe con alette



HBLFUD5

M Materiale: EN AC-46100 Equiv.



Example



Codice componente	Mas-sa (g)	Vite applicabile, dado a T				Carico ammes-so (N)	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
		Vite	Quantità	Dado a T	Quantità			
HBLFUD5	76	CBM5-14	4	HNTT5-5	4	1470	1~99 pz.	100~200



■ **Caratteristiche:** le staffe con nervatura con 4 fori di montaggio su un lato consentono il collegamento più sicuro dei profilati.

■ Staffe invertibili con alette




HBLFSDW5

M Materiale: EN AC-46100 Equiv.



Example



Codice componente	Mas-sa (g)	Vite applicabile, dado a T				Carico ammesso (N)	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
		Vite	Quantità	Dado a T	Quantità			
HBLFSDW5	47	CBM5-10	8	HNTT5-5	8	2156	1~99 pz.	100~200

Ordering Example
Codice componente
HBLFSD5

Alterations
Codice componente
HBLFSD5 - (C, SET, SST, SEU, SSU, SEP, SSP, SEC)
SET


Varianti	Codice	Spec.	Staffa applicabile
Variante fori di montaggio per profilo di chiusura	C	Aggiunge fori maschiati sulla staffa per il montaggio del profilo di chiusura. (M5 sui due lati) (Vite di fissaggio HCBM a P.754)	HBLFSD5 HBLFSDK5 HBLFUD5 HBLFSDW5

Varianti	Codice	Spec.	Staffa applicabile
Kit viti e dadi applicabili inclusi	SET SST (Acciaio inox)	Viti e dadi applicabili per il fissaggio delle staffe sui profilati vengono forniti in kit. (Aggiungere al prezzo della staffa.)	
	SEU (Dadi di pre-montaggio con molle in acciaio inox)		HBLFSD5
	SSU (Dadi di pre-montaggio con molle in acciaio inox)	(Es.) Quando si specifica HBLFSD5: Codice Vite Dado SET CBM5-10 HNTT5-5 SST SCB5-10 HNTTBS5-5 SEU CBM5-10 HNTU5-5 SSU SCB5-10 SHNTU5-5 SEP CBM5-10 HNTTP5-5 SSP SCB5-10 SHNTTP5-5 SEC HCBST5-12 HNTT5-5	HBLFSDK5
	SEP (Dadi di pre-montaggio con molle in acciaio inox)		HBLFUD5
	SSP (Dadi di pre-montaggio con molle in acciaio inox)		
	SEC (Dadi di pre-montaggio con molle in acciaio inox)	Quando si specificano articoli diversi da HBLFSD5, controllare le viti e i dadi applicabili.	HBLFSDW5

La vite inclusa non è conforme alla direttiva RoHS quando vengono specificate parti -SET, -SEU o -SEP.

Staffe estruse - Per profilati a 2 cave

Per profilati in alluminio serie 5 (largh. cava 6mm)




■ **Caratteristiche:** i profilati a 2 cave (HFS5-4040, ecc.) possono essere collegati con una sola staffa.

■ Staffe spesse



NBLTD5
HBLTD5
HBLTDB5
(Anodizzato nero)
CHBLTD5
(Finitura trasparente)



Le superfici laterali e i fori di NBLTD5 non sono anodizzati.

Tipo	M Materiale	S Trattamento superficie
NBLTD5	EN AW-6063-T5 Equiv.	Anodizzato trasparente
HBLTD5	EN AC-51400-T5 Equiv.	Anodizzato nero
HBLTDB5		Vernice trasparente (Anodizzato + Vernice trasparente)
CHBLTD5		

Codice componente	Massa (g)	Vite applicabile, dado a T			Carico ammesso (N)	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
		Vite	Dado a T	Quantità		1 pz.	100-200
NBLTD5	36	CBM5-10	4	HNTT5-5	4	1470	
HBLTD5							
HBLTDB5* (Anodizzato nero)							
CHBLTD5 (Finitura trasparente)							



* Per la riparazione di superfici anodizzate nere, vedere P.846

■ **Caratteristiche:** staffe spesse con resistenza maggiore. Consigliate per migliorare la resistenza senza aumentare i passi della procedura.

■ Staffe ultra spesse



NBLUD5
HBLUD5
HBLUDB5
(Anodizzato nero)



Le superfici laterali e i fori di NBLTD5 non sono anodizzati.

Tipo	M Materiale	S Trattamento superficie
NBLUD5	EN AW-6063-T5 Equiv.	Anodizzato trasparente
HBLUD5	EN AC-51400-T5 Equiv.	Anodizzato nero
HBLUDB5		

Codice componente	Mas-sa (g)	Vite applicabile, dado a T			Carico ammesso (N)	Prezzo unitario 1-99 pz.	Sconto volumi elevati 100-200
		Vite	Quantità	Dado a T			
NBLUD5	75	CBM5-14	4	HNTT5-5	4	1470	
HBLUD5							
HBLUDB5* (Anodizzato nero)							


* Per la riparazione di superfici anodizzate nere, vedere P.846

■ **Caratteristiche:** le staffe per profilati a 2 cave con 4 fori di montaggio su un lato consentono il collegamento più sicuro dei profilati.

■ Staffe spesse



HBLTDW5



M Materiale: EN AC-51400-T5 Equiv. S Trattamento superficie: Anodizzato trasparente

Codice componente	Masse (g)	Vite applicabile, dado a T				Carico ammesso (N)	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
		Vite	Quantità	Dado a T	Quantità			
HBLTDW5	59	CBM5-10	8	HNTT5-5	8	2156	1-99 pz.	100-200

Ordering Example
Codice componente
HBLTD5

Alterations
Codice componente
HBLTD5 - (C, SET, SST, SEU, SSU, SEP, SSP, SEC)
SET

Varianti	Codice	Spec.	Staffa applicabile
Variante fori di montaggio per profilo di chiusura	C	Aggiunge fori maschiati sulla staffa per il montaggio del profilo di chiusura. (M5 sui due lati, prof. 15mm) (Vite di fissaggio HCBM a P.754)	NBLTD5 HBLTD5 CHBLTD5 HBLUD5 HBLUD5 HBLUD5

Varianti	Codice	Spec.	Staffa applicabile
Kit viti e dadi applicabili inclusi	SET SST (Acciaio inox)	Viti e dadi applicabili per il fissaggio delle staffe sui profilati vengono forniti in kit. (Aggiungere al prezzo della staffa.)	
	SEU (Dadi di pre-montaggio con molle in acciaio inox)	(Es.) Quando si specifica HBLTD5: Codice Vite Dado SET CBM5-10 HNTT5-5 SST SCB5-10 HNTTBS5-5 SEU CBM5-10 HNTU5-5 SSU SCB5-10 SHNTU5-5 SEP CBM5-10 HNTTP5-5 SSP SCB5-10 SHNTTP5-5 SEC HCBST5-12 HNTT5-5	NBLTD5 HBLTD5 HBLTDB5 CHBLTD5
	SSU (Dadi di pre-montaggio con molle in acciaio inox)		NBLUD5
	SEP (Dadi di pre-montaggio con molle in acciaio inox)		HBLUD5
	SSP (Dadi di pre-montaggio con molle in acciaio inox)		HBLUDB5
	SEC (Dadi di pre-montaggio con molle in acciaio inox)	Quando si specificano articoli diversi da HBLTD5, controllare le viti e i dadi applicabili.	HBLTDW5

La vite per staffe anodizzate nere sono HCBMTB (Cromatura trivalente colore nero) a P.751.

La vite inclusa non è conforme alla direttiva RoHS quando vengono specificate staffe -SET, -SEU o -SEP diverse da quelle anodizzate nere.