


# Staffe ad angolo

Per profilati in alluminio serie 6 (larga. cava 8mm)




**Caratteristiche:** staffe estruse per collegare i profilati sugli angoli.

## ■ Staffe ad angolo



**Materiale:** EN AC-51400-T5 Equiv.  
**Trattamento superficie:** Anodizzato

**HBL45TS6      HBL45TD6      HBL135TS6      HBL135TD6**




Codice componente	Massa (g)	Vite applicabile, dado a T		Carico ammesso (N)	Prezzo unitario 1-99 pz.	Sconto volumi elevati
		Vite	Quantità			
HBL45TS6	58	2	2	1176	100-200	
HBL45TD6	147	4	4	1960		
HBL135TS6	68	2	2	1176		
HBL135TD6	172	4	4	1960		

**Ordering Example** **HBL45TS6**



Example



**Alterations** **Codice componente** - (C, SET, SST, SEU, SSU, SEP, SSP, Z6)  
**HBL45TS6** - **SET**


Varianti	Codice	Spec.	Staffa applicabile
Variante fori di montaggio per profilo di chiusura	C	Aggiunge fori maschili sulla staffa per il montaggio del profilo di chiusura. (M5 sui due lati, prof. 15mm) (Vite di fissaggio HCBM a P754)	<b>HBL45TS6</b> <b>HBL45TD6</b> <b>HBL135TS6</b>
Fori svasati su staffa a 135°	Z6	Staffa a 135° Aggiunge due fori svasati su HBL135TS6. (Viti applicabili: M6)  Non disponibile in combinazione con viti e dadi applicabili.	<b>HBL135TS6</b>  <b>HBL135TD6</b>

Varianti	Codice	Spec.	Staffa applicabile
Kit viti e dadi applicabili inclusi	SET SST (Acciaio inox) SEU SSU SEP SSP	Viti e dadi applicabili per il fissaggio delle staffe sui profilati vengono forniti in kit. (Aggiungere al prezzo della staffa) HBL45TS6:  (Es.) Quando si specifica HBL45TS6: Codice   Vite   Dado SET   CBM6-15   HNTT6-6 SST   SCB6-15   HNTTS6-6 SEU   CBM6-15   HNTU6-6 SSU   SCB6-15   SHNTU6-6 SEP   CBM6-15   HNTP6-6 SSP   SCB6-15   SHNTP6-6  Dadi di post-montaggio con molla Acciaio inox  ① Quando si specificano articoli diversi da HBL45TS6, controllare le viti e i dadi applicabili.	<b>HBL45TS6</b>  <b>HBL45TD6</b>  <b>HBL135TS6</b>  <b>HBL135TD6</b>

① La vite inclusa non è conforme alla direttiva RoHS quando vengono specificate parti -SET, -SEU o -SEP.

# Staffe per snodo

Per profilati in alluminio serie 6 (larga. cava 8mm)



**Caratteristiche:** consentono di collegare i profilati a qualsiasi angolo.

## ■ Staffe per snodo

Collegamento lato profilo  
**HBLTBA30**



Con maniglia a ripresa  
**HBLTBC30(1+3)**  
**HBLTBD30(2+3)**

Tipo	Materiale	Trattamento superficie
HBLTBA30	EN AC-51400-T5 Equiv.	Anodizzato
Vite inclusa	EN 1.7220 Equiv. Cromatura trivalente	

Codice componente	Profilo applicabile	Massa (g)	Accessori	Prezzo unitario 1 ~ 14 pz.	Sconto volumi elevati 15 ~ 50
HBLTBA		33	M8x12	1	
HBLTBBN	30	30mm (HFS6)			
HBLTBC		86	CLDMC6-32-M	1	
HBLTBD		88			

Kit viti e dadi applicabili inclusi  
Ordering Example **HBLTBA30**



Example




(1) Collegamento di due estremità

Utilizzare due HBLTBBN per collegamenti sulle estremità dei profilati con doppi giunti di pre-montaggio (P611). (Con maniglia a ripresa: HBLTBD30)




(2) Collegamento di due superfici laterali

Collegamento al lato del profilo con HBLTBA, tramite una vite e un dado. Collegamento all'estremità, utilizzare 1 HBLTBBN per 1 HBLTBA con doppio giunto di pre-montaggio. (Con maniglia a ripresa: HBLTBC30)



(3) Collegamento di due superfici laterali

Utilizzare due HBLTBA per collegamenti sui lati dei profilati, utilizzando viti e dadi.



**Caratteristiche:** staffe in lamiera fissabili in qualsiasi posizione.

## ■ Staffe in lamiera per snodo

**HBLPBL6**



**Materiale:** EN 1.0330 Equiv.  
**Trattamento superficie:** Cromatura trivalente **RoHS10**

Codice componente	Profilo applicabile	Vite e dado applicabili	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati		
Tipo	N.	Vita a sezione incassata con rondella incorporata	Quantità	Dado	Quantità	
HBLPBL	6	30mm (HFS6)	CBST6-12	4	HNTT6-6	4

Kit viti e dadi applicabili inclusi  
Ordering Example **HBLPBL6**



Alterations **Codice componente** - (SET, SET1)

**HBLPBL6 - SET**

Varianti	Codice	Spec.	Staffa applicabile
Kit viti e dadi applicabili inclusi	SET	Fornisce un kit di viti e dadi compatibili per il fissaggio della staffa.	<b>HBLPBL6</b> <b>HBLPBR6</b>
Kit con viti, dadi e maniglie a ripresa applicabili	SET1	Viti applicabili: 3 pz. Maniglia a ripresa (LNP): 1 pz. Rondella piatta (PWF): 1 pz. Dado applicabile: 4 pz. Kit con gli elementi menzionati.	<b>HBLPBL6</b> <b>HBLPBR6</b>