


Trasportatori a rotelle assemblati/Parti di collegamento/Trasportatori a rotelle


Trasportatori a rotelle



RoHS10


L standard

PFSSPH (Standard) PFSPPH (Passo largo) PFSPPH (Passo stretto)




Q.tà rotelle configurabile

PFSSPHF (Standard) PFSPPHF (Passo largo) PFSPPHF (Passo stretto)



Standard Passo stretto Passo largo



Cod. comp.	Materiale	Trattamento superficie
PFSSPH	Bordo: EN 1.0330 Equiv. Rotella: Resina acetilica Albero: Resina acetilica	Zincatura a caldo senza cromo
PFSPPH	Bordo: EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)	Zincatura a caldo senza cromo
PFSPPHF	Rotella: Polipropilene	-



Cod. comp. - L - N
PFSSPH - 2400 - 50
PFSPPHF

L standard

Cod. comp.	L Lunghezza nominale	Lung. effettiva L (mm)	A	H	E	P	D	l1	Rotelle (Q.tà)	Massa (kg)	Carico ammesso (per rotella)	Parti di collegamento	Prezzo unitario 1 - 49 pz.	Sconto volumi elevati 50 - 100
PFSSPH (Standard)	2000	1992	40	30	6.5	27	25	24	73	2.12	5kg	JBS501	3.200	3.040
	2400	2397							88	2.56			3.800	3.610
	3000	2991							110	3.20			4.750	4.510
PFSPPH (Passo stretto)	2000	2000							99	2.50			4.750	4.510
	2500	2500	40.1	31.6	4	20	18	10	124	3.13	7kg	JBS501A	5.900	5.600
	3000	3000							149	3.75			7.100	6.740
	2000	2000							39	2.36			3.900	3.700
PFSPPHF (Passo largo)	2500	2500	40.1	31.6	4	50	36	25	49	2.95	10kg		4.900	4.650
	3000	3000							59	3.54			5.900	5.600

Q.tà rotelle configurabile

* Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Cod. comp.	Numero di rotelle N	A	H	E	P	D	l2	Massa (kg/m)	Carico ammesso (per rotella)	Parti di collegamento	Prezzo unitario 1 - 5 pz.
PFSSPHF	5 - 110	40	30	6.5	27	25	13.5	1.1	5kg	JBS501	
PFSPPHF	5 - 149	40.1	31.6	4	20	18	10	1.25	7kg	JBS501A	
PFSPPHF	5 - 59	40.1	31.6	4	50	36	25	1.18	10kg		


Parti di collegamento

RoHS10



M Materiale: EN 1.0330 Equiv.
S Trattamento superficie: Cromatura trivalente

Supporto anteriore JBS501, JBS501A	Supporto centrale JBS504, JBS504A	Supporto inferiore JBS505, JBS505A	Supporto inferiore JBS506, JBS506A	Aggancio alto a 2 vie* JBS507, JBS507A	Aggancio anteriore a 2 vie* JBS508, JBS508A
A: Aletta 2-06	A: Aletta 2-06	A: Aletta 2-06	A: Aletta 2-06	A: Aletta 2-06	A: Aletta 2-06



Cod. comp.	Massa (g)	Prezzo unitario 1 - 49 pz.	Sconto volumi elevati 50 - 100
JBS501 JBS501A	180		
JBS504 JBS504A	146		
JBS505 JBS505A	168		
JBS506 JBS506A	192		
JBS507 JBS507A	184		
JBS508 JBS508A	164		

* Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Trasportatori a rotelle



RoHS10


L standard

FFSSPH FFSPPH

Q.tà rotelle configurabile

FFSSPHF FFSPPHF

* La dim. L per il tipo con q.tà rotelle selezionabile sarà NxP.



Standard



Cod. comp.	Materiale	Trattamento superf.
FFSSPH	Bordo: EN AC-51400-T5 Equiv.	Anodizzato trasparente
FFSPPH	Rotella: Resina acetilica	-
FFSSPHF	Albero: JIS-SWRM	-



Cod. comp. - L - N
FFSSPH - 3000 - 10
FFSPPHF

L standard

Cod. comp.	L Lunghezza nominale	A	H	E	P	D	l1	Rotelle (Q.tà)	Massa (kg)	Carico ammesso (per rotella)	Parti di collegamento	Prezzo unitario 1 - 49 pz.	Sconto volumi elevati 50 - 100
FFSSPH (Tipo economico)	1000	40	32	5	50	35	25	20	1.84	10kg			
	1500							30	2.76				
	3000							60	5.52				
FFSPPH (Passo stretto)	1000	40	32	5	15	13	10	67	6.39	7kg			
	1500							100	9.42				
	3000							200	18.6				

Q.tà rotelle configurabile

* Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Cod. comp.	Numero di rotelle N	Massa (kg/m)	Carico ammesso (per rotella)	Parti di collegamento	Prezzo unitario 1 - 100 pz.
FFSSPHF	5 - 110	1.84	10kg	JBS501A	
FFSPPHF	5 - 110	6.39	7kg	JBS501A	

* Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.


Guide trasportatore a scorrimento/Parti di collegamento/Tavole elevatrici

Guide trasportatore a scorrimento



RoHS10

PFSL (L configurabile)




Tipo	Profilato tubolare in acciaio	Rivestimento in plastica
PFSL	M Materiale: EN 1.0330 Equiv. (Spessore 0.7mm) S Trattamento superficie: Zincatura a caldo + Trattamento antiruggine privo di cromo	M Materiale: Resina olefinica

L configurabile

Cod. comp.	Colore	L Incrementi di 1mm	Massa (kg/m)	Prezzo unitario/m 1 ~ 100 pz.
PFSL	28 F (Avorio)	150-3000	0.53	

Parti di collegamento per guide trasportatore a scorrimento



Cod. comp.	Massa (g)	Prezzo unitario 1 - 49 pz.	Sconto volumi elevati 50 - 100
JBS511	120		
JBS512	168		
JBS513	158		

* Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.




Cod. comp. - Colore - L
PFSL28 - F - 1250
JBS511

Guide trasportatore a scorrimento

Gli scivoli possono essere configurati in modo più economico con le guide trasportatore a scorrimento piuttosto che con le unità trasportatore a rotelle. Le guide trasportatore a scorrimento sono scanalate sulla superficie. I contenitori in plastica scorrono agevolmente sulle guide trasportatore a scorrimento.

Tavole elevatrici




Cod. comp.	Carico statico (kg)	Carico dinamico (kg)	Massa	Prezzo unitario 1 - 19 pz.	Sconto volumi elevati 20 - 100
(Corpo principale - Standard)	100	80	12.5kg		
(Corpo principale - Pannello rimovibile)	60	50	10.3kg		
(Maniglia)	-	-	444g		
PFJB305 (Sella)	-	-	53g		

* Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.



Cod. comp.



Utilizzabile per la regolazione dell'altezza di cremagliere nelle piattaforme di lavoro.