

Ruote per profilati tubolari

Parti di fissaggio ruote per profilati tubolari/Montaggio

Fisse
PHCHK

Orientabili
PHCH PHCHS (Con freno)

***PHCHK100 PHCH100 PHCHS100**

Le dimensioni F e G per i fori di montaggio variano a seconda dei fori asportati.

Le parti seguenti sono incluse con i tipi fissi e orientabili.
Bullone esagonale M8x35
Rondella elastica x2

Tipo	Corpo principale	Rotella	Cuscinetto
PHCHK	EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)	Cromatura trivalente	Gomma sintetica
PHCH			
PHCHS			

Rotazio- ne	Cod. comp.		D	P	M	B	H	A	C	F (F ₁)	d	E	G (G ₁)	Colo- re	Carico ammesso N (kgf)	Massa kg (freno)		Prezzo unitario	
	Tipo															Non fornito	Fornito	Senza freno	Con freno
Fissa	PHCHK	100	75	8	32	130	110	70	90 (80)	10.5	-	50 (45)	Nero	1177 {120}	0.83	-	-		-
		130	107																
		150																	
Orientabi- le	PHCH PHCHS (Con freno)	100	75	8	32	130	90	90	71 (68)	10.5	30	71 (68)	Nero	1177 {120}	1.06	1.16			
		130	107																
		150																	

Senza freno

Con freno

Con inserto profilato** Serrare con una chiave per inserti tubolari (PFSP).

PHCHF **PHCHF5** (Con freno)

Tipo	Corpo principale	Rotella	Cuscinetto
PHCHF	EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)	Cromatura trivalente	Vedere di seguito.
PHCHF5			

Cod. comp.			Materiale rotella		d ₁	B	H	J	E	Apertura chiave mm	Mas-sa kg	Prezzo unitario					
Tipo	D	Componente/Colore		R(Gomma sintetica)								N(Nylon)	U(Uretano)	T(Gomma conduttiva)	M(Nylon MC)	C(Ferro EN-JL 1030 Equiv.)	
PHCHF	50	R (Gomma sintetica, nero *) ^①		24	20	70	36	22	14	0.18							
	75	N (Nylon, bianco) ^②			25	100	38	28	21	0.49							
	100	M (Nylon MC, blu marino) ^{*②③}			25	132	60	31	21	0.66					-	-	
PHCHF5 (Con freno)	50	U (Uretano, marrone) ^④		24	20	70	36	22	14	0.18							
	75	T (Gomma conduttiva, nero) ^⑤			25	100	38	28	21	0.49							
	100	C Ferro: EN-JL 1030 Equiv. Cromatura lucida) ^{*⑥}			25	132	60	31	21	0.66					-	-	

*1: la gomma sintetica D75 è di colore grigio. *2: solo 50 e 75 disponibili per D.

D	Carico ammesso N (kgf)				
	R (Gomma sintetica)	N (Nylon)	U (Uretano)	T (Gomma conduttiva)	M (Nylon MC)
50	343(35)	392(40)	392(40)	343(35)	392(40)
75	588(60)	784(80)	686(70)	588(60)	784(80)
100	588(60)	588(60)	588(60)	490(50)	-

Con inserto per giunti in plastica
PHCHPJ

*JBS009 Utilizzare una chiave JBS009 a P904.

Tipo	Corpo principale	Rotella	Cuscinetto
PHCHPJ	EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)	Cromatura trivalente	Gomma sintetica

Da inserire	Cod. comp.		d ₁	B	H	J	E	Apertura chiave mm	Colore	Carico ammesso N (kgf)	Massa kg	Prezzo unitario
	Tipo	D										
Giunto in plastica*	PHCHPJ	50	28	20	67	28	22	17	Nero	343 {35}	0.19	

Chiavi per inserto profilato
PFSP14 PFSP21

M Materiale EN 1.0330 Equiv.

Cod. comp.	Tipo	Ruota applicabile D	Mas-sa (g)	Prezzo unitario	Ordering Example	Cod. comp.	Materiale rotella
PFSP	14	50	18			PHCHK100 PHCHF50 PFSP14	R
		75, 100	58				

Piastra con ruota A per giunti in plastica
JBS001

Piastra con ruota A per giunti metallici
JBS005

Piastra con ruota A per giunti metallici
JBS006

M Materiale EN 1.0330 Equiv.
S Trattamento superficie Cromatura trivalente

Cod. comp.	Massa (g)	Prezzo unitario
JBS001	90	
JBS002	80	
JBS005	90	
JBS006	80	

Base ruota A
JBS003

Base ruota BR
JBS004R

Base ruota BL
JBS004L

Chiave per ruota 17/19
JBS009

M Materiale EN 1.0330 Equiv.
S Trattamento superficie Cromatura trivalente

Cod. comp.	Massa (g)	Prezzo unitario
JBS003	380	
JBS004R	390	
JBS004L	890	
JBS009	110	

Ordering Example

Cod. comp. **JBS003**

Example

Montaggio delle ruote per profilati tubolari

Esempio d'uso di ruota orientabile (PHCH, PHCHS)		Esempio d'uso di ruota fissa (PHCHK)	
Componenti	Ruota orientabile Piastra con ruota A (JBS001) Piastra con ruota B (JBS002) Bullone di fissaggio, rondella elastica	Ruota fissa Piastra con ruota A (JBS005) Piastra con ruota B (JBS006) Bullone di fissaggio, rondella elastica	Ruota fissa Piastra con ruota A (JBS001) Piastra con ruota B (JBS002) Bullone di fissaggio, rondella elastica
	1 pz. 2 pz. 2 pz. 2 kit	1 pz. 2 pz. 2 pz. 2 kit	1 pz. 2 pz. 2 pz. 2 kit

Calcolo dell'altezza ruota

Calcolo	
H₁ = 33.5 mm + H	H₂ = 36.5 mm + H